

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-131	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品 調理小物

131

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

ATAGO®

MASTERシリーズは機能と材質が選べ、サンプルに合わせた機種選定が可能です。

材質:ボディの材質は金属と樹脂の2種類あります。機能:自動温度補正、防水性(IP65)の有無を選択できます。

αシリーズ…自動温度補正、防水機能付
Tシリーズ…自動温度補正機能付
Mシリーズ…自動温度補正、防水機能無し

	α	T	M	H
防水性※	●	●	●	●
自動温度補正	●	●	●	●
高温強化	●	●	●	●

※ MASTER-αシリーズ・Hシリーズ:防水保護等級 JIS-C0920 5級 防滴・防塵 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)

材質 2種類

金属



アルミダイカスト



樹脂



PBT



αシリーズ 自動温度補正、防水機能付



1 手持屈折計 MASTER-α [BKSK-01] T

11-0131-0101 ¥20,000

サイズ:φ33×全長204 重量:160g
測定範囲:Brix0.0~33.0%
最小目盛:Brix0.2% 測定精度:Brix±0.2%
(10~30℃)自動温度補正
用途:果汁の糖度測定、清涼飲料、炭酸飲料、
缶詰シロップ、スープの濃度測定などに。
●温度を気にせず正確な数値が得られます。



2 手持屈折計 MASTER-Pα [BKSK-04] T

11-0131-0201 ¥20,000

サイズ:φ33×全長204 重量:100g
測定範囲:Brix0.0~33.0%
最小目盛:Brix0.2%
測定精度:Brix±0.2% (10~30℃)自動温度補正
用途:スープ、だし汁、煮汁、ピクルス液など幅広い
活用できます。
●塩分や酸に強い樹脂材質採用モデルです。
腐食の心配がないので衛生的です。



3 手持屈折計 MASTER-2α [BKSK-08] T

11-0131-0301 ¥20,000

サイズ:φ33×全長204 重量:160g
測定範囲:Brix28.0~62.0%
最小目盛:Brix0.2%
測定精度:Brix±0.2% (10~40℃)自動温度補正
用途:醤油・ソース・たれなどの調味液や低糖
ジャムの測定に便利です。



4 手持屈折計 MASTER-2Pα [BKSK-22] T

11-0131-0401 ¥20,000


サイズ:32×34×全長203 重量:105g
測定範囲:Brix28.0~62.0%
最小目盛:Brix0.2%
測定精度:Brix±0.2% (10~40℃)自動温度補正
用途:醤油・ソース・たれなどの調味料や、低糖
ジャムの測定に便利です。
●塩分や酸に強い樹脂材質採用モデルです。
腐食の心配がないので衛生的です。



5 手持屈折計 MASTER-4Pα [BKSK-24] T

11-0131-0501 ¥20,000

サイズ:32×34×全長168 重量:90g
測定範囲:Brix45.0~82.0%
最小目盛:0.2%
測定精度:Brix±0.2% (10~40℃)自動温度補正
用途:はちみつ、水飴、ジャム、餡、油脂、コンデ
ンスミルクなどに最適です。
●塩分や酸に強い樹脂材質採用モデルで
す。腐食の心配がないので衛生的です。




6 手持屈折計 MASTER-53Pα [BKSK-25] T

11-0131-0601 ¥20,000

サイズ:32×34×全長168 重量:90g
測定範囲:Brix0.0~53.0%
最小目盛:0.5%
測定精度:Brix±0.5% (10~30℃)自動温度補正
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに
対応可能。混濁しているサンプルも他機
種に比べ有利です。
●塩分や酸に強い樹脂材質採用モデルです。
腐食の心配がないので衛生的です。

Tシリーズ 自動温度補正機能付



7 手持屈折計 MASTER-T [BKSK-02] T

11-0131-0701 ¥16,000


サイズ:32×34×全長203 重量:160g
測定範囲:Brix0.0~33.0%
最小目盛:Brix0.2%
測定精度:Brix±0.2% (10~30℃)自動温度補正
用途:果汁の糖度測定、清涼飲料、スープ、だ
し汁の濃度測定



8 手持屈折計 MASTER-2T [BKSK-09] T

11-0131-0801 ¥16,000


サイズ:32×34×全長203 重量:160g
測定範囲:Brix28.0~62.0%
最小目盛:Brix0.2%
測定精度:Brix±0.2% (10~40℃)自動温度補正
用途:3~5倍濃縮果汁、煮詰、きんとんなど、
中濃度の測定用。卵黄や缶詰用全糖
注入液なども測定範囲にあります。



9 手持屈折計 MASTER-4T [BKSK-26] T

11-0131-0901 ¥16,000

サイズ:32×34×全長168 重量:130g
測定範囲:Brix45.0~82.0%
最小目盛:0.2%
測定精度:Brix±0.2% (10~40℃)自動温度補正
用途:はちみつ、水飴、ジャム、餡、油脂、コンデ
ンスミルクなどに最適です。



10 手持屈折計 MASTER-53T [BKSK-06] T

11-0131-1001 ¥16,000

サイズ:32×34×全長168 重量:120g
測定範囲:Brix0.0~53.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5% (10~30℃)自動温度補正
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに
対応可能。梅干漬け込み時の果肉の含
水量の測定などに。混濁しているサ
ンプルも他機種に比べ有利です。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。