

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20415-698	株式会社クイックパック	0564-59-3525

漆器・木製品・その他

698 漆器

漆器

メラミン

食器

木製品

竹製品

敷紙



I698-016
[TA] (小) 割子飯器 黒 [洗]
φ12.3×7.6cm・内寸φ10.9×5.1cm (100入)
700円



I698-026
[TA] (小) 割子飯器 溜内朱塗 [洗]
φ12.3×7.6cm・内寸φ10.9×5.1cm (100入)
920円



I698-036
[A] 昇月飯器 銀朱
φ9.5×7.7cm (100入) 1,300円



I698-046
[A] 昇月飯器 溜
φ9.5×7.7cm (100入) 1,450円



I698-056
[A] 亀甲飯器 曙
φ12.2×9.5cm・内寸φ11×7.5cm (60入)
1,900円



I698-066
[TA] 千筋飯器 黒内朱 [洗]
φ11.6×9cm・内寸φ10.2×6.7cm (100入)
1,000円




I698-076
[TA] 千筋飯器 枋内黒塗 [洗]
φ11.6×9cm・内寸φ10.2×6.7cm (100入)
1,300円



I698-086
[TA] ミニ木彫飯器 枋 [洗]
φ13×8cm・内寸φ12.1×5.2cm (100入)
2,150円



I698-096
[TA] ミニ木彫飯器 根来 [洗]
φ13×8cm・内寸φ12.1×5.2cm (100入)
2,350円



[A] 京飯器 梨地つゆ草内朱
I698-106 1段
12.3×11.4×9.1cm・内寸φ10×7.1cm (80入)
1,150円
I698-116 2段
12.3×11.4×10.8cm・内寸φ10×7.1cm (60入)
1,500円



I698-126
[TA] 乱筋飯器 黒内朱 [洗]
φ13.5×10cm・内寸φ11.8×5.9cm (100入)
1,500円



I698-136
[TA] 乱筋飯器 枋内黒塗 [洗]
φ13.5×10cm・内寸φ11.8×5.9cm (100入)
1,750円



I698-146
[TA] (小) ロクロ飯器 溜内朱 [洗]
φ10.5×7.6cm・内寸φ9×5.9cm (100入)
1,600円



I698-156
[TA] (中) メンバ飯器 春慶内黒塗 [洗]
φ11.8×8.1cm・内寸φ10.1×6.6cm (500cc) (100入)
1,700円



I698-166
[A] 千筋飯器 溜
φ17×8.5cm・内寸φ14.5×5.1cm (40入)
2,600円



I698-176
[A] (中) 亀甲井椀 枋
φ13.3×11.7cm (80入) 1,800円



I698-186
[A] かぶせ井 梨地内朱
φ17.5×10.5cm (50入) 2,200円



I698-196
[A] 高台かぶせ木目椀 枋
φ15.2×12.5cm (60入) 1,950円



I698-206
[A] 亀甲飯器 枋内黒塗 2人用平付
φ18.3×10.5cm・内寸φ15×8cm (40入) 3,920円

I698-216
[A] 亀甲飯器 枋内黒塗 3人用平付
φ21×12cm・内寸φ16×9.5cm (24入) 5,000円



I698-236
[A] (中) 亀甲井椀 黒内朱
φ13.3×11.7cm (80入) 1,400円



I698-246
[A] (大) 亀甲井 黒内朱
φ15.6×13.8cm (50入) 1,400円

I698-256
[A] 5.5寸大平椀 黒内朱天黒
φ16.6×9.5cm (60入) 1,300円

I698-266
[A] 6寸大平煮物椀 黒内朱天黒
φ18.1×9.5cm (60入) 1,350円



I698-276
[M] 5.5寸大平椀 白正方寺内朱
φ16.6×9.6cm (60入) 2,800円

I698-286
[A] 6寸大平煮物椀 白正方寺内朱
φ18.1×9.5cm (60入) 2,800円



I698-296
[TA] 5.5寸煮物椀 枋布目
φ16.7×10.1cm (60入) 2,400円

I698-306
[TA] 6寸小楕煮物椀 枋布目
φ18×10.5cm (750cc) (60入) 2,800円



I698-316
[A] 6寸大名椀 溜つば金
φ18×12.4cm (60入) 2,500円

I698-326
[A] 7寸大名型井椀 溜つば金
φ19.6×13cm (50入) 3,000円

[A] ABS樹脂・熱可塑性樹脂 [AC] アクリル樹脂・熱可塑性樹脂 [M] 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはウリア樹脂 [木質] 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂 [TMI] 熱硬化特殊樹脂 [洗浄機可]
[洗] 洗浄機を利用される場合、設定温度を80℃以下でお願いします。