

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20418-301	株式会社クイックパック	0564-59-3525


高強化磁器

サークル CR

maXcera
[máiti]

⚠ 高温焼成される高強化磁器は、サイズ・容量・重量・色について、若干の誤差が生じます。ご了承をお願いします。

輪になった2本のラインの上を
やさしい色の水玉たちが
リズムカルに行ったり来たり。
シンプルで飽きのこないデザインが、
年齢を越えて親しまれます。



JT11CR 14cm ボール 図 141×55(440ml) (80入) ￥1,300 616 ￥340 (P228) 組高91	JT13CR 13cm ボール 128×53(360ml) (80入) ￥1,160 612 ￥220 (P228) 組高70	JT12CR 12cm ボール 121×54(310ml) (80入) ￥1,120 612 ￥220 (P228) 組高70	JT8CR 飯碗 小 図 103×47(210ml) (90入) ￥1,020 610 ￥200 (P227) 組高61 ※クリア不可
JT15CR 16cm ボール 図 161×67(750ml) (40入) ￥1,650 117 ￥340 (P228) 組高81	JT18CR 17cm 深皿 170×37(460ml) (60入) ￥1,250	JT25CR 12.5cm 深皿 124×33(200ml) (120入) ￥920	
JT30CR 20cm カレー皿 図 199×39(710ml) (40入) ￥1,780	JT5CR 手付きカップ 106×81×64(210ml) (60入) ￥1,100		

シンプルモダン

和風

洋風

中華

病院 高齢者

UD・PPカバ

弁当箱 配食容器

高強化磁器

テーブルグッズ

お子さま

スクール

トレー

スクール用 高強化磁器の特長

マックスセラ・マイティは、供給装置付き
自動洗浄機使用に最適な高強化磁器です。

- マックスセラ・マイティシリーズは、アルミナ含有率を50%に調整した還元焼成方式の高強化磁器です。酸化焼成方式の強化磁器に比べ、1.4倍以上(曲げ強度試験値)の強度があります。
- 表面の釉薬が硬く、長期間使用してもキズ付きにくくなっています。また、吸水率が低いので、汚れにくく衛生的です。

- アルミナを加えると重くなりますが、強度が増した分、肉厚を薄くできます。そのためかさ張らず、収納性も良くなり、製品重量も軽くなっています。
- 絵付けは、イングレースと呼ばれる方法で、釉薬の下にしみ込んでいますので、はがれる心配はありません。上絵付けではないので食器から重金属が溶出することはありません。

■物性比較表

	一般磁器	高強化磁器 (マックスセラ・マイティ)
曲げ強度(Mpa)	100	215
衝撃強度(J)	0.5	1.0
吸水率(%)	0.05以下	0.02以下
急冷温度差(℃)	200	200以上
白色度(%)	88	92

⚠ 金属との摩擦でメタルマークが付くことがあります。食器カゴ、シンクなど金属との摩擦は避けてください。

オレンジ色品番は特別製品につき価格体系が異なります。

※重量はP302・P303のスタッキング一覧表をご参照ください。

高強化磁器サークル 301