

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| パンフレット番号   | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20423-1039 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

## 1039 厨房用品

### 製菓用品

### 和菓子用品・アメ細工

KG

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス用品

喫茶用品

鉄板焼用品

製菓用品

棚・ワゴン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品

使いたいときに、使いたいだけ、生クリームをホイッピング。低脂肪から高脂肪まで幅広く対応!

- 総脂肪分25〜47%の生クリームまで対応。用途に合わせてホイップクリームの堅さの調節も可能です。
- 本体内部の専用タンクは冷却機能付き。生クリーム保管時の温度管理も万全です。
- 吐出口部分にまで冷却風が送られるため、温度上昇が抑えられ、安定したホイップができます。



### 1 アイコー 卓上型 ホイップクリームマシン ホイップオート WA-4

〈WHI-15〉 6-1039-0101 ¥725,000

270×610×H440  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1000W  
容量:4ℓ  
生産能力:1ℓ/min  
コードの長さ:1.5m  
質量:約36kg

付属品: 専用タンク1個

バルブスクリュータイプ3(空気調整弁)1個  
ミキシングチャンバータイプ3  
(総脂肪分35〜45%用)1本  
吐出ノズル(口金)1個  
スパテラ1個  
交換部品1セット

### 2 アイコー 卓上型 ホイップクリームマシン ホイップオート WA-Z

〈WHI-14〉 ¥445,000

6-1039-0201 50Hz  
6-1039-0202 60Hz


222×447×H400  
電源:単相100V  
消費電力:500W  
生産能力:1ℓ/min  
本体質量:20.5kg

●外部吸引式

付属品  
バルブスクリュー(空気調整弁)1個  
ミキシングチャンバーNo.3×1  
(総脂肪分35〜45%用)  
吐出ノズル(口金)1個  
吸引ノズル(ホース)1個  
スパテラ1個  
交換部品1セット




- 無駄のないコンパクトな設計で、特に洋菓子店での使用に最適なタイプです。吸引ホースをクリームパックや容器に直接入れ、瞬時にホイッピングします。
- 空気調整ダイヤルにより、ホイッピングの堅さ調整が可能です。
- 非常に早いホイッピングが可能のために、冷蔵庫(3〜5℃)で冷やされた生クリームパックに直接、吸引ノズル(ホース)を差し込むだけで、理想的な温度でホイッピングが行なえます。



エスプーマ「エスプーマ アドバンス」と「エスプーマ スパークリング」タイプは2種類、用途によりお選びください。

ESPUMA ADVANCE.  
エスプーマ アドバンス



### 料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。

Point

生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、“空気のように軽い泡”にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N<sub>2</sub>O)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単にめらかな泡が出来上がります。

### エスプーマなら生クリームも簡単にできる!

エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作る事が可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N<sub>2</sub>O)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。



### 食品添加物亜酸化窒素ガスタイプ

#### エスプーマ アドバンス

- 生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るため、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡状にすることが出来ます。

注)食品添加物亜酸化窒素(高压ボンベ)は、別売となり、お客様とガス販売会社との直接のお取引となります。

#### 炭酸ガスタイプ

#### エスプーマスパークリング(CO<sub>2</sub> エスプーマ)

- 炭酸ガスボンベでも手軽にご使用出来ます。
- ※炭酸ガスを使用するため、エスプーマには酸味が残ります。



関連商品 ※詳しくはP.815-816に掲載しています。