

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| パンフレット番号   | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20423-1211 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

# 1211 厨房用品

## 清掃用品

## 掃除道具



料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス用品

喫茶用品

洗・食・用・品

製菓用品

棚・ワゴン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品

### FXハンドル

- 5色のカラーでゾーニングはもちろん、清掃スタイルや建物に合わせたカラーコーディネートが可能になります。  
※替糸は④⑤からお選びください



#### ① FXハンドル アルミ伸縮柄

(KEH-01) ⑥ ¥2,900

6-1211-0101 グリーン  
6-1211-0102 レッド  
6-1211-0103 ブルー  
6-1211-0104 イエロー  
6-1211-0105 ホワイト

全長:1,110(最大1,800)  
材質:頭/ポリプロピレン  
グリップ/NBR  
柄/アルミパイプ

- 1本の柄で長さが調節できる便利な伸縮タイプのハンドルです。
- 心地よいやわらかさのソフトグリップが、手にしっくりなじみます。冷えた環境でも、道具を持ったときの冷たさはもうありません。



#### ② FXハンドル アルミ柄S

(KEH-02) ⑥ ¥1,700

6-1211-0201 グリーン  
6-1211-0202 レッド  
6-1211-0203 ブルー  
6-1211-0204 イエロー  
6-1211-0205 ホワイト

全長:1,380  
材質:頭/ポリプロピレン  
グリップ/NBR  
柄/アルミパイプ

- 心地よいやわらかさのソフトグリップが、手にしっくりなじみます。冷えた環境でも、道具を持ったときの冷たさはもうありません。



#### ③ FXハンドル 木柄L

(KEH-03) ⑥ ¥1,540

6-1211-0301 グリーン  
6-1211-0302 レッド  
6-1211-0303 ブルー  
6-1211-0304 イエロー  
6-1211-0305 ホワイト

全長:1,580  
材質:頭/ポリプロピレン  
柄/天然木

- 木柄の直径を25mmとし、プロツールとしてふさわしい強度を持った太さです。

**注意!** ハンドルと替糸はそれぞれ別売となります。



#### ④ FXメッシュ替糸ループ制菌 260g

(KEH-06) ⑥ ¥1,500

6-1211-0401 グリーン  
6-1211-0402 レッド  
6-1211-0403 ブルー  
6-1211-0404 イエロー  
6-1211-0405 ホワイト

幅:約240

材質:綿・ポリエステル・レーヨン

- 樹脂ホルダーを使わない独自のメッシュ製法なので、通気性がよく乾燥が早いモップです。
- メッシュ素材を使うことで、清掃中に床や壁、家具などをキズつける心配がありません。
- 糸の先端はループ加工、さらにテープ加工を施してありますので洗濯後に糸が絡んだりほつれる心配がほとんどありません。
- 清潔で安全な制菌加工。

※ハンドルは①～③FXハンドルをご使用ください。

#### ⑤ FXモップ替糸 260g(J)

(KEH-07) ⑥ ¥720

6-1211-0501 グリーン  
6-1211-0502 レッド  
6-1211-0503 ブルー  
6-1211-0504 イエロー  
6-1211-0505 ホワイト

幅:約240

材質:糸/綿・レーヨン・ポリエステル

樹脂/ポリプロピレン

●日常の清掃に適したエコノミータイプです。

※ハンドルは①～③FXハンドルをご使用ください。

#### ⑥ FXエコラッグ(10枚入)24cm

(KEH-04) ⑥ 6-1211-0601 ¥4,050

幅:約240 質量:約130g

材質:ポリエステル・レーヨン他

- 24cm幅仕様の小型モップ用替糸としてご使用いただけます。
- モップの自重に対して約5～6倍、綿モップの糸と比べても約2倍程度の水を吸収・保水し、床の水拭きに便利です。
- 使い切りなので、安心して油や汚水の吸い取りに使用でき、厨房内の床掃除にも適しています。
- 洗濯すれば数十回繰り返し使える丈夫な構造を持ち、脱水後の乾きも早い特性を持ちます。(洗濯機の場合は、洗濯ネットをご使用ください。)

※⑦FXラッグホルダーと組み合わせて、①～③FXハンドルをご使用ください。

#### ⑦ FXラッグホルダー

(KEH-05) ⑥ 6-1211-0701 ¥900

幅:約240

材質:ポリプロピレン

●FXエコラッグを、FXハンドルで使用するためのホルダーです。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。



#### ⑧ 吸油スポンジモップ (ハンドル別売) CL-844-801-0

(KMT-J1) ⑥ 6-1211-0801 ¥8,600

468×120×H150

材質:フレイム/ステンレス

スポンジ/エステル系ウレタン

●絞り機能付で効率的に油を回収することができます。

※ハンドルは①～③FXハンドルをご使用下さい。

■⑥交換部品 ⑥

6-1211-0802 スペアモップ ¥4,900

#### ⑨ FXデッキブラシ

CL-319-000-0

(KDT-25) ⑥ 6-1211-0901 ¥1,160

幅:約18cm

材質:ヘッド/ポリプロピレン

ブラシ/ポリプロピレン

●5色(グリーン・レッド・ブルー・イエロー・ホワイト)のカラーキャップ付。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

#### ⑩ FXドライヤー (KDL-15) ⑥

6-1211-1001 33 CL-319-033-0 ¥1,260

6-1211-1002 48 CL-319-048-0 ¥1,360

材質:ヘッド/ABS樹脂 先ゴムネオプレン

カラーキャップ:ポリプロピレン

●5色(グリーン・レッド・ブルー・イエロー・ホワイト)のカラーキャップ付。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。

※①～③のFXハンドルに取り付けてご使用ください。