

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-2258	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **7KG**

商品をWEBで探す TKC

2258

手もとを気にせず安心してバイキングを楽しめます!



- ① アルミ車椅子 (折りたたみ式) KZ-10L
 〈ZKL-63〉 6-2258-0101 ¥70,000
 1,025×580×H880
 材質:アルミフレーム・ポリエステル
 ※非課税商品になります。



- ② バイキングカート
 〈HBI-01〉 6-2258-0201 ¥20,000
 470×490×H785
 有効トレイ寸法:450×320
 材質:鉄/エポキシ粉末樹脂塗装
 キャスター:自在φ50mm×4 ゴム製
 ●お年寄りの方でも、一人で安心してバイキングを楽しみながら移動でき、料理を運ぶことができます。
 ●手荷物がある場合でも、支柱のフックに掛けたり、下部の網棚にのせることができます。
 ●使用しない時は重ねて収納できるので、狭いスペースを有効に活用できます。



ホテル・旅館用品
客室備品



浴室用品

福祉施設用品



- 軽量ステッキ
 ③ ストレートW222CM
 〈ZST-10〉 6-2258-0301 ¥3,800
 素材:軽量アルミニウムパイプ
 長さ:80~95cm (7段階調節)
 ④ 折りたたみ式 A555CM
 〈ZST-11〉 6-2258-0401 ¥4,200
 素材:軽量アルミニウムパイプ
 長さ:80~92cm (5段階調節)



- ⑤ 昇降補助踏台 イッポ (VHM-01) 国
 天板寸法 kg
 6-2258-0501 SPS2.0-173 410×360×H170 330×300 2.3 ¥19,000
 6-2258-0502 SPS2.0-175 580×360×H170 500×300 3.0 ¥22,000
 最大使用質量:150kg
 ●天板には安心の滑り止めゴムが貼り付けてあります。
 ●玄関やベッドに乗り降りする時の最初の一步が楽になります。
 ●スタッキングできるので、施設などで複数保有されても置き場所を取りません。



- ⑥ ワンタッチスロープ
 〈ZSL-06〉 6-2258-0601 ¥65,000
 1,290(最大2,090)×275×H70
 質量:15kg (1セット)
 材質:アルミ合金
 耐荷重:300kg (1セットあたり)
 ●簡単5段階伸縮、レバー操作で1,290~2,090mmまで5段階の長さに調節できます。
 ●持ち運びに便利な持ち手付。
 ●下方接地面はスリ防止ゴム付。
 ●走行面は車椅子の車輪が滑りにくい表面加工がしてあります。
 ※電動三輪車、車輪及び電動ユニットの最低地上高が8cm以下の車椅子、タイヤ幅が13cm以上の車椅子にはご使用になれません。




■スロープの長さとは対応する段差の高さの目安

スロープの長さ (cm)	参考段差 (高さ cm)
使用時長さ 有効長さ	自走の場合 介助の場合
129 119	約10~14 約20~23
149 140	約11~17 約23~28
169 160	約13~20 約26~32
189 180	約15~22 約30~36
209 200	約17~25 約33~40



- ⑦ ニトムズドアノブレバー M580
 〈ZLB-11〉 6-2258-0701 ¥1,000
 φ70×全長153
 取付可能サイズ:ドアノブ径47~53mm
 材質:ABS樹脂、合成ゴムエラストマー
 ●丸いドアノブに取り付けるだけで、レバー式に変えられ、ラクラク開閉操作ができます。



- ⑧ ニトムズ蛇口ハンドルレバー M581
 〈ZLB-12〉 6-2258-0801 ¥800
 φ70×全長97
 取付可能サイズ:蛇口ハンドル径47~53mm
 材質:ABS樹脂、合成ゴムエラストマー
 ●水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。



- ⑨ 立つ湯たんぽ (袋付) M
 〈ZYT-01〉 6-2258-0901 ¥1,700
 270×220×H110 2.6ℓ
 材質:本体/ポリエチレン
 キャップ/ポリプロピレン
 耐熱ゴムパッキン



- ⑩ 立つ湯たんぽ レディース&ベビー 2ℓ (袋付)
 〈ZYT-02〉 6-2258-1001 ¥2,300
 275×235×H100
 材質:本体/ポリエチレン
 カバー ●キャップ/ポリプロピレン



- ⑨⑩
 ●取っ手付きの本体は熱いお湯を入れても持ち運びに便利です。
 ●本体は垂直に立ちますので場所をとりません。
 特長 ●身体から水分を吸収せずに、やわらかな温度で温めますので、刺激も少なく、のどめいためます。
 ●本体とカバーの間に温かい空気の層ができ、その温かい空気がやさしく外側へ発散されます。