

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-338	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

338

金属モデル：農業分野で実績があり、有機溶剤を含むサンプルに適したモデル

濃度計 MASTER-53

Brix0~53%という広い測定範囲を持つモデルです。梅干し漬け込み時の果肉の含水量測定などに。また混濁しているサンプルの測定などにも他のモデルに比べ有利です。



測定範囲:Brix0.0~53.0%
最小目盛:Brix0.5%
測定精度:Brix±0.5%
繰り返し性:Brix±0.25%
外寸:33×33×H168
① Tシリーズ 70
5503810 ¥16,000

濃度計 MASTER-50

製造現場で煮詰めながらサンプルを高温のまま測定できます。たれ・佃煮・煮汁に最適です。



測定範囲:Brix0.0~50.0%
最小目盛:Brix0.5%
外寸:33×33×H168
② Hシリーズ 70
8368800 ¥25,000

濃度計 MASTER-80

製造現場で煮詰めながらサンプルを高温のまま測定できます。ジャム・マレレード・船などの測定に。



測定範囲:Brix30.0~80.0%
最小目盛:Brix0.5%
外寸:33×33×H168
③ Hシリーズ 70
8368700 ¥25,000

濃度計 MASTER-93

製造現場で煮詰めながらサンプルを高温のまま測定できます。測定範囲はBrix45.0~93.0%と高濃度サンプルに最適です。



測定範囲:Brix45.0~93.0%
最小目盛:Brix0.5%
外寸:33×33×H168
④ Hシリーズ 70
8339110 ¥25,000

濃度計 MASTER-10


低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁などの測定に。



測定範囲:Brix0~10%
最小目盛:Brix0.1%
外寸:φ33×全長168
⑤ αシリーズ
製造中止

濃度計 MASTER-野菜


葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)測定に最適です。微量なサンプルでも測定可能です。果汁の糖度ももちろん測定できます。



測定範囲:Brix0~33%
最小目盛:0.2%
外寸:32×34×H168
⑥ Mシリーズ 71
6382400 ¥12,500

食塩水濃度計 MASTER-S28

漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に。



測定範囲:食塩水濃度0.0~28.0%
最小目盛:食塩水濃度0.2%
外寸:33×33×H168
⑦ Mシリーズ(樹脂モデル) 71
8339010 ¥12,500

回転寿司・丼物など、飲食店・チェーン店での均一化にお弁当・給食などのごはんの炊飯品質の評価に



⑧ 手持屈折計 ごはん水分チェッカー G-50

5504000 ¥15,000
測定範囲:Brix 0.0~50.0%
水分% = 100 - Brix(%)に相当
最小目盛:Brix 0.5%
外寸:40×40×H140
重量:250g
●炊きたてのごはんを2.3粒乗せて目盛をのぞくだけで簡単にごはんの水分をチェックできます。また、ごはんの糊化状態の診断も行えます。
●種類・産地・季節により、炊飯に必要な水分量は変わります。

⑨ SATO 水分チェッカー SK-940A

8359900 ¥29,500
外寸:62×24×H148
質量:140g(電池除く)
測定方法:電気抵抗式
測定範囲:9.0~40.0%
センサー部:φ2mm
使用電池:006P(9V)1本
※用途:農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。

ペンタイプだからこそ、さらに便利に、使いやすく!

PENシリーズは「挿す」「浸す」「当てる」の3つの測定が可能です。ようかん・ジャム・はちみつ・カレー等には「挿して」、スープ・つゆ等には「浸して」、まな板やお皿にたらしただけのサンプルには「当てる」で、ご利用用途に合った測定方法でお使いください。

- サンプリング不要
- 片手で測れる 利便性
- スプーンや手を汚しません
- 抜き取り検査も直接挿せます

100℃の食材でも糖度計測 OK!

らくらく連続測定! 1秒おきに測定



⑩ 糖度・濃度計 (ペンタイプ) Pen-1st ペン・ファースト

製造中止
測定範囲:Brix0.0~85.0%(自動温度補正)
最小目盛:Brix0.1%
測定精度:Brix±0.5%
外寸:160×38×H18
重量:70g
電源:単4アルカリ電池1本
●Pen-1stは「挿す」「浸す」「当てる」の3つの測定が可能です。ようかん・ジャム・はちみつ・カレー等には「挿して」、スープ・つゆ等には「浸して」、まな板やお皿にたらしただけのサンプルには「当てる」で、ご利用用途に合った測定方法でお使いください。



⑪ 糖度・濃度計 (ペンタイプ) PEN-J

1729000 ¥36,000
測定範囲:Brix 0.0~85.0%(自動温度補正)
最小目盛:Brix 0.1%
測定精度:Brix ±0.2%
外寸:160×38×H18
電源:単4アルカリ電池1本 重量:70g
●従来のPen-1stの機能を踏襲しつつ、自動で、1秒おきに連続測定が可能なので次々にサンプルを変えながらの測定も可能
●濃度ムラがあるサンプルもかき混ぜながら安定したところで値を読み取ることができます。100℃まで対応できるのでスープやソースを熱いままで測定できます。



⑫ エチルアルコール濃度計 (ペンタイプ) PEN-エタノール (W)

0028300 ¥27,500
測定範囲:エチルアルコール(g/100g)
0.0~45.0%
分解能:0.5%
測定精度:±1.0%
温度補正範囲:10~35℃
外寸:160×38×H18
電源:単4アルカリ乾電池1本 重量:70g
●液に浸して測定できるので、液量を容器に多く入れて測定することで揮発性の高いエチルアルコールも濃度変化の影響を受けずに測定することができます。



⑬ 撰種計 (塩ボーム)
0415700 ¥2,240
全長:180
測定範囲:0~30%



⑭ 撰種計 (醤油ボーム)
0415800 ¥2,700
全長:180
測定範囲:0~40%



⑮ 撰種計 (砂糖ボーム)
0415900 ¥3,280
全長:180
測定範囲:0~50%

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トング・ホイップバー

10 はかり・タイマー・温湿度計

11 ストッカー・裏返し・スリッパ

12 オープンウェア・デリカフレイト類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・抜型類

15 庖丁・砥石・差し類

16 マナ板類