

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-916	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

冷・温水ボトル・浄水器

厨房用品

916

ファインセラミックフィルターが99.999%の細菌を除去
見やすい液晶表示でカートリッジの寿命が一目でわかる!



お求めやすい
スタンダードタイプ

①ファインセラミック 浄水器
C-1 ブルー CW-101 ㉒
8763100 ¥60,000



世界初微炭酸水が作れる
ハイグレードタイプ

②ファインセラミック 浄水器
C-1 ブラック CW-201 ㉓
8763200 ¥87,000

品 名		ファインセラミック浄水器 C1[シー・ワン]	
品 番		①CW-101	②CW-201
材料の種類	本体及び切替コック	ABS樹脂、ステンレス	
	ホース	ポリエチレン	
ろ材の種類	ろ材の種類	セラミック、活性炭、不織布	
	ろ過流量	3.5ℓ/分	
使用可能な最小動水圧	ろ過流量	0.05MPa(0.5kg/cm ²)	
	総トリハロメタン	除去率80%	
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量7,500ℓ	
	溶解性鉛	(JIS S3201での試験結果)	
ろ材の交換時期の目安	CAT	ろ過流量50% 総ろ過水量7,500ℓ (JIS S3201での試験結果)	
	2-MIB	約12ヶ月(1日2ℓ使用した場合の月数)	
電 源	電 源	リチウムコイン電池(CR2354)×1個	
	本 体 サ イ ズ	147×156×H300	194×156×H310
質 量 (満 水 時)	本 体 サ イ ズ	2.90(3.80)kg	4.20(5.10)kg
	付 属 品	切替コック、給水ホース 取り付け用付属品、コイン電池、 結束バンド	切替コック、給水ホース 取り付け用付属品、コイン電池、 結束バンド、炭酸ボンベ



③据置型浄水器 クリンスイ
ジャスト Z9 ㉔

0793800 ¥28,000
外寸:156×121×H263

カートリッジ UZC2000YT 0793900 ¥15,500
外寸:105×105×H217

材質:本体/ABS樹脂・ポリアセタル、
カートリッジ/ABS樹脂

除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去
対象9物質

- 20リットル/日使用でカートリッジ交換は1年に1回、経済的です。
- 取付工事不要のイージーオンタイプ
- プレキシブルノズルで吐水方向が自由自在
- 操作しやすいフロント切替レバー



品 名		③据置型浄水器 クリンスイ ジャスト Z9
カ ー ト リ ッ ジ 品 番		UZC2000YT
材 質	本体/ABS樹脂、ポリアセタル	切替弁/ABS樹脂 ホース/ポリエチレン
	ろ材の種類	
ろ 過 流 量	ろ材の種類	不織布、活性炭、イオン交換繊維、中空系膜(ポリエチレン)
	ろ過流量	
使用可能な最小動水圧	ろ過流量	3.0ℓ/分
	使用可能な最小動水圧	
浄 水 能 力 (JIS S3201での試験結果)	遊離残留塩素(総ろ過水量40,000ℓ、除去率80%)	濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%) 総トリハロメタン(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%) 溶解性鉛(総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%) CAT(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) テトラクロロエチレン(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) トリクロロエチレン(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) 1.1.1-トリクロロエタン(総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%) 2-MIB(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)
	ろ材の交換時期の目安	
質 量 (満 水 時)	ろ材の交換時期の目安	1日2ℓ使用で約12ヶ月 (浄水能力の低い総トリハロメタン基準)
	除去できない成分	
除去できない成分	質 量 (満 水 時)	1.4kg(2.0kg)
	除去できない成分	
除去できない成分	除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水) 金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)
	除去できない成分	



④据置型浄水器 クリンスイ
スーパー STX SSX880 ㉕

0794200 ¥40,000
外寸:143×113×H203

カートリッジ SSC8800 0794300 ¥12,500

外寸:103×103×H150
材質:本体/ステンレス、ポリプロピレン(ホース)、ABS樹脂(切替弁)

除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象13物質
「浄水器協会」で定められた除去対象2物質

※流量3リットル/分でお米研ぎや野菜洗いにこそいい水をお使いいただけます。

品 名		④据置型浄水器 クリンスイ スーパーSTX SSX880
カ ー ト リ ッ ジ 品 番		SSC8800
材 質	本体/ABS樹脂	ステンレス ホース/ポリプロピレン 切替弁/ABS樹脂
	ろ材の種類	
ろ 過 流 量	ろ材の種類	中空系膜(ポリエチレン)、活性炭、セラミック、イオン交換樹脂、不織布
	ろ過流量	
使用可能な最小動水圧	ろ過流量	3ℓ/分
	使用可能な最小動水圧	
浄 水 能 力 (JIS S 3201での試験結果)	遊離残留塩素(総ろ過水量35,000ℓ、除去率80%)	濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%) 溶解性鉛(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%) 総トリハロメタン(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)
	ろ材の交換時期の目安	
質 量 (満 水 時)	ろ材の交換時期の目安	12ヶ月 (浄水能力の低い溶解性鉛、総トリハロメタンを基準としております。)
	質 量 (満 水 時)	
除去できない成分	質 量 (満 水 時)	1.5kg(2.4kg)
	除去できない成分	

適正水量を文字で知らせるトップモデル



⑥蛇口直結型浄水器 クリンスイ CSP601 (SV) ㉖

0794650 ¥12,800

外寸:124×132×H79

除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象13物質

「浄水器協会」で定められた除去対象2物質

- 浄水ナビゲーション、残量サイン、電池交換サインを文字でお知らせするディ
- チェックナビ
- カートリッジの汚れがひと目でわかるチェックウィンドー

※カートリッジ交換の目安:3ヶ月(1日10ℓ使用の場合)

CSPシリーズ用交換カートリッジ HGC9S ㉗

0794670 ¥4,700

汚れ
防止



⑤蛇口直結型浄水器
クリンスイ CSP701 (WT) ㉘

0955500 ¥12,500

外寸:126×132×H78

※カートリッジは㉖と共通

本 体 品 番		⑤CSP701-WT ⑥CSP601-SV
カ ー ト リ ッ ジ 品 番		HGC9S
本 体 材 質	本体材質	ABS樹脂
	カートリッジ材質	ABS樹脂
ろ 過 流 量 (初 期 流 量)	ろ材の種類	活性炭、セラミック、中空系膜
	ろ過流量(初期流量)	1.6ℓ/分
使用可能な最小動水圧	ろ過流量	0.07MPa
	使用可能な最小動水圧	0.07MPa
浄水能力	遊離残留塩素	900ℓ
	濁り	900ℓ
本 体 質 量 (満 水 時)	本 体 質 量 (満 水 時)	310g(満水時430g)
	電 源	CR2032(電池)
カ ー ト リ ッ ジ 寸 法	カートリッジ寸法	φ55×90
	除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類など

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

33 冷水・温水ボトル・
浄水器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

36 効率収納用品・
グラスラック

37 カート・台車

38 作業台・シンク・
棚

39 手袋・マスク・
シューズ・マット

40 帽子・エプロン・
ユニフォーム