

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20439-1030	株式会社クイックパック	0564-59-3525

竹型蒸器

小次郎竹蒸器 (ABS樹脂) 1030




7寸小次郎竹蒸器 若竹 (ヒートパック用)	
5-1030-1 蓋	¥2,400 A 210×110×55 3-1209-1 (51012520)
5-1030-2 親	¥3,150 A 210×110×50 3-1209-2 (51012535)
5-1030-3 長角竹ス	¥400 竹 150×90 3-1209-3 (45151802)



7寸小次郎竹蒸器 すす竹 (ヒートパック用)	
5-1030-4 蓋	¥2,900 A 210×110×55 3-1209-4 (75000001)
5-1030-5 親	¥3,550 A 210×110×50 3-1209-5 (75000025)
5-1030-6 長角竹ス	¥400 竹 150×90 3-1209-6 (75000030)

ヒートパックご使用方法

- ① 専用容器にモーリアンヒートパックを入れます。
- ② ヒートパックに水を注ぎます。
(水の量は下記参照)
- ③ すぐに蓋をします。
- ④ 蒸し料理が完成。



9寸小次郎竹蒸器 すす竹 (ヒートパック用)	
5-1030-7 蓋	¥3,600 A 270×110×55 3-1209-10 (75003800)
5-1030-8 親	¥4,100 A 270×110×50 3-1209-11 (99902820)
5-1030-9 長角竹ス	¥500 竹 210×90 3-1209-12 (75000030)



9寸小次郎竹蒸器 若竹 (ヒートパック用)	
5-1030-10 蓋	¥2,850 A 270×110×55 3-1209-4 (75000001)
5-1030-11 親	¥3,500 A 270×110×50 3-1209-5 (75000025)
5-1030-12 長角竹ス	¥500 竹 210×90 3-1209-6 (75000030)

モーリアンヒートパック (発熱剤)

■発熱材にたいしての水容量

容量	水容量	容量	水容量
10 g	20ml	25 g	50ml
15 g	30ml	30 g	60ml
20 g	40ml	35 g	70ml

■蒸気発生時間

ヒートパック	蒸気発生時間	加熱持続時間	水量
15 g	約3分	約15分	30ml
25 g	約5分	約20分	50ml
35 g	約8分	約25分	70ml

測定条件：気温20℃ 湿度50% 加熱袋M型使用

使用上の注意

- ・モーリアンヒートパックは発熱の際に、蒸気と一緒に微量の水素ガスを発生します。引火しますので絶対に火気を近づけないでください。(危険ですので固形燃料やロウソクなどの併用は止めてください。)
- ・蒸気や加熱持続時間は、あくまでも目安です。ご使用される食器や食品、環境によっても変わりますのでよく確認してご使用ください。

直運 商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。



5-1030-13 (直運) ¥26,000
ヒートパック 10g (200個入)
(1個 ¥130) 63×60 3-1209-13 (92982540)

5-1030-14 (直運) ¥21,000
ヒートパック 15g (150個入)
(1個 ¥140) 63×70 3-1209-14 (92982550)

5-1030-15 (直運) ¥21,000
ヒートパック 20g (125個入)
(1個 ¥168) 63×80 3-1209-15 (92982560)

5-1030-16 (直運) ¥19,500
ヒートパック 25g (100個入)
(1個 ¥195) 63×90 3-1209-16 (92982570)

5-1030-17 (直運) ¥18,700
ヒートパック 30g (85個入)
(1個 ¥220) 63×100 3-1209-17 (92982580)

5-1030-18 (直運) ¥18,750
ヒートパック 35g (75個入)
(1個 ¥250) 63×110 3-1209-18 (92982590)