

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-564	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**

564



① ハンナ ポータブル型 デジタル屈折計(果糖) HI96802
〈BTU-23〉 6-0564-0101 ¥32,000
192×102×H67



② ハンナ ポータブル型 デジタル屈折計(ブドウ糖) HI96803
〈BTU-24〉 6-0564-0201 ¥32,000
192×102×H67



③ ハンナ ポータブル型 デジタル糖度計 HI96801
〈BTU-17〉 6-0564-0301 ¥30,000
192×102×H67



④ ハンナ ポータブル型 デジタル糖度計 HI96811
〈BTU-18〉 6-0564-0401 ¥28,000
192×102×H67

- ①～④特長
- 測定は、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしてREADボタンを押すだけです。
 - ほんの数滴の蒸留水、精製水で簡単に校正できます。
 - IP65の防水機能。
 - 自動電源オフ(3分間の未使用後)。
 - バッテリーエラー予防システム。

仕様

型 式	HI96802	HI96803	HI96801	HI96811
測定範囲	0.0～85.0%mass	0.0～85.0%	0～85%Brix・0～80.0℃	0～50%Brix・0～80.0℃
分 解 能	0.1%・0.1℃	0.1%・0.1℃	0.1%Brix・0.1℃	0.1%Brix・0.1℃
精 度	±0.2%・±0.3℃	±0.2%・±0.3℃	±0.2%Brix・±0.3℃	±0.2%Brix・±0.3℃
校 正	水(蒸留水、精製水)	水(蒸留水、精製水)	水(蒸留水、精製水)	水(蒸留水、精製水)
温度補償	自動(10～40℃)	自動(10～40℃)	自動(10～40℃)	自動(10～40℃)
測定時間	約1.5秒	約1.5秒	約1.5秒	約1.5秒
測定必要量	約2滴	約2滴	約2滴	約2滴
発 光 源	Yellow LED	Yellow LED	Yellow LED	Yellow LED
本体の素材	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂
防 水	IP65	IP65	IP65	IP65
電 源	9Vアルカリ電池1個(付属品)	9Vアルカリ電池1個(付属品)	9Vアルカリ電池1個(付属品)	9Vアルカリ電池1個(付属品)
質 量	420g	420g	420g	420g



数値がばらついていたサンプルも、安定して測れる!

⑤ デジタル ポケット糖度計 PAL-S
〈BTU-22〉 6-0564-0501 ¥37,500

- 109×55×H31 100g
測定範囲:Brix0.0～93.0%(自動温度補正)
分解能:Brix0.1%
測定精度:Brix±0.2%
温度補正範囲:10～100℃
使用環境温度:10～40℃
サンプル量:0.3ml
測定時間:5～15秒後60秒間連続測定
電源:単4アルカリ電池×2本
電池寿命:約1,500回
- 測定結果がばらつきやすい、乳脂肪分や不透明のサンプルに適しています。
 - ホフイソース、豚骨スープ、カレー、牛乳、ドレッシングなどに対応できます。
 - IP65の防水機能。



片手で操作でき、水で丸洗いOK!

⑥ デジタル ポケット糖度計 PAL-1
〈BTU-10〉 6-0564-0601 ¥25,000

- 109×55×H31
測定範囲:Brix0.0～53.0%
(自動温度補正)
分解能:Brix0.1%
測定精度:Brix±0.2%
温度補正範囲:10～100℃
使用環境温度:10～40℃
サンプル量:0.3ml
測定時間:約3秒
電源:単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命:約11,000回測定
(アルカリ乾電池)
質量:100g
付属品:保管ケース
●防水構造(IP65)でプリズムに水をかけて洗えます。
●高温の煮詰めサンプルも測定可能。
●測定時の温度を表示。
●測定時間わずか3秒!
●低・中濃度測定用です。
●果汁、飲料、スープ、ソース、調味料、各種液体までさまざまなサンプルに対応できます。



- プリズム面にサンプルを滴下します。STARTキーを押します。
- 約3秒後にBrix(%)を表示します。



Brixと糖ボーメのダブル目盛! Brix0.0～85.0%のワイドレンジ!

⑦ デジタル ポケットパティシエ糖度計 PAL-Patisserie
〈BTU-15〉 6-0564-0701 ¥30,000

- 109×55×H31 100g
測定範囲:Brix0.0～85.0%
糖ボーメ度0～45℃
分解能:Brix0.1%
糖ボーメ度1℃
測定精度:Brix±0.2%
糖ボーメ度±1℃
温度補正範囲:10～75℃
使用環境温度:10～40℃
電源:単4アルカリ電池×2本
- STARTキーを2秒以上押し続けると糖ボーメ度を表示します。
 - 果物の糖度測定、ジャム、シロップの煮詰め具合の確認、加糖量を決める際の確認など、お菓子作りの必需品です。

- 片手で操作できる先進デザイン
- 温度補正機能内蔵
- サンプルは1滴でOK
- 測定時間はわずか2～3秒
- 保管用ケース付き
- 丸洗い可能な衛生設計



⑧ ペンタイプ糖度・濃度計 Pen-J
N 〈BNU-53〉 6-0564-1101 ¥36,000

- 160×38×H18 70g
測定範囲:Brix0.0～85.0%(自動温度補正)
分解能:Brix0.1%
測定精度:Brix±0.2%
温度補正範囲:10～100℃
液浸可能温度:10～100℃
使用環境温度:10～40℃
電源:単4アルカリ電池×1本
- 挿す、浸す、当てるの3つの測定が可能
 - 広い測定範囲により様々なサンプルに対応
 - 面倒なサンプリングが不要
 - 通常モードに加え、連続測定モード搭載(約1秒おきに自動測定)
 - 機器全体を丸洗いできる衛生設計(防水機能IP65)
 - 自動温度補正機能付



⑨ ポータブル 糖度計 BX-1
〈BTU-20〉 6-0564-0901 ¥23,000

- 45×32×H153 100g
測定範囲:Brix0.0～85.0%
最小の表示:Brix0.1%
測定精度:Brix±0.2%
試料温度範囲:10℃～75℃
電源:単4×2(アルカリ電池)
電池寿命:30,000回
(アルカリ電池使用・バックライトOFF)
●IP65の防水機能。
●測定時間はわずか2秒

1台でこんなに測れる! 糖度(ブリックス)測定

- 果物・野菜
みかん・りんご・いちご・ぶどう・桃・さくらんぼ・柿・グレープフルーツ・パイナップル・バナナ・メロン・レモン・トマト・大根 など
- 飲料・酒類
ジュース・紅茶・ソーダ水・ココア・清涼飲料水・スポーツドリンク・コーヒー牛乳・カフェオレ・乳製品・乳酸菌飲料・炭酸飲料・ビール・ウイスキー・ワイン など
- 食品類
チョコレート・ゼリー・プリン・カレー・シチュー・味噌汁・スープ・めんつゆ・あんかけ など
- 調味料類・糖類
食酢・みりん・ソース・異性化糖・ブドウ糖・シロップ・合成甘味料 など

研究検査施設をはじめ幅広い分野の定番として使われています!



⑩ クレシア キムワイフ S-200(200枚入) 入
〈BKM-06〉 6-0564-1001 ¥180

- 130×120×H93
シートサイズ:120×215
素材:パルプ
- 糖度計などのふき取りに最適な、紙粉の出にくいワイパーです。

調理小物

うろこシール
スライスマシーン

リード・トング

調味料入れ・ロート

マッシャー・天突

和食用小物・寿司・おにぎり

皮おき・細工用品

チーズ・バター・肉用品

ハサミ・栓抜

はかり・タイマー

温度計・湿度計

温度計・塩素計類