

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-820	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**

820

果汁まると絞って新鮮ビタミン丸かじり!



① 18-8 受皿式グレープフルーツスクイザー

〈FLM-17〉 6-0820-0101 ¥4,500
φ170×210×H95 容量:約250c.c.

② 18-8 受皿式レモンスクイザー

〈FLM-18〉 6-0820-0201 ¥3,000
φ105×165×H65 容量:約100c.c.



③ 18-8 両口グレープフルーツ絞り

〈FLM-20〉 6-0820-0301 ¥1,700
φ135×155×H60

④ 18-8 両口レモン絞り

〈FLM-21〉 6-0820-0401 ¥640
φ105×125×H43

絞りやすさ抜群!!



⑤ UK18-8両口グレープフルーツ絞り

〈FLM-30〉 6-0820-0501 ¥1,980
φ135×160×H60

- 驚くほど果汁が絞れ、果肉のムダがありません。
- 受皿が大きい為、絞る時に安定感があります。
- フルーツが絞りやすい形状になっています。

⑥ SE 18-8 レモン絞り

〈FLM-33〉 6-0820-0601 ¥500
φ90×H45

タネや芯を分けて搾る、果汁搾り器



- グレープフルーツのタネと芯部を果汁と分けて搾る事が出来ます。
- タネとエグ味のある芯部を取り除く事で純粋に美味しい生搾り果汁が搾れます。
- 手を添えやすい指かけ穴付き。
- 底面には、滑りにくいゴムストッパー付き。
- 生搾りサワー、生搾りジュースなどにおすすめです。



⑦ ののじ グレフル種取物語 イエロー LSQ-G01Y

〈FLM-37〉 6-0820-0701 ¥1,400
185×135×H60
材質:本体/ポリプロピレン樹脂 グラスファイバー入 (耐熱温度130℃)
滑り止め部/シリコンゴム (耐熱温度200℃)



⑧ ののじ グレフル種取物語 ステンレス LSQ-SG01

〈FLM-38〉 6-0820-0801 ¥2,500
172×145×H57
材質:18-8ステンレス



⑨ アルコロック ガラスレモン絞り 75146

〈FLM-27〉 6-0820-0901 ¥520
φ136×H68

⑩ ガラス製 フルーツ絞り

〈FLM-19〉 6-0820-1001 ¥2,400
φ160×H100

⑪ ガラス製レモン絞り

〈FLM-13〉 6-0820-1101 大 003 φ150×H45 ¥1,950
6-0820-1102 中 004 φ140×H33 ¥1,050
6-0820-1103 小 005 φ126×H30 ¥900



⑫ セレクト100 レモン絞り

〔陶磁器〕DH-3018
〈FLM-41〉 6-0820-1901 ¥1,800
127×143×H50
●鋭いエッジで果汁を残らず絞り取ります。
●底面には、滑りにくいシリコンゴムストッパー付き。



⑬ SB 18-8 ペアレモン

〈FLM-40〉 6-0820-1301 ¥2,000
φ105×H90



⑭ ROSLE レズレー18-10 レモンプレス 12802

〈FLM-36〉 6-0820-1401 ¥5,700
φ180×H122
容量:500c.c.
●大容量の果汁受け容器が付いているため、たくさんの果汁を搾ることができます。



⑮ フルーツジュース No.951 ホワイト

〈PHL-51〉 6-0820-1501 ¥680
φ148×H73
材質:アクリル樹脂 (耐熱70℃)

パイナップル専用! 果汁搾り器



⑯ パイナップルスクイザー 181-72(ポリプロピレン)

〈BPI-06〉 6-0820-1601 ¥980
φ164×192×H78
●不要な芯部分はしっかり残り、果汁だけを力かけずに楽に絞れます。

カップで直接ミキシング! 簡単ワンタッチ操作! 洗浄機能付き!



⑰ カップ ブレンダー SM281B

〈FBL-45〉 6-0820-1701 ¥350,000
228×370×H583

電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:225/230W

質量:18kg

※カップはP.869のPP飲料コップをご使用ください。

- 野菜やフルーツを使って、ヘルシードリンクやフローズンメニューが作れます。

●新鮮な野菜&果物をその場で直接ミキシングします。



⑱ ハリオ フルーツスムージーメーカー HDJ-L

〈FSM-05〉 6-0820-1801 オフホワイト

6-0820-1802 レッド

φ88×H160 実用容量300ml

材質:本体/耐熱ガラス
ふた/ブレード/ポリプロピレン
シャフト/ステンレス

- シャフトを上下させる事により刃部が回転し、すり潰して攪拌するハンディージュース。
- 攪拌後は、そのまま本体をグラスとしてご使用いただけます。