

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20471-321	株式会社クイックパック	0564-59-3525

高強化磁器

サークル

maXcera
[maiti]
マックスセラ・マイティ

輪になった2本のラインの上をやさしい色の
水玉たちがリズムカルに行ったり来たり。
シンプルで飽きのこないデザイン。

⚠ 高温焼成される高強化磁器は、サイズ・容量・重量・色について、
若干の誤差が生じます。ご了承をお願いいたします。



JT11CR 14cm ボール □ 受
141×55 (440ml) (80入) ¥1,300
614 ¥350 (P234) 組高91

JT13CR 13cm ボール □
129×54 (360ml) (80入) ¥1,160

JT12CR 12cm ボール □
121×54 (310ml) (80入) ¥1,120
612 ¥230 (P233) 組高70

JT8CR 飯碗 小 受
103×47 (210ml) (90入) ¥1,020
610 ¥210 (P233) 組高61 ※クリア不可



JT15CR 16cm ボール □ 受
161×67 (750ml) (40入) ¥1,650
617 ¥350 (P233) 組高81



JT18CR 17cm 深皿 □
170×37 (460ml) (60入) ¥1,250

JT25CR 12.5cm 深皿 □
124×33 (200ml) (120入) ¥920



JT30CR 20cm カレー皿 □ 受
199×39 (710ml) (40入) ¥1,780



JT5CR 手付きカップ □
106×81×64 (210ml) (60入)
¥1,100

高強化磁器の 特長

マックスセラ・マイティは、供給装置付き 自動洗浄機使用に最適な高強化磁器です。

- マックスセラ・マイティシリーズは、アルミナ含有率を50%に調整した還元焼成方式の高強化磁器です。酸化焼成方式の強化磁器に比べ、1.3倍以上（曲げ強度試験値）の強度があります。
- 表面の釉薬が硬く、長期間使用してもキズ付きにくくなっています。また、吸水率が低いため、汚れにくく衛生的です。

⚠ 金属との摩擦でメタルマークが付くことがあります。食器カゴ、シンクなど金属との摩擦は避けてください。

- アルミナを加えると重くなりますが、強度が増した分、肉厚を薄くできます。そのためかさ張らず、収納性も良くなり、製品重量も軽くなっています。
- 絵付けは、イングレースと呼ばれる方法で、釉薬の下にしみ込んでいますので、はがれる心配はありません。上絵付けではないので食器から重金属が溶出することはありません。

■物性比較表

	一般磁器	高強化磁器 (マックスセラ・マイティ)
曲げ強度 (Mpa)	100	215
衝撃強度 (J)	0.5	1.0
吸水率 (%)	0.05以下	0.02以下
急冷温度差 (°C)	200	200以上
白色度 (%)	88	92