

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20514-1874	株式会社クイックパック	0564-59-3525

商品をWEBで探す 検索

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。

TKG

1874

しょうゆ・お酢・ラー油に使える!!



① 押しかげんW PU-7

〈POS-95〉目 ¥1,330

7-1874-0101 ブラウン

7-1874-0102 黒

φ56×H135 140c.c.

●ワンタッチで約3c.c.の分量が出せます。

①②材質:本体・フタ/飽和ポリエステル樹脂

ボタン・パッキン/シリコン樹脂

注ぎ口/ステンレス

●大容量タイプで、補充の手間も減り効率アップにつながります。

●お酢・ラー油にも使えます。

※P.1871のエクシオカスターレーをご使用いただけます。



② プッシュワンW PU-10

〈PPT-H6〉目 ¥1,330

7-1874-0201 ブラウン

7-1874-0202 黒

φ56×H128 140c.c.

●ワンタッチで約0.4c.c.の分量が出せます。



③ プッシュワン・プラス 〈PPT-H3〉目

	ホワイト	ブラック	サイズ(mm)	
PU-1S	7-1874-0301	7-1874-0302	φ61×H 95 40c.c.	¥780
PU-2S	7-1874-0303	7-1874-0304	φ61×H111 47c.c.	¥880

材質:本体・フタ/メタクリル樹脂

ボタン・パッキン/シリコン樹脂

注ぎ口/ステンレス

●ワンタッチで約0.4c.c.の分量が出せます。

少量から1皿分まで出したい分量が調節できます。



④ ワンタッチ液体調味料入れ ココロ PU-4

〈PTY-48〉目 ¥900

7-1874-0401 ホワイト

7-1874-0402 ブラック

φ72×H67 70c.c.

材質:本体/飽和ポリエステル樹脂(耐熱100℃)

蓋/シリコン樹脂(耐熱120℃)

●少量から1皿分まで出したい分量が調節できます。

●かけ過ぎ防止、減塩対策に最適です。



⑤ プッシュワン しょうゆ差し 〈PPT-55〉目

	アイボリー	クリアレッド	クリアブルー	
PU-1 (S)	7-1874-0501	7-1874-0502	7-1874-0503	¥780
PU-2 (M)	7-1874-0504	7-1874-0505	7-1874-0506	¥880

	サイズ	材質
PU-1 (S)	φ61×H 95 40c.c.	本体・フタ/メタクリル樹脂
PU-2 (M)	φ61×H111 47c.c.	ボタン・パッキン/シリコン樹脂

●ワンタッチで約0.4c.c.の分量が出せます。



⑥ 押しかげん しょうゆ差し PU-3

〈POS-72〉目 ¥730

7-1874-0601 アイボリー

7-1874-0602 クリアレッド

7-1874-0603 クリアブルー

φ60×H98 70c.c.

材質:本体・フタ/メタクリル樹脂

ボタン・パッキン/シリコン樹脂

●ワンタッチで約3c.c.の分量が出せます。



⑦ DLプッシュ式しょうゆ差し ブラック 〈PSY-F7〉目

	サイズ(mm)	
7-1874-0701 S	φ55×60×H100 100c.c.	¥770
7-1874-0702 M	φ55×60×H115 120c.c.	¥880

材質:本体/メタクリル樹脂(耐熱80℃)

フタ/シリコン樹脂(耐熱140℃)

アダプター/ABS樹脂(耐熱80℃)

●クロスカット加工の特殊ノズルで倒れてもこぼれにくい安心設計です。

●押す強さの加減で、出したい量を調節できます。



⑧ 醤油スプレー 陶器

〈PSY-G5〉目 7-1874-0801 ¥1,200

φ41×H17 50c.c.

材質:スプレー、シリコン/PP キャップ/SAN樹脂

ボトル/陶器

⑨ 醤油スプレー ガラス

〈PSY-G6〉目 7-1874-0901 ¥950

φ41×H17 50c.c.

材質:スプレー、シリコン/PP キャップ/SAN樹脂

ボトル/ガラス

⑧⑨ ●ワンタッチで約0.1mℓの分量を噴射。

●醤油はもちろん、酢・酒にもご使用いただけます。



⑩ ちょいかけスプレー

〈PSP-34〉目 7-1874-1001 ¥570

φ37×H40 80c.c.

材質:PET樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン

●ワンタッチ約0.1c.c.霧状のしょうゆがムラなくかかり、少量で均一に広がります。



⑪ シェフン ソイミスター

〈PSI-31〉目 ¥3,500

7-1874-1101 ブラック CF0305

7-1874-1102 ホワイト CF3232

φ75×H160

容量:80c.c.

⑪材質:本体/メタクリル樹脂(耐熱80℃)
上部キャップ/ポリプロピレン(耐熱110℃)、シリコンゴム(耐熱200℃)
ポンプ/ポリプロピレン(耐熱110℃)、ポリアセタール(耐熱120℃)
ポンプキャップ/ポリプロピレン(耐熱110℃)

●スプレーすると、約0.1mℓが薄く広範囲にミスト状に出るので、かけすぎによる塩分の取り過ぎを防ぎます。
※オイルには使用いたしません。

医療の現場も納得した、まったく新しい醤油さし ●少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。



⑫ 健康醤油さし ボタン 〈PSY-D3〉目 ¥1,400

7-1874-1201 赤

7-1874-1202 白

7-1874-1203 若竹

7-1874-1204 グレー

φ54×H118 45c.c.

材質:キャップ/スチロール

本体・注ぎ口/AS樹脂

●傾けるだけでぱたぱたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
●なめらかに「ボタボタ」とゆっくり「ボタンボタン」の二つの注ぎ口。



⑬ 健康醤油さし ボタンα 〈PSY-E9〉目 ¥1,400

7-1874-1301 赤

7-1874-1302 白

7-1874-1303 黄

7-1874-1304 グレー

φ54×H118 45c.c.

材質:本体・キャップ/AS樹脂

注ぎ口/18-8ステンレス

●傾けるだけでぱたぱたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
●なめらかに「ボタボタ」とすーっと糸のようにストレートの二つの注ぎ口。

