

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-591	株式会社クイックパック	0564-59-3525

591

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

わずらわしい残留塩素管理は、これで解消。

塩素は経済面、安全面からも一番管理されなければならない、パラメーターのひとつです。現在、塩素は飲料水・排水・スイミングプール・産業用装置・クーリングタワー等、様々な所での殺菌・消毒用に広く使われています。そのほとんどに残留塩素量の基準があり、厳密な残留塩素量の管理が必要です。ハンナの残留塩素計はDPD試薬を使用し、1 / 100ppmまで検出可能なコンパクト残留塩素計です。煩わしい残留塩素管理はこれ一台でOKです。携帯、保管に最適なプラスチック製キャリングケース付でありながら驚くべき低価格を実現！比色板、発色性のあるオルトトリジンに変わる優れものです。



残留塩素計 ハンナ

- ① HI 95701 遊離塩素用 7354210
② HI 95711 遊離・全塩素用 7354310

(残留塩素の測定)
残留塩素計HI-95701型は遊離残留塩素のみを測定HI-95711型は遊離残留塩素と全塩素の2つを測定することができます。遊離残留塩素のみを測定する場合と遊離残留塩素と結合塩素を合わせた全塩素を測定する場合の二通りがありますが水3滴法では、実際に蛇口から出る水の遊離残留塩素は0.1ppm以上を保持するよう塩素消毒することが義務付けられております。

品 番	HI 95701型	HI 95711
測定範囲	遊離塩素 0.00~5.00 ppm 全 塩 素 不可	0.00~5.00 ppm 0.00~5.00 ppm
検 出 単 位	0.01ppm (0.00~3.50ppmの場合) 0.10ppm (3.50ppm以上の場合)	
再 現 性	±0.02ppm (濃度1.00ppmにおき)	
発 光 源	フィルター装置付タングステンランプ、525ナノメーター	
受 光 部	シリコンフォトセル	
使 用 試 薬	DPD (試薬はすべて別売りです)	
外 部 環 境 条 件	0~50℃、相対湿度95%以下	
電 源	9V (006P型) 1個	
電 源 オ フ	10分の未使用で自動オフ	
寸 法	180×83×46 / 290g (本体)	

付属品：①残留塩素計本体 ②測定用ガラスセル2組 ③はさみ ④電池
⑤取扱説明書 ⑥保証書 ⑦専用中敷付ハードキャリングケース
⑧試薬4テスト分



遊離塩素計用試薬 ハンナ

- ③ HI 93701-01 (100回分) 7354400
④ HI 93701-03 (300回分) 7354500

全塩素計用試薬 ハンナ

- ⑤ HI 93711-01 (100回分) 7354600
⑥ HI 93711-03 (300回分) 7354700

- ⑦ 残留塩素計サンプル採取用
ガラス容器(4ヶ入)
HI 731331 7354810

- ⑧ 残留塩素計サンプル採取用
ガラス容器用キャップ(4ヶ入)
HI 731335 7354910



- ⑨ 遊離・全塩素計 Mi404型 4019400
⑩ 遊離残留塩素計 Mi406型 4019500

●プール、水道局、温泉、食品・食肉・飲料工業、ランドリー、クーリングタワー、その他多くの塩素を使用する現場でこのフォトメーターは高い再現性・精度での測定をお約束いたします。

形 式	⑨ Mi404 遊離・全塩素	⑩ Mi406 遊離塩素
測定範囲	0.00 ~ 5.00mg / L CL ₂	0.00 ~ 5.00mg / L CL ₂
検出単位	0.01mg / L (0.00 ~ 3.50mg / L) 0.10mg / L (3.50mg / L以上)	0.01mg / L (0.00 ~ 3.50mg / L) 0.10mg / L (3.50mg / L以上)
再現性	±0.04mg / L @ 1.50mg / L	±0.04mg / L @ 1.50mg / L
測定方式	DPD試薬 吸光度法	タングステンランプ
検出光	タングステンランプ	
受光部	シリコンセル&525nm 遮光フィルター	
外部使用条件	0 ~ 50℃ 最大RH100%	
電 源	1×9V電池	
オートオフ	約10分の未使用でオートオフ	
サイズ・重量	192×104×52、380g	
標準付属品	測定用ビン2組、試薬100測定分、キャリングケース、電池、取扱説明書	



⑫ 簡易水質検査キット シンプルパック 遊離残留塩素 8052-306

外寸：83×38×H10 1058700

<用途>
簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査などに使用できます。水道法によると、「給水せしにおける水が遊離残留塩素を0.1mg / ℓ以上（結合残留塩素の場合は0.4mg / ℓ）を保持するよう塩素消毒をすること」。プール水は、厚生省通知により、衛生基準が示され、その中で「遊離残留塩素濃度は0.4mg / ℓ以上、1.0mg / ℓ未満であることが望ましい」とされています。



⑬ 簡易水質検査キット シンプルパック 残留塩素100 8052-315

外寸：83×38×H10 1058800

<用途>
残留塩素100は5~100mg / ℓと、やや高濃度の残留塩素が測定できます。pHは2~12と酸性からアルカリ性まで、広範囲の検水に使用できますので、強酸性電解水、弱酸性電解水、アルカリ還元水およびプールの脱洗剤槽等の残留塩素が測定できます。また、野菜等の殺菌洗浄に用いられる次亜塩素酸ナトリウム溶液にも使用できます。

品目コード	測定項目	測定範囲	呈色	反応時間	入数	識別記号
8052-306	遊離残留塩素	0.1~5mg / ℓ 8段階	淡桃→濃桃	10秒	48	CZO
8052-315	残留塩素100	5~100mg / ℓ 6段階	淡黄→黄→黄土色			CZO100

⑫・⑬ シンプルパックで簡単に水質検査が可能。
<特徴>
●軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器（ノズルからポンプ部まで約55mm）ですので、かさばらず軽量です。
●操作は検水を吸い込んで振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
●シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要（COD、NH₄、PO₄は除く）
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
●測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけでですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。

<操作手順>



⑪ 残留塩素チェッカー EW-505 タニタ 3428000

- 特長
●校正が不要なので、誰にでも簡単に測定できます
●家庭用、業務用の浄水性能の確認が、簡単15秒測定
●わずかな塩素もキャッチできる、低濃度測定専用
●センサー寿命は測定3000回のロングライフ設計
●安心の防滴構造
●見やすい7段階バー表示

仕 様	ガリバー式
測定方法	7段階バー表示LCD
表示方法	0.00~0.40mg / L
測定範囲	水道水限定 水温20±5℃
測定環境	pH7.3±0.2
電 源	DC3V CR2032(コイン形リチウム電池)×1個
消費電流	最大4.5mA 電池寿命約1500回測定(1回30秒として)
オートパワーオフ	測定表示ホールド後約1分
センサー耐用回数	3000回
外 形 寸 法	長さ214×幅34×高さ16(キャップ含まず)
質 量	約90g(電池含む、キャップ含まず)
耐 水 性	防滴(保護等級IP×4) IP×4とは、19mm×19mmの水流を10分間、すべての方向から受けても、性能に影響を及ぼさないというJIS C 0920規格です。
主 な 素 材	本体:ABS樹脂 キヤップ:PE樹脂 電極:白金、塩化銀

シンク・作業台・食器戸棚

電磁調理機・コンロ類

電子レンジ・オーブン・トースター

焼物器・焼アミ・焼物用品

餃子焼器・フライヤー

ウォーター・給めし・おでん・酒類器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・ジョイスティックベンダー

調理機械

炊飯器・ジャー