

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20225-642 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

●ご注文の際は、ページ・番号・商品コードをご記入下さい。

冷・温水ボトル・ジュースディスペンサー

厨房用品

642

ファインセラミックフィルターが99.999%の細菌を除去。  
見やすい液晶表示でカートリッジの寿命が一目でわかる。



お求めやすい  
スタンダードタイプ  
①ファインセラミック 浄水器  
C-1 ブルー CW-101  
87631100



世界初微炭酸水が作れる  
ハイレッドタイプ  
②ファインセラミック 浄水器  
C-1 ブラック CW-201  
8763200

| 品名         | ファインセラミック浄水器 C1[シーワーン]          |                                  |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 品番         | CW-101                          | CW-201                           |
| 材料の種類      | 本体及び切替コック<br>ホース                | ABS樹脂、ステンレス<br>ポリエチレン            |
| ろ材の種類      | セラミック、活性炭、不織布                   |                                  |
| ろ過流量       | 3.5ℓ/分                          |                                  |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa(0.5kg/cm <sup>2</sup> ) |                                  |
| 浄水能力       | 総トリハロメタン                        | 除去率80%                           |
|            | 遊離残留塩素                          |                                  |
|            | 油溶性鉛                            |                                  |
|            | CAT                             | 総ろ過水量7,500ℓ<br>(JIS S3201での試験結果) |
|            | 2-MIB                           |                                  |
| ろ材の取換時期の目安 | ろ過流量50%                         | 約12ヶ月(1日20ℓ使用した場合の月数)            |
|            | リチウムイオン電池 (CR2354) × 1個         |                                  |
| 本体サイズ      | 147×156×H300                    | 194×156×H310                     |
| 質量(満水時)    | 2.90(3.80)kg                    | 4.20(5.10)kg                     |
| 付属品        | 切替コック、給水ホース                     | 切替コック、給水ホース                      |
|            | 取り付け用付属品、コイン電池、結束バンド            | 取り付け用付属品、コイン電池、結束バンド、炭酸ポンペ       |

### 東レトレビーン

「粒状活性炭」と「多層構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。東レならではの最新技術が生きています。

360度自在に回転! 収納できるロングノズル  
首振り浄水口をシャワーで使えますが、それともストリート? 仕事の際はシャワー、調理や飲料の時はストリートと使い分けられるうえ、浄水口は水の出る方向を変えられる首振り式。



### ③中空糸膜タイプ 浄水器 トレビーン流Ⅱ 白 SW-7J

7450400  
本体寸法:最大径φ116×H239  
本体重量:満水時1.3kg  
ろ過材:ポリスルホン中空糸・粒状活性炭  
活性炭コーラルサンド  
除去対象物質:残留塩素および濁度  
標準ろ過水量:4ℓ/分

トレビーン流用部品 SWC-J 中空糸膜専用  
交換カートリッジ

4299210  
浄水を1日たっぷり2ℓ使用のご家庭でも、約1年間\*  
使用、経済的にもすぐれています。



### 据置型浄水器 クリンスイジャスト

④Z9 0793800

外寸:156×121×H263

カートリッジ UZC2000YT 0793900

外寸:105×105×H217

材質:本体 / ABS樹脂・ポリアセタール、

カートリッジ / ABS樹脂

除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象9物質

●20リットル/日使用でカートリッジ交換は1年に1回、経済的です。

●取付工事不要のイージーオンタイプ

●フレキシブルノズルで吐水方向が自由自在。

●操作しやすいフロント切替レバー。

| 品番                            | Z9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カートリッジ品番                      | UZC2000YT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 材質                            | 本体 / ABS樹脂、ポリアセタール<br>切替弁 / ABS樹脂<br>ホース / ポリエチレン                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ろ材の種類                         | 不織布、活性炭、イオン交換樹脂、<br>中空糸膜(ポリエチレン)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ろ過流量                          | 3.0ℓ/分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 使用可能な最小動水圧                    | 0.07MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 浄水能力<br>(JIS S3201での<br>試験結果) | 遊離残留塩素<br>(総ろ過水量40,000ℓ、除去率80%)<br>濁り<br>(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%)<br>総トリハロメタン<br>(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)<br>油溶性鉛<br>(総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%)<br>CAT<br>(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)<br>ポリクロロエチレン<br>(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)<br>トリクロロエチレン<br>(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)<br>1,1,1-トリクロロエタン<br>(総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%)<br>2-MIB<br>(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) |
|                               | ろ材の取換時期の目安                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | 1日20ℓ使用で約12ヶ月<br>(浄水能力の低い総トリハロメタン基準)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | 質量(満水時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | 1.4kg(2.0kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 除去できない成分                      | 水に溶け込んでいる塩分(海水)<br>金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### 据置型浄水器 クリンスイ スーパー STX

⑤SSX880 0794200

外寸:143×113×H203

カートリッジ SSC8800 0794300

外寸:103×103×H150

材質:本体 / ステンレス、ポリプロピレン(ホース)、

ABS樹脂(切替弁)

カートリッジ / ABS樹脂

除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた

除去対象13物質

「浄水器協会」で定められた除去対象2物質

\*流量3リットル/分でお米研ぎや野菜洗いにもきれいな水をお使いいただけます。

| 品名                             | 浄水器、クリンスイスーパー-STX SSX880                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| カートリッジ品番                       | SSC8800                                   |
| 材質                             | 本体ABS樹脂、ステンレス ホース:ポリプロピレン 切替弁ABS樹脂        |
| ろ材の種類                          | 中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、セラミック、イオン交換樹脂、不織布        |
| ろ過流量                           | 3ℓ/分                                      |
| 使用可能な最小動水圧                     | 0.07MPa                                   |
| 浄水能力<br>(JIS S3201での試験結果)      | 遊離残留塩素(総ろ過水量35,000ℓ、除去率80%)               |
|                                | 濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%)                  |
|                                | 油溶性鉛(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)                  |
|                                | 総トリハロメタン(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)              |
| ろ材の取換時期の目安<br>(1日20ℓ使用した場合の月数) | 12ヶ月<br>(浄水能力の低い油溶性鉛、総トリハロメタンを基準としております。) |
| 質量(満水時)                        | 1.5kg(2.4kg)                              |

### 適正水量を文字で知らせるトップモデル



### ⑥蛇口直結型浄水器 クリンスイ CSP601 (SV)

0794650 外寸:124×132×H79

除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた

除去対象13物質

「浄水器協会」で定められた除去対象2物質

●浄水ナビゲーション、残量サイン、電池交換サインを文字でお知らせするデジタルチェックナビ

●カートリッジの汚れがひと目でわかるチェックウィンドー

\*カートリッジ交換の目安:3ヶ月(1日10ℓ使用の場合)

CSPシリーズ用交換カートリッジ  
HGC9S  
0794670

| 本体品番       | CSP601-SV                    |
|------------|------------------------------|
| カートリッジ品番   | HGC9S                        |
| 本体材質       | ABS樹脂                        |
| カートリッジ材質   | ABS樹脂                        |
| ろ材の種類      | 活性炭、セラミック、中空糸膜               |
| ろ過流量(初期流量) | 1.6ℓ/分                       |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa                      |
| 浄水能力       | 遊離残留塩素                       |
|            | 900ℓ                         |
| ろ過流量       | ろ過                           |
|            | 900ℓ                         |
| 本体質量(満水時)  | 310g(満水時430g)                |
| カートリッジ寸法   | CR2032(電池)                   |
| 除去できない成分   | 水に溶け込んでいる塩分(海水)、<br>金属イオン類など |

カート・台車・棚

ファーストフード・  
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・  
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・  
清潔用品

冷・温水ボトル・  
ジュースディスペンサー

喫煙用品・ミキサー・  
コーヒーシェン

効率収納用品・  
グラスラック