

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20430-181	株式会社クイックパック	0564-59-3525

181

病院・老健

【洗浄機、消毒保管庫OK!】耐熱温度 90℃～110℃

極耐熱ABS樹脂 [MT]

高グレードのABS樹脂で、高耐久性と耐熱性を兼ね備えており、食器洗浄機、消毒保管庫にも対応の耐熱温度 90℃～110℃

〈消毒保管庫の使用について〉

熱風が出る吹き出し口付近は高温になりますので収納をしないでください。

機器の設定は85℃に上昇後、30分以内でお願いします。

【使用上の注意】※変型、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。

- 電子レンジには対応していません。
- 強い衝撃を与えると、破損したり、塗装が剥離するおそれがあります。
- 洗浄機、研磨粒子なしのスポンジを使用してください。
- 塩素系漂白剤は食器の光沢が落ちる場合がありますので使用しないでください。

[MT] 美里吸物椀




① [MT] 3.3寸美里吸物椀
黒金銀吹き内黒
W-16-97 [S.H.塗]
100φ×97(200)210cc ¥3,200



② [MT] 3.3寸美里吸物椀
朱金銀吹き内黒
W-16-98 [S.H.塗]
100φ×97(200)210cc ¥3,200

[MT] 美里飯椀




③ [MT] 4.5寸美里飯椀
黒金銀吹き内黒
W-16-99 [S.H.塗]
134φ×105(100)430cc ¥4,300



④ [MT] 4.5寸美里飯椀
朱金銀吹き内黒
W-17-1 [S.H.塗]
134φ×105(100)430cc ¥4,600

[MT] 弥生吸椀




⑤ [MT] 3.4寸弥生吸椀
溜内黒
W-17-2
102φ×90(200)260cc ¥1,900




⑥ [MT] 3.4寸弥生吸椀
茶銀刷毛目内黒
W-17-3
102φ×90(200)260cc ¥3,100

[MT] ニュー千筋ケヤキ吸椀



⑦ [MT] ニュー千筋ケヤキ
吸椀 根来内黒
W-17-4
120φ×93(100)290cc ¥2,200



⑧ [MT] ニュー千筋ケヤキ
吸椀 曙内黒
W-17-5
120φ×93(100)290cc ¥2,400

耐熱PBT樹脂 [PBT] 漆器

耐熱性に優れた超可塑性の樹脂で、レンジ対応です。(耐熱温度90℃～110℃) 洗浄機、消毒保管庫、レンジに対応。



⑨ [PBT]
(小) 割子飯器 総黒塗
W-14-65 123φ×76(100)
¥1,400



⑩ [PBT]
(小) 割子飯器
黒内朱塗
W-14-66 123φ×76(100)
¥1,400



⑪ [PBT]
角小鉢 イエロー
J-6-73 90×90×58(100)
¥1,100



⑫ [PBT]
角小鉢 スカイブルー
J-6-72 90×90×58(100)
¥1,100



⑬ [PBT]
角小鉢 グリーン
J-6-74 90×90×58(100)
¥1,100



⑭ [PBT]
多角小鉢 イエロー
J-6-78 109×109×59(100)
¥1,250



⑮ [PBT]
多角小鉢 スカイブルー
J-6-77 109×109×59(100)
¥1,250



⑯ [PBT]
多角小鉢 グリーン
J-6-79 109×109×59(100)
¥1,250

※①～⑩の黒字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

181

病院・老健