

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20446-1098	株式会社クイックパック	0564-59-3525

グラスラック選定表 1098

◎仕切判別

- ①グラスを逆さまにして仕切サイズ図の左下に合わせて下さい。
- ②グラスをサイズ図に置いた状態で真上から見て下さい。
(口径以外の部分が最大径になる場合があります。)
- ③グラスの外周が完全に収まる最小の正方形が仕切のサイズになります。

◎高さ判別

- ④右側にある目盛にグラス底部を合わせて下さい。
- ⑤グラスに合う目盛の1つ上の高さをご確認下さい。

○表記グラスラックの規格外グラスに関しましても対応出来る場合がございますので、お問い合わせ下さい。

■仕切サイズ選定表

109×109mm	フルサイズ	16仕切
	ハーフサイズ	8仕切
87×87mm	フルサイズ	25仕切
	ハーフサイズ	10仕切
71×71mm	フルサイズ	36仕切
	ハーフサイズ	18仕切
59×59mm	フルサイズ	49仕切

■高さ選定表 (mm)

5段(5 RISERS)	255 ^{mm}
250	
<フルサイズ用>	
4.5段	238 ^{mm}
<ハーフサイズ用>	
4段(4 RISERS)	210 ^{mm}
200	
3段(3 RISERS)	189 ^{mm}
3.5段	188 ^{mm}
3段(3 RISERS)	175 ^{mm}
2.5段	167 ^{mm}
2段(2 RISERS)	153 ^{mm}
2段(2 RISERS)	150 ^{mm}
2.5段	155 ^{mm}
2段(2 RISERS)	149 ^{mm}
2段(2 RISERS)	140 ^{mm}
1.5段	130 ^{mm}
1.5段	130 ^{mm}
1.5段	128 ^{mm}
1.5段	123 ^{mm}
1段(1 RISERS)	115 ^{mm}
1段(1 RISERS)	115 ^{mm}
1段(1 RISERS)	112 ^{mm}
1段(1 RISERS)	106 ^{mm}
100	
0段(NO RISERS)	78 ^{mm}
0段(NO RISERS)	78 ^{mm}
GLASS WARE グラス ウェア	
50	
STEM WARE ステム ウェア	

グラスの底をこの直線にあわせてください。