

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20517-621	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

621

清掃用品 ▶ 072 手洗い・消毒・トイレ用品・消毒保管庫

清掃用品

066
タワシ・ブラシ

066
スポンジ・タワシ・ブラシ

067
洗剤・クリーナー

068
ふきん・タオル

069
掃除道具

070
ダストカバー・ゴミステーション

071
ゴミ箱・ベール

072
手洗い・消毒・トイレ用品

073
スポンジ・タワシ・ブラシ

NEW



13 ATPふき取り検査器 ルミテスター Smart [KLMT-04] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩

12-0621-1301 ¥140,000

2 ルミテスター用 ルシバックPen (100本入) [KLMT-02] ㊦ ㊧ ㊨ ㊩

12-0621-0201 ¥40,000

- ATP ふき取り検査は HACCP の第一歩。たった 10 秒で見えない汚れが数値に変わります。
- 作業現場の清浄度管理、従業員の衛生教育、洗浄指導に絶大な効果を発揮します。
- 片手にしっかり納まり、レストラン、給食施設、狭い厨房でも手軽に検査が可能です。

■ Smart 仕様


測定時間	10秒
データー出力	RLU(Relative Light Unit)
データーメモリー	2,000データ
電源	単3アルカリ乾電池2本または単3ニッケル水素充電電池2本
サイズ/重量	65×176×H32/255g(電池別)
付属品	単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュアル

■ ルシバック Pen 仕様

製品形態	綿棒、ATP抽出試薬、発光試薬を含む一体型検査試薬
包装/梱包	20本入アルミ袋、5袋で1キット(計100本)
保存条件	2~8℃ 凍結しないこと

※ルシバックPENはルミテスターPD-3専用試薬です。

■ 使用方法



3 トウカイキャビネットアーバンライト型 [KPCB-01] ㊦ ㊧

12-0621-0301 ¥7,800

サイズ: 290×165×H338

材質: ABS樹脂

最大セット枚数: 600枚

※㊦に合います。



4 トウカイキャビネットエクセルライト型 [KPCB-02] ㊦ ㊧

12-0621-0401 ¥3,400

サイズ: 246×138×H330

材質: ABS樹脂

最大セット枚数: 600枚

※㊦・㊧に合います。



5 タオルペーパーケース 300 [KPCB-03] ㊦

12-0621-0501 ¥5,200

サイズ: 261×135×H135

材質: ポディー/ステンレス

サイドプレート/ABS

最大セット枚数: 300枚

※㊦・㊧に合います。



6 エコペーパータオル [KPTL-03]

中判(200枚入×30P) 12-0621-0601 ¥7,500

小判(200枚入×40P) 12-0621-0602 ¥8,150

シートサイズ: 中判/220×225 小判/220×170

● 吸水性に優れた再生紙100%を使用

● コンパクトサイズなのでゴミの量も低減できる環境にやさしい商品です。



7 トウカイ ジップペーパータオル白 (1ケース・15束) [KPTL-01] ㊦ ㊧

12-0621-0701 ¥9,800

サイズ: 250×250 (平判2ツ折)

ケース入数: 250枚/束

材質: 天然バブル紙

● 吸水・保水性に優れ、食材の鮮度保持にも最適です。



8 ペーパータオル タウバービアンカM (1ケース×25束) [KPTL-04] ㊦ ㊧

12-0621-0801 ¥5,500

サイズ: 220×230

ケース入数: 200枚/束

材質: 再生紙

オゾン循環方式により殺菌・消臭

9 オゾンランプ付 エアータオル ATS-1200-MH2 [KART-14] ㊦ ㊧

12-0621-0901 ¥138,000

型式	ATS-1200-MH2
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	700W
乾燥時間	5~9秒
風速	120m/秒
騒音値	72dB
サイズ	240×170×H475
重量	6.3kg
オゾンランプ	2W/0.025ppm(装置より30cm測定値)
材質	ステンレス(SUS304)
フィルター	特殊抗菌フィルター

大腸菌O-157



左:開始時 右:作動10秒後

MRSA



左:開始時 右:作動10秒後

■殺菌効果試験測定結果

検体の手指入口中央部に設置した試験平板の生菌数測定結果(ヒーターON)

試験平板当たりの集落数	開始時	10秒後
大腸菌(O-157:H7)	113	0
サルモネラ	140	0
MRSA	388	0



ハイパワー温風 (風速 120m/秒) でスピード乾燥!



■仕様

型式	KTM-100	KTM-200	KTM-100GL	KTM-200GL	KTM-100OZ	KTM-200OZ
電源	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
消費電力	温風入 強 680W	温風入 強 830W	温風入 強 684W	温風入 強 834W	温風入 強 684W	温風入 強 834W
消費電力	温風切 強 430W	温風切 強 570W	温風切 強 434W	温風切 強 574W	温風切 強 434W	温風切 強 574W
消費電力	温風入 弱 315W	温風入 弱 410W	温風入 弱 319W	温風入 弱 414W	温風入 弱 319W	温風入 弱 414W
消費電力	温風切 弱 110W	温風切 弱 170W	温風切 弱 114W	温風切 弱 174W	温風切 弱 114W	温風切 弱 174W
風速	最大120m/秒					
外形寸法	256×148×H490					
重量	4.7kg					
付属品	殺菌灯4W					
本体材質	ABS樹脂(抗菌)					
電源コード	1.5m(プラグ付)	1.5m(プラグ無)	1.5m(プラグ付)	1.5m(プラグ無)	1.5m(プラグ付)	1.5m(プラグ無)

風量調整...強・中・弱の切替ができます
(風量調整ボタンを約1秒押すたびに切り替わります)

10 エアータオル [KART-15] ㊦ ㊧

KTM-100(単相100V) 12-0621-1001 ¥98,000

KTM-200(単相200V) 12-0621-1002 ¥98,000

11 紫外線殺菌灯付 エアータオル [KART-16] ㊦ ㊧

KTM-100GL(単相100V) 12-0621-1101 ¥105,500

KTM-200GL(単相200V) 12-0621-1102 ¥105,500

12 オゾン殺菌灯付 エアータオル [KART-17] ㊦ ㊧

KTM-100OZ(単相100V) 12-0621-1201 ¥108,000

KTM-200OZ(単相200V) 12-0621-1202 ¥108,000

※上記の価格には消費税は含まれておりません。