

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20549-316	株式会社クイックパック	0564-59-3525

※注文コードは05-0000-0000の10桁です。ご注文の際は、**注文コード・サイズ**をお確かめの上ご連絡ください。
※標準価格には消費税は含まれておりません。

Kitchen Goods
for Professionals
High Grade
ハイグレード

316



・塩分のとりすぎに気をつけ、「うす味」を。「うす味」は塩分濃度1%以下を目安に。
・測定方法:電気抵抗式

① 塩分濃度計 SK-10S K

注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0316-0101	62×24×H148mm	¥29,800	128151

●測定範囲: 0.1 ~ 10.0% (温度範囲 0 ~ 70℃)
●電源: 9V 乾電池 6F22 (006P) × 1
●本体質量: 約 145g (乾電池含む)



・塩分濃度を簡単にチェックできる塩分計です。
・塩分採取量に気をつけたら、減塩をサポートしている方におすすしめします。
・0.6% ~ 1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示します。
・60℃ ~ 80℃の範囲で測定できます。
・防滴機能。
・電池寿命は1回10秒の使用で約2000回使用できます。

③ タニタ電子塩分計しおみスプーン SO-302 C

注文コード	全長×幅×厚み	標準価格	CD
05-0316-0301	160×28×13mm	¥3,000	128166

※お客様での電池交換はできません。
※粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。



・表示方法: 7段階バー表示LCD ●洗浄しやすい平面電極採用
・温度自動補正機能 (CL: pH測定時)
・測定結果メモリー機能 (各センサー50件)
・pH自動補正機能 (CL測定時)
・次亜塩素酸、塩素化インシアン素酸測定対応
※完全防水 (防水保護等級IP67準拠) 本体に各センサーが正しく接続された状態において完全防水となります。
・測定方法: ガレバニ式

⑤ タニタ残留塩素計 EW-521 K

注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0316-0501	350×310×H206mm	¥72,000	128153

●測定範囲: 0.00 ~ 2.00mg/L ●質量: 約 250g
●電源: DC6V 単4アルカリ乾電池×4本 ●電池寿命: 連続約100時間
●付属品: CLセンサー、DPD試験薬セット (比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池×4本



・pH値のみ対応
・濡れた手でも操作可能 (防水規格 JIS C 0920 保護等級IPX4に準拠)

⑦ SATOSK-630PH ポケットタイプpH-計 J

注文コード	奥行×全長×厚み	標準価格	CD
05-0316-0701	36×150×15mm	¥6,500	606844

●測定範囲: pH/2.0 ~ 12.0pH ●使用環境条件: 温度: 0 ~ 50℃
●機能: キャリブレーション機能、表示固定 (HOLD)、オートパワーオフ
電池: アルカリ電池 LR44 4個 ●質量: 約 65g (電池含む)
●付属品: 取扱説明書 1部、アルカリ電池 LR44 4個



機能
(1) 3点キャリブレーション機能
(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値)
(2) 液晶バックライト
(3) MAX-MIN記憶機能
(4) オートパワーOFF機能

⑨ SATOSK-620PH ハンディー型pH-計 K

注文コード	幅×全長×高さ	標準価格	CD
05-0316-0901	72×182×H31.5mm	¥25,000	606846

●本体測定範囲: 0.00 ~ 14.00pH
●使用環境条件: 温度 0 ~ 50℃ 湿度 80% rh 以下 ただし、結露しないこと
●電源: 9V 乾電池 6F22 (006P)
●質量: 約 220g (乾電池含む)
●付属品: 取扱説明書 1部、ハードケース 1個、9V 乾電池 6F22 (006P) 1個、センサブロープ PHP-31 1本、センサ保護ボトル 1個、pH 標準液 (pH4 フタル酸塩 pH7 中性りん酸塩 pH10 炭酸塩) 各1ヶ (内容量 23ml)、本体にニールカバー 1コ



・電極がチタン、サンプルステージをSUS316Lに変更し、耐久性が向上しました。
・モニターにバックライトが付き、表示画面がより見やすくなりました。
・オフセット機能搭載

② デジタル式 塩分計 ES-421 M

注文コード	外幅×奥行×高さ	標準価格	CD
05-0316-0201	170×90×H40mm	¥9,000	128167

●測定範囲: 食塩濃度相当 0.00 ~ 10.0%
●最小表示: 0.00 ~ 2.99までは0.01% 3.0 ~ 10.0までは0.10%
●測定方法: 導電率式 ●電源: 006P 乾電池 (9V)



・みそ汁やスープなどの液体の塩分濃度をチェックできる塩分計です。
・塩分採取量に気をつけたら、減塩をサポートしている方におすすしめします。
・0.4% ~ 1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示します。
・自動温度補正機能付きなので30℃ ~ 90℃までの範囲で測定できます。
・電池寿命は1日5回の使用で約6ヵ月、電池交換も可能です。

④ タニタ電子塩分計しおみくん SO-303 C

注文コード	全長×幅×厚み	標準価格	CD
05-0316-0401	205×29×18mm	¥5,000	128165

※粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。



・水道水の残留塩素濃度の測定ができます。
・検出段階での残留塩素管理、浄水場の交番員安や飲用水の水質管理に。
・マフネット付で冷蔵庫などに貼り付けて保管できます。
・ストラップ付きのセンサーキャップでキャップの紛失が防止できます。
・暗いところでも見やすいバックライト付。
・IPX5の防水性能で水ぬれOK。

⑥ タニタ残留塩素チェッカー EW-506 F

注文コード	全長×幅×厚み	標準価格	CD
05-0316-0601	234×36×22mm	¥15,000	128155

●電源: DC1.5V 単4アルカリ乾電池×1
●主な付属品: 取扱説明書 (保証書付) ×1、お試し用電圧×1、キャップ (ストラップ付) ×1
●表示方式: LCD 表示 (9段階バー表示) ●防水性能: 防滴 IPX5
●電池寿命: 4000 回 (1 回測定 35 秒) ●測定範囲: 0.00 mg/L ~ 0.90 mg/L



・高精度で電極交換可能なペンタイプpH計です。pH値と温度を表示します。
・表示部が上を向いているので使用中も視認性が高く表示が大変見やすいです。
・濡れた手でも操作可能 (防水規格 JIS C 0920 保護等級IPX4に準拠)


⑧ SATOSK-610PH-II ペンタイプpH-計 K

注文コード	幅×全長×厚み	標準価格	CD
05-0316-0801	37×150×42mm	¥13,300	606845

●測定範囲: 2.00 ~ 12.00pH ●使用環境条件: 温度: 0 ~ 50℃
●電源: リチウムコイン電池 CR2032 (3V) 2コ
●電池寿命: 連続測定 約 20 時間 (※3) ●質量: 約 77g (電池含む)
●付属品: 取扱説明書 1部、リチウムコイン電池 CR2032 2コ、レザークース 1コ



・検水をシリンジの吸い込みにあわせて、検水のカラーチャートと比較するだけです。
・用途: 家庭水道水、井戸水、ビールの貯水など、飲料水の管理やプール水の検査などに使用できます。
・水質: 水道水によると、1リットルあたり0.1mg/L以上の残留塩素濃度は0.1mg/L以上 (検水用試薬の場合) 0.4mg/L以上 (検水用試薬の場合) 0.4mg/L以上、1.0mg/L未満であることが確認されています。
・検水の手ひらに入ると、小型の容器 (スリット) から約5mmの長さで、かき混ぜる程度です。
・試薬の入った容器に検水を吸い込んで、10秒から30秒で反応が完了します。
・色色した検水をカラーチャートと比較するだけで測定できます。
・検水を吸い込み、色を比較するだけの操作ですので、特に専門知識を必要としません。



【操作手順】
① ノズル部を指でささえながら、ノブをねじって取り外します。
② ボンブ部を押さえて、容器内の空気を追い出します。
③ ノズル部を検液の中に入れて、ゆっくりと指の押さえをゆるめながら、検液をボンブ部に吸入します。
④ ノズル部を持って、中の検液と検液を振り混ぜ、約10秒後に標準カラーチャートの色と比較 (比色) し、濃度を判定します。

⑩ 簡易水質検査キットシンプルパック 遊離残塩 080520-306 M

注文コード	外寸縦×外寸横×高さ	標準価格	CD
05-0316-1001	83×38×H10mm	¥3,700	128045

●測定範囲: 0.1 ~ 5mg/L 8段階 ●色色: 淡桃 ~ 濃桃
●反応時間: 約 10 秒 ●測定回数: 48 回
●識別記号: C& O100

厨房用品

料理道具

ストック、仕込み

調理小物

軽食・鉄板焼き用品

機材・計測

調理機械

厨房機器・設備