

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20577-186	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

186

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

料理道具 ▶ 009 揚げ物用品

料理道具

001
009

001
鍋・フライパン

002
ホイル・アルミ
バット

003
食缶・給食道具

004
コッペナ類

005
キッチンボット

006
清物・米びつ

007
まな板・包丁・包

008
雑用・中華用品

009
揚げ物用品



① 18-0 フ라이어用缶

[AABL-01]

内寸			
15L	φ270×H300	13-0186-0101	¥8,600
20L	φ300×H300	13-0186-0102	¥9,400



② 18-8 フ라이어用籠

(20メッシュ) [AABL-02]

サイズ			
15L用	φ260×H92	13-0186-0201	¥7,100
20L用	φ290×H95	13-0186-0202	¥7,900



③ 18-8 一斗缶用 角ロート

[AKRT-01]

13-0186-0301	¥12,700
サイズ: 205×210×H210	
●写真のように別売の油コシアミをセットしてご使用できます。	



④ 18-8 一斗缶・角ロート兼用

油コシアミ(40メッシュ) [AKRT-02]

13-0186-0401	¥7,700
サイズ: 203×203×H50 (取手含245)	
●ご使用済の一斗缶を油缶として利用し、油コシアミをセットできます。	



⑤ フ라이어用丸網カゴ(深型)

[EFRX-08]

サイズ			
21cm	φ215×H75	13-0186-0501	¥3,600
25cm	φ250×H105	13-0186-0502	¥4,500
材質: 18-8ステンレススチール			



⑥ T18-8 フ라이어用籠

(20メッシュ) [AABL-03] △

13-0186-0601	¥5,800
サイズ: φ280×H115	



⑨ 角カゴ

⑩ Pバケツ

⑨ サミー 角カゴ

(SF・DF共通) [EFRX-05] △ M

13-0186-0901	¥6,000
サイズ: 340(440)×240×H100	

⑩ サミー Pバケツ

(SF・DF共通) [EFRX-06] △ M

13-0186-1001	¥18,600
サイズ: 545×275×H320	

●排油の際、油はこシアミで濾過され、保存も簡単です。



⑫ 油固化剤 カタマール

(500g×10袋入) [AAKZ-01]

13-0186-1201	¥11,000
使用量目安: 1ℓ/30~40g 18ℓ/500g(1袋)	
●使い終わった廃油を固めて燃えるゴミとして処理出来ます。	



⑬ オイルエンド

(500g×20袋入) [AAKZ-02]

13-0186-1301	¥18,000
使用量目安: 1ℓ/30g 17ℓ/500g(1袋)	
●使い終わった廃油を固めて燃えるゴミとして処理出来ます。	



⑦ ミルオイルEZフロー フィルター

バッグ(厚手) [AOLF-01] L

サイズ			
大	280×230×H180	13-0186-0701	¥9,800
中	280×230×H130	13-0186-0702	¥8,500
材質: PET樹脂相当 耐熱温度: 256℃ 120メッシュ			

⑧ ミルオイルEZフロー用


ホルダーフレーム [AOLF-02] L

13-0186-0801	¥3,800
サイズ: 570×220 材質: 18-8ステンレス	

⑪ デジタル食用油テスター

testo270 [EOLT-02] M

13-0186-1101	¥68,000
サイズ: 50×170×全長300 重量: 255g	
測定範囲: 温度/40~200℃	
TPM/0.0~40.0%	
精度: 温度/±1.5℃ TPM/±2.0%	
最小単位: 温度/0.1℃ TPM/0.5%	
電源: 単4乾電池×2個(付属)	
●IP65の保護等級で流水や油から本体を保護します。	
●油が熱いまま(〜190℃)でも安全に測定可能です。	
●食用油を必要以上に交換することがなくなり、関連コストの節約によるメリットも得られます。	



青色から黄色に 変わったバンド数	1本	2本	3本	4本
含有遊離脂肪酸 (FFA)	1%以上	1.5%以上	2%以上	2.5%以上

(使用方法)

1. 使用中の油(160℃〜180℃)に試験紙の青色バンドがすべて浸かる様にして約1秒浸けてから引き出します。
2. 試験紙の余分な油をペーパータオル等で吸い取り、きれいな場所に置き30秒放置した後、判定します。

(判定方法)

青色から黄色に変わったバンドを数えて判定して下さい。

⑭ 3M 高感度ショートニング

モニター [ASHM-01] B

50枚入	13-0186-1401	¥2,994
20枚入	13-0186-1402	¥1,198

(⑫・⑬使用方法)

- ① 揚げ物油を80℃以上に加熱しておきます。
- ② 火を切ってから、本商品を投入します。
- ③ 箸や用具でよくかき混ぜた後、しばらく放置します。
- ④ 油が40℃以下に冷めると固まります。

※固めた油の処理は各自治体の定める方法に従って下さい。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。