

| パンフレット番号   | 問合せ先        | 電話番号         |
|------------|-------------|--------------|
| 20604-1557 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

## 1557 ポアラー

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

65 冷温機器



### トゥルーポアラー 3ボール ウイスキー

| ページコード       | 商品コード               | 価格     |
|--------------|---------------------|--------|
| ① 1 oz レッド   | 3-1557-0101 7692400 | ¥1,000 |
| ② 1.5oz イエロー | 3-1557-0201 7692500 | ¥1,000 |
| ③ 2 oz ホワイト  | 3-1557-0301 7692600 | ¥1,000 |

全長:100  
対応口径:18~22mm



### トゥルーポアラー スクリーン

| ページコード | 商品コード               | 価格   |
|--------|---------------------|------|
| ④ クリア  | 3-1557-0401 7691200 | ¥500 |
| ⑤ レッド  | 3-1557-0501 7691300 | ¥500 |

全長:80  
●注ぎ口に液体の中のゴミなどが出ないように網がついています。



### ⑥ トゥルーポアラー スマートフロー

| ページコード      | 商品コード   | 価格   |
|-------------|---------|------|
| 3-1557-0601 | 7691100 | ¥350 |

全長:150  
●オリーブオイルなどにも使用できます。

66 ビューフエ関連

67 ビューフエ・宴会

68 サーフ用品・トレイ

69 ジュース・かき氷

70 カットフリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品



### ポシポアコントロールキャップ

| ページコード             | 全長                           | 商品コード   | 価格     |
|--------------------|------------------------------|---------|--------|
| ⑦ 101 ブラック         | 3-1557-0701 95 5/8oz 約18cc   | 7152700 | ¥1,500 |
| ⑧ 102 グリーン         | 3-1557-0801 95 3/4oz 約22cc   | 7152800 | ¥1,500 |
| ⑨ 103 ブルー          | 3-1557-0901 95 7/8oz 約26cc   | 7152900 | ¥1,500 |
| ⑩ 104 クリア          | 3-1557-1001 95 1oz 約30cc     | 7153000 | ¥1,500 |
| ⑪ 105 パープル         | 3-1557-1101 95 1 1/8oz 約33cc | 7153100 | ¥1,500 |
| ⑫ 106 レッド          | 3-1557-1201 95 1 1/4oz 約37cc | 7153200 | ¥1,500 |
| ⑬ 107 イエロー         | 3-1557-1301 95 1 1/2oz 約45cc | 7153300 | ¥1,500 |
| ⑭ 108 ホワイト         | 3-1557-1401 95 2oz 約60cc     | 7153400 | ¥1,500 |
| ⑮ フリーキャップ 蓋付       | 3-1557-1501 110              | 7153500 | ¥570   |
| ⑯ ハイスピードフリーキャップ 蓋付 | 3-1557-1601 95               | 7153600 | ¥580   |



※ウイスキー専用です。  
リキュール・日本酒・  
焼酎など粘度の高い  
アルコール類は正し  
く計れません。

⑦～⑯、⑲、⑳の使用法  
瓶にしっかりと差し込みボトルを45度以上  
に傾けて一気に注いでください。  
途中で振ったが揺らしたりしないでください。  
⑦～⑯、⑲、⑳のお手入れ方法  
週に最低1～2回はぬるま湯に中性洗剤  
で洗浄し、食器洗浄機はご使用にならない  
でください。



### ⑰ 球形定量ポアラー 07040

| ページコード      | 商品コード   | 価格     |
|-------------|---------|--------|
| 3-1557-1701 | 0405100 | ¥1,900 |

全長:140  
材質:本体/ポリエチレン、AS樹脂  
パイプ/ステンレス  
口栓/コルク  
対応口径:19~22mm  
●30ml、40ml、45mlの定量を注げます。



### ⑱ フリーポアラー コルク付 06959

| ページコード      | 商品コード   | 価格   |
|-------------|---------|------|
| 3-1557-1801 | 0405110 | ¥630 |

全長:82  
対応口径:29~31mm  
材質:プラスチック、コルク



### エコノポアラー

| ページコード  | 商品コード             | 価格             |
|---------|-------------------|----------------|
| ⑲ 1 oz  | 3-1557-1901 約30cc | 1870800 ¥1,300 |
| ⑳ 1.5oz | 3-1557-2001 約45cc | 1870900 ¥1,300 |

全長:95



### ⑲ フリーポア

| ページコード      | 商品コード   | 価格   |
|-------------|---------|------|
| 3-1557-2101 | 1871000 | ¥350 |

全長:105



### ブラコルク ボトルポアラー

| ページコード      | 材質             | 商品コード   | 価格     |
|-------------|----------------|---------|--------|
| ②2 901 ブラック | 3-1557-2201 真鍮 | 7487300 | ¥750   |
| ②3 905      | 3-1557-2301 真鍮 | 7487500 | ¥1,100 |

### 天然コルク ボトルポアラー

| ページコード | 材質              | 商品コード   | 価格     |
|--------|-----------------|---------|--------|
| ②4 905 | 3-1557-2401 真鍮  | 7487600 | ¥1,350 |
| ②5 945 | 3-1557-2501 ABS | 7487700 | ¥2,100 |

●ボトルに差し込むだけでワインがスピーディーに注がれなく注がれます。

### 煩わしい洗浄作業を一気に解決!

1度に12個のリキュールポアラーを洗浄できます。

ワンプッシュでやさじ1 & さじ2が簡単にだせます。



### さじがげん ME-400S

| ページコード     | 商品コード       | 価格           |
|------------|-------------|--------------|
| ②6 クリアホワイト | 3-1557-2601 | 3677200 ¥650 |
| ②7 クリアレッド  | 3-1557-2701 | 3677100 ¥650 |
| ②8 クリアブルー  | 3-1557-2801 | 2950400 ¥650 |
| ②9 クリアイエロー | 3-1557-2901 | 1293460 ¥650 |

(360ml) 外寸:φ62×H196 材質:ポリエチレン  
●出したい分量の部分を押すと、約100ccまたは、150ccが出せますので、  
調理する時に手間が省けます。  
●計量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。



### ⑳ アルコール計量カップ

| ページコード      | 商品コード   | 価格     |
|-------------|---------|--------|
| 3-1557-3001 | 3322300 | ¥1,300 |

φ75×H70 最小目盛:15cc  
材質:ポリプロピレン  
容量:130cc  
●広口でこぼさず注げる。斜め上から目盛りが読める。  
●ポアラーが使用できない紙パック入り酒類なども、簡単に  
定量計測が可能です。



### ⑳ リキュールポアラー クリーニングシステム 11000

| ページコード      | 商品コード   | 価格      |
|-------------|---------|---------|
| 3-1557-3101 | 8057900 | ¥28,000 |

φ220×W265(取手含む)×H825  
(ノブ含む)



《使い方》  
本体に水、または洗剤の洗浄液を入れ  
12個穴のあいているトレーにリキュ  
ールポアラーを押し込みます。トレーにス  
チールシャフトを差し込み、本体の中  
入れカバーをスライドさせ固定すれば  
準備完了。  
あとは黒いノブを上下すると、本体  
の中の水がリキュールポアラーの管を  
循環クリーニングします。