

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-991	株式会社クイックパック	0564-59-3525

991

テイクアウト商品・使い捨て容器

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- 設備
- サービス
- 喫茶用品
- 軽食・鉄板焼用品
- 製菓用品
- 棚
- ラック
- 洗濯用品
- 清掃用品
- 長靴白衣
- 衛生
- 消耗品
- ハンケット
- ウエップ
- ウエア
- テーブル
- ウエア
- 卓上備品
- 料理演出用品
- グラス
- 食器
- ホテル・旅館用品
- テーブル
- 椅子
- サイン
- 店舗備品



1 FM弁当容器 透明蓋付 (20セット入) 入販
(XBV-07)

	外寸	ごはん容量	
9-0991-0101	中B 229×169×H34	約180g	¥1,600
9-0991-0102	大B 238×201×H34	約210g	¥1,900

①~④
材質:本体/ポリプロピレン 蓋/ポリスチレン
耐熱温度:本体110℃/蓋80℃
●内かんごう蓋タイプでテープ止めが不要。
●本体のみレンジ対応です。



2 FM弁当容器 透明蓋付 (20セット入) 入販
(XBV-08)

	外寸	ごはん容量	
9-0991-0201	中C 229×169×H34	約160g	¥1,600
9-0991-0202	大C 238×201×H34	約220g	¥1,900



3 FM弁当容器 透明蓋付 (20セット入) 入販
(XBV-05)

	外寸	ごはん容量	
9-0991-0301	中A 229×169×H34	約200g	¥1,600
9-0991-0302	大A 238×201×H34	約280g	¥1,900



4 FM弁当容器 透明蓋付 入販
中D (20セット入)

(XBV-06) 9-0991-0401 ¥1,600
外寸:229×169×H34
ごはん容量目安:約200g



5 アジロ弁当 蓋付き 入販
(50セット入) (XAZ-50)

9-0991-0501 目大 ¥7,800
本体/198×135×H45
蓋/202×145×H13
9-0991-0502 目小 ¥6,800
本体/175×125×H42
蓋/185×130×H15

材質:本体/PPF 蓋/ポリスチレン
●竹かご風の使い捨て弁当箱で、生の竹よりもカビや虫に強く保管が簡単です。



6 アジロ弁当 中仕切 入販
(50入) (XAZ-51) 目

9-0991-0601 I 黒 ¥1,560
9-0991-0602 II 赤黒 ¥1,700
183×120×H40
材質:PPF
※⑤専用の中仕切です。



7 弁当容器 透明蓋付 (100セット入) 入販 (GBV-18)

	高さ		
9-0991-0701	LC-6 180×125×35	12	¥2,500
9-0991-0702	LC-7 208×131×35	12	¥3,080
9-0991-0703	LC-8 220×145×35	8	¥3,700
9-0991-0704	LC-9 230×156×35	8	¥4,240
9-0991-0705	LC-10 257×190×35	6	¥5,900

材質:ポリスチレン



8 仕切付弁当容器 透明蓋付 入販
(100セット入) (GBV-19)

	高さ		
9-0991-0801	LC-8P 220×145×30	8	¥3,760
9-0991-0802	LC-9P 230×156×30	8	¥4,320

材質:ポリスチレン



9 カチットバック SHL-2-A (50パック入) 入販

(XKT-87) 9-0991-0901 ¥1,420
169×104×H48

10 カチットバック SHL-4-B (50パック入) 入販

(XKT-81) 9-0991-1001 ¥1,840
183×119×H38

11 カチットバック SHL-1-AF (50パック入) 入販

(XKT-82) 9-0991-1101 ¥2,320
192×130×H60

発熱剤の使用が可能な容器。
常温・チルド・冷凍の食品ができたての美味しさを再現。



12 MUSU弁 RM-330角1用 入販
パルクック 黒本体 (25入)

(XMS-05) 9-0991-1201 ¥1,500
193×137×H61
材質:発泡ポリスチレン
耐熱温度:80℃

13 MUSU弁 RM-330角1用 入販
中皿 (25入)

(XMS-06) 9-0991-1301 ¥1,480
198×142×H45
材質:ポリプロピレン
耐熱:110℃

14 MUSU弁 RM-330角1用 入販
透明蓋CP (25入)

(XMS-07) 9-0991-1401 ¥1,240
184×128×H22
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:110℃

15 MUSU弁 RM-330角1用 入販
発熱剤用水 50c.c. (100入)

(XMS-09) 9-0991-1501 ¥4,640

MUSU弁の使用方法



①容器本体から、発熱剤と計量水(別売)を取り出します。
②発熱剤の、アルミ個包装を開封し、中の発熱剤を容器本体に入れます。
③食品トレイを容器本体にセットします。
④蓋を外し、食材容器の水注入口より計量水を注ぎ、蓋をしっかりとめます。
⑤そのままの状態です。5分～10分待てば、温かく美味しいお弁当の出来上がりです。



特長
●蒸気で加熱調理しますので、作りたての味を再現し、食品が冷めにくくなります。
●火を使用しない為、火事などの心配がありません。
●発熱剤の容量を変えることで、常温だけでなく今まで不可能だったチルド、冷凍の食材まで対応。

※発熱剤は、P.2126エディックススーパーヒート 10g・20g(別売)をお使いください。