


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20639-430	株式会社クイックパック	0564-59-3525



STEP 1 容器を煮沸消毒

瓶詰めをする前に、保存に使う瓶、ガラス蓋、ゴムパッキン、ステンレスクリップを洗剤でよく洗ってください。その後容器に傷やひびがないか確認をし、用意した大きめの鍋で、水かぬるま湯から始めて5分ほどしっかりと煮沸消毒を行ってください。熱湯、やけどに注意して取り出し、ふきんの上で乾かしてください。



注意) WECKのキャニスターは耐熱温度差80度です。冷たい瓶を熱湯に入れる、熱湯から取り出した瓶をすぐに冷水につけるなどはしないでください。瓶が割れる原因となります。

STEP 2 瓶詰めの作業

お気に入りの食品の瓶詰め作業の開始です。瓶が熱いうちに、温かい状態の食品を詰めていきます。液状のものはジョウゴがあると便利です。量は瓶の8割くらいにしましょう。



STEP 3 密閉の準備

蓋の溝にゴムパッキンをはめて、食品を入れた瓶の上のせたら、ステンレスクリップで2ヶ所、瓶と蓋をしっかりと固定します。これで食品を煮沸する準備は完了です。(XLサイズの蓋は3ヶ所にクリップを留めます)



QY-7746
ウェック
モールド 25
¥360
φ53×H42 25ml
フタサイズXS (24) <DE>



QY-6470
ウェック
モールド 50
¥380
φ70×H40 50ml
フタサイズXS (24) <DE>



QY-6471
ウェック
モールド 80
¥420
φ70×H50 80ml
フタサイズXS (24) <DE>



QY-6472
ウェック
モールド 120
¥440
φ70×H72 120ml
フタサイズXS (12) <DE>



QY-6473
ウェック
モールド 140
¥460
φ90×H50 140ml
フタサイズM (12) <DE>



QY-6474
ウェック
モールド 145
¥460
φ70×H65 145ml
フタサイズXS (12) <DE>



QY-6475
ウェック
モールド 170
¥480
φ90×H66 170ml
フタサイズM (12) <DE>



QY-6476
ウェック
モールド 240
¥540
φ110×H60
240ml フタサイズL (6) <DE>



QY-6477
ウェック
モールド 250
¥520
φ90×H90 250ml
フタサイズM (6) <DE>




QY-6478
ウェック
モールド 300
¥580
φ110×H73
300ml フタサイズL (6) <DE>



QY-6479
ウェック
モールド 500
¥650
φ110×H110
500ml フタサイズL (6) <DE>



New
QY-8542
ウェック
ストレート 140
¥400
φ56×H90 140ml
フタサイズXS (12) <DE>



ガラス蓋と
ガラスジャーの
セット販売となります。

ガラスジャーのみ、またはガラス蓋
のみでの販売は非対応ですので予め
ご了承ください。

QY-7442
ウイズウェック
ウッドリッド S
¥750
φ67×H17 (5)
ラバーウッド+SI <KR>
洗浄機NG



QY-7443
ウイズウェック
ウッドリッド M
¥850
φ87×H17 (5)
ラバーウッド+SI <KR>
洗浄機NG



QY-7444
ウイズウェック
ウッドリッド L
¥1,000
φ110×H17 (5)
ラバーウッド+SI <KR>
洗浄機NG



裏面:シリコンパッキン付き&ロゴ入り
材質:ラバーウッド

