


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20649-349	株式会社クイックパック	0564-59-3525



JT78TH 17cm 深皿 **■AB**
170×37(470ml) ¥1,600

JT87TH 15cm 深皿 **■A**
148×36(320ml) ¥1,550

JT85TH 12.5cm 深皿 **■AB**
125×33(220ml) ¥1,200

JT84TH 10cm 小皿
101×27 ¥960



JT90TH 16cm スタック深皿 **■AB** **■**
164×36(460ml) ¥1,660
●PP016 ¥440 (P255) 組高72




H386TH フォーク
ヘッド:18・0ステンレス
柄:PP
139mm/ヘッド:幅24×長さ38
(22g) ¥470

H387TH スプーン
138mm/ヘッド:幅31×長さ38
(23g) ¥470

Point

H386・H387カトラリーの特長

- 耐熱性に優れ、自動洗浄機や消毒保管庫も使えます。
- 絵柄が剥がれず、長期間、美しく使えます。
- ハンドルはPP樹脂製の一体成形なので、金属部が抜け落ちません。
- 波型のハンドルは、小さな手にもフィットしやすく、食器の縁から滑り落ちにくい形状。



特許製品 PAT No.6854503

⚠ ステンレス部は、酸やアルカリ成分に侵されますので、洗浄時の洗剤残りにご注意ください。

強化磁器の特長

軽くて割れにくいマックスセラは、小さなお子さまにぴったりです。

- 酸化焼成方式を採用。一般磁器に比べ、1.6倍の強度(曲げ強度)があります。
- アルミナ50%配合で強度が増した分、肉厚を薄くでき、かさ張らず製品重量も軽くなりました。
- 表面の釉薬が硬く、長期間の使用に耐えます。吸水率も低いので、汚れが付きにくく衛生的で安心です。

⚠ 金属との摩擦でメタルマークが付くことがあります。食器カゴ、シンクなど金属との摩擦は避けてください。

■物性比較表

	一般磁器	強化磁器 (マックスセラ)
曲げ強度 (Mpa)	100	160
衝撃強度 (J)	0.5	0.8
吸水率 (%)	0.05以下	0.02以下
急冷温度差 (°C)	200	200以上
白色度 (%)	88	92