

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20649-351	株式会社クイックパック	0564-59-3525


高強化磁器

サークル

maxcera
[maiti]
マックスセラマイティ

輪になった2本のラインの上をやさしい色の水玉たちがリズムカルに行ったり来たり。シンプルで飽きのこないデザイン。

! 高温焼成される高強化磁器は、サイズ・容量・重量・色について、若干の誤差が生じます。ご了承をお願いいたします。



JT11CR 14cmボール **TAB** **※**
141×55(440ml) ¥1,660
●PP014 ¥420 (P255) 組高91

JT13CR 13cmボール **TAB**
129×54(360ml) ¥1,470

JT12CR 12cmボール **TAB** **※**
121×54(310ml) ¥1,430
●PP012 ¥280 (P254) 組高70

JT8CR 飯碗 小 **※**
103×47(210ml) ¥1,300
●PP010 ¥260 (P254) 組高61 **※IWのみ**



JT15CR 16cmボール **TAB** **※**
161×67(750ml) ¥2,100
●PP117 ¥440 (P254) 組高81



JT18CR 17cm深皿 **TAB**
170×37(460ml) ¥1,600



JT25CR 12.5cm深皿 **TAB**
124×33(200ml) ¥1,180



JT30CR 20cmカレー皿 **TAB** **※**
199×39(710ml) ¥2,270



JT5CR 手付カップ **TAB**
106×81×64(210ml) ¥1,470

高強化磁器の特長

マックスセラ・マイティは、供給装置付き自動洗浄機使用に最適な高強化磁器です。

- マックスセラ・マイティシリーズは、アルミナ含有率を50%に調整した還元焼成方式の高強化磁器です。一般磁器に比べ、2倍以上の強度(曲げ強度)があります。
- 表面の釉薬が硬く、長期間使用してもキズ付きにくくなっています。また、吸水率が低いため、汚れにくく衛生的です。

! 金属との摩擦でメタルマークが付くことがあります。食器カゴ、シンクなど金属との摩擦は避けてください。

- アルミナを加えると重くなりますが、強度が増した分、肉厚を薄くできます。そのためかさ張らず、収納性も良くなり、製品重量も軽くなっています。

- 絵付けは、イングレースと呼ばれる方法で、釉薬の下にしみ込んでいますので、はがれる心配はありません。上絵付けではないので食器から重金属が溶出することはありません。

■物性比較表

	一般磁器	高強化磁器 (マックスセラ・マイティ)
曲げ強度(Mpa)	100	215
衝撃強度(J)	0.5	1.0
吸水率(%)	0.05以下	0.02以下
急冷温度差(°C)	200	200以上
白色度(%)	88	92

※重量はP354のスタッピング一覧表をご参照ください。

オレンジ色品番は特別製品につき価格体系が異なります。

シンプルモダン
和風
洋風
中華
病院・高齢者
UO・PPカバー
弁当箱
高強化磁器
大型食器取り皿
テーブルグッズ
キッズ&スクール
トレー