

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-214	株式会社クイックパック	0564-59-3525

009 揚げ物用品

料理道具

厨房用品

214

ジャストフィットの省スペース設計！！



① 食用油濾過機 EROK-01 △ ㊦

サイズ	容量	
NK-25 334×500×H330	25ℓ	17-0214-0101 ¥295,000
NK-35 334×630×H330	35ℓ	17-0214-0102 ¥318,000

電源：単相100V 50/60Hz 消費電力：0.2kW
 濾過能力：約6ℓ/分 リード線：2mプラグ付2P-15A ①
 付属品：メタルフィルター・カス取りカゴ・カス取りバスケット・
 濾紙押さえ金具・耐熱ホース・濾布(各1)濾紙(5枚)
 ●食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。
 ●使用した油の微粒子、炭化物、不純物をきれいに
 取り除き食用油の寿命を延ばし(2～3倍)、廃油発生を
 防ぐ高性能濾過機です。
 ●簡単な操作で、油をいつでも美しく経済的に
 お使いいただけます。

油代を節減し、揚げ物の商品価値を
しっかりと保ちます。



② 油ろ過機 MOF-20 EROK-04 △ ㊦

17-0214-0201	¥233,000
--------------	----------

サイズ：330×575×H315 容量：20ℓ
 電源：単相100V 50/60Hz 消費電力：150W
 濾過能力：6/5.5ℓ 毎分(50/60Hz)
 リード線：3mプラグ付(接地アダプター)④
 付属品：ろ紙(10枚)、ろ布(1枚)、延長コード
 ●コンパクト設計でフライヤーの下に収納できます。
 ●カス取りアミとろ紙の二重ろ過で細かい揚げカスや不純
 物がしっかり取り除けます。

POINT

- 場所をとらないコンパクト設計でフライヤーの下に収納できます。
- カス取りアミとろ紙の二重ろ過で細かい揚げカスや不純物がしっかり取り除けます。
- ろ紙の交換も簡単に、オイルタンクの清掃も容易です。



③ サミー 角カゴ (SF・DF共通) EFRX-05 △ ㊦

17-0214-0301	¥6,000
--------------	--------

サイズ：340(440)×240×H100

④ サミー Pバケツ (SF・DF共通) EFRX-06 △ ㊦

17-0214-0401	¥18,600
--------------	---------

サイズ：545×275×H130

- 排油の際、油はこしアミで濾過され、保存も簡単です。

ミルオイルフィルター

- 米NASAの宇宙服技術を採用した、樹脂フィルター
 - ろ過機に匹敵するろ過性能で設備の必要なし
- ※ 洗浄の際に石鹸・洗剤は使用しないでください。




⑤ ミルオイルEZフロー フィルター バッグ(厚手) AOLF-01 ㊦

サイズ	
大 280×230×H180	17-0214-0501 ¥11,800
中 280×230×H130	17-0214-0502 ¥9,800

材質：PET樹脂相当 耐熱温度：256℃
120メッシュ

驚異の極細坑孔ミクロンメッシュで素早くろ過！

- 耐熱温度は200℃、揚げ温度のまゝろ過できます。勿論冷めてもOK
- 熱湯で洗い流すだけできれいになります。



⑥ ミルオイルEZフロー用ホルダーフレーム AOLF-02 ㊦

17-0214-0601	¥3,800
--------------	--------

サイズ：570×220 材質：18-8ステンレス



⑦ 油ながもちくん AANG-01 △ ㊦

個数	17-0214-0701	17-0214-0702
2個入	¥1,600	
12個入		¥7,920

〈⑫・⑬使用方法〉

- ① 揚げ物油を80℃以上に加熱しておきます。③ 箸や用具でよくかき混ぜた後、しばらく放置します。
- ② 火を切ってから、本商品を投入します。④ 油が40℃以下に冷めると固まります。

※ 固めた油の処理は各自治体の定める方法に従ってください。



⑧ 油固化剤 カタマール (500g×10袋入) AAKZ-01 △ ㊦

17-0214-0801	¥11,000
--------------	---------

使用量目安：1ℓ/30～40g 18ℓ/500g(1袋)

- 使い終わった廃油を固めて燃えるゴミとして処理出来ます。



⑨ オイルエンド (500g×20袋入) AAKZ-02 △ ㊦

17-0214-0901	¥18,000
--------------	---------

使用量目安：1ℓ/30g 17ℓ/500g(1袋)

- 使い終わった廃油を固めて燃えるゴミとして処理出来ます。



⑩ 3M 高感度ショートニングモニター ASHM-01 △ ㊦

個数	17-0214-1001	17-0214-1002
50枚入	¥2,994	
20枚入		¥1,198



青色から黄色に変わったバンド数 (含有遊離脂肪酸 FFA)	1本	2本	3本	4本
	1%以上	1.5%以上	2%以上	2.5%以上

- (使用方法)
 1. 使用中の油(160℃～180℃)に試験紙の青色バンドがすべて浸かる様にして約1秒浸してから引き出します。
 2. 試験紙の余分な油をペーパータオル等で吸い取り、きれいな場所に置き30秒放置した後、判定します。
 (判定方法)
 青色から黄色に変ったバンドを数えて判定して下さい。

※ 上記の価格には消費税は含まれておりません。

料理道具

001

鍋・フライパン

002

調理器具・食器

003

調理器具・食器

004

調理器具・食器

005

調理器具・食器

006

調理器具・食器

007

調理器具・食器

008

調理器具・食器

009

揚げ物用品