

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-638	株式会社クイックパック	0564-59-3525



① タニタ 残留塩素計セット EW-520

(BZV-27) 1-0638-0101 ¥48,000

202×82×H37
電源：単4アルカリ乾電池4本（付属）
測定範囲：0.00～2.00mg/ℓ
最小表示：0.01mg/ℓ
水温・温度測定範囲：5～60℃
pH範囲：5.08～8.08
導電率範囲：50～1000μs/cm
機能：プザー付・時計機能・複数校正点機能（SPOT登録機能）・メモリー機能・pH手入力補正機能・測定結果ホールド機能（15秒ホールド）・校正機能・オートパワーオフ（最終操作後30分）

質量：250g
付属品：CLセンサー・DPD試験簡易セット（比色チャート・容器・試薬2包×5）・ストラップ
●洗浄しやすい平面電極採用
●次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応
●防水機能（IP67）
※定期的な校正が必要です。
※冷泉・温泉・鉱泉・井戸水・アルカリイオン水は測定できません。

② タニタ 残留塩素チェッカー EW-506（水道水専用）

(BZV-32) 1-0638-0201 ¥15,000

236×36×H22
測定範囲：0.00～0.80mg/ℓ
最少表示：0.05mg/ℓ
表示方式：LED9段階バー表示
測定環境：水温15～25℃ pH7.1～7.5
電源：単4アルカリ電池×1（付属）
●残留塩素管理、浄水器の交換目安や観賞魚の水質管理に。
●マグネット付で冷蔵庫などに貼り付けて保管できます。
●ストラップ付きのセンサーキャップでキャップの紛失が防止できます。
●暗いところでも見やすいバックライト付。
●IPX5の防滴性能で水ぬれOK。
※この製品は公的な記録用（証明用）にはお使いになれません。

④⑤特長

- 手のひらに入るきわめて小型の容器（ノズルからポンプ部まで約55mm）ですので、かさばらず軽量です。
- 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
- 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
- 検水を吸い込み、色を比較するだけの操作ですので、特に専門知識を必要としません。

簡単操作のシンプルパックで誰でも水質検査ができます。



③ 簡易水質 検査キット シンプルパック 遊離残塩 080520-306

(BKV-30) 1-0638-0301 ¥4,300

83×38×H10
■用途
簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査などに使用できます。水道法によると、「給水せんにおける水が遊離残塩濃度を0.1mg/ℓ以上（結合残塩濃度の場合は0.4mg/ℓ）を保持するよう塩素消毒をすること。プール水は、厚生省通知により、衛生基準が示され、その中で「遊離残塩濃度は0.4mg/ℓ以上、1.0mg/ℓ未満であることが望ましい」とされています。


④ 簡易水質 検査キット シンプルパック 残留塩素 100 080520-315

(BKV-37) 1-0638-0401 ¥4,300


83×38×H10
■用途
残留塩素100は5～100mg/ℓと、やや高濃度の残留塩素が測定できます。pHは2～12と、酸性からアルカリ性まで、広範囲の検水に使用できますので、強酸性電解水、弱酸性電解水、アルカリ還元水およびプールの塵洗い槽等の残留塩素が測定できます。また、野菜等の殺菌洗浄に用いられる次亜塩素酸ナトリウム溶液にも使用できます。

型 式	④080520-306	⑤080520-315
測定範囲	0.1～5mg/ℓ 8段階	5～100mg/ℓ 6段階
呈 色	淡桃～濃桃	淡黄～黄～黄土色
反応時間	約10秒	約10秒
測定回数	48回	48回
識別記号	C 0100	C 0100

■パックの形状



■操作手順



水質検査は試験紙タイプのアクアチェックにおまかせ！



特長
●誰でも、いつでも、どこでも簡単検査の試験紙タイプ。水に浸して反応を比色表で判定するだけ。
●前処理なしに短時間（10～30秒）で測定結果がすぐにわかります。
●容器も中身も焼却可能。廃液もなく人と環境に優しい。

⑤ 水質検査 試験紙 アクアチェックHC（100枚入）（高濃度 遊離残塩素 測定用）

(BSI-12) 1-0638-0501 ¥4,600

測定範囲（mg/ℓ）：0・25・50・100・200・400・600
●厨房や食品工場などで使用する高濃度の塩素消毒液やプール塵洗槽などの遊離残塩素濃度測定及び塩素消費のチェックに。

⑥ 水質検査 試験紙 アクアチェック3（100枚入）（低濃度 遊離残塩素・PH・Mアルカリ度測定用）

(BSI-13) 1-0638-0601 ¥4,000

測定範囲（mg/ℓ）：低濃度遊離残塩素/0・0.2・0.4・0.7・1.0・2.0・3.0・5.0・10.0
PH/5.8・6.5・7.0・7.5・8.0・8.6
Mアルカリ度/0・20・40・80・120・180
●遊泳プール、ジャグジー、浴場等の水質管理に。


⑦ 水質検査 試験紙 アクアチェックLC（100枚入）（低濃度 遊離残塩素 測定用）

(BSI-14) 1-0638-0701 ¥4,600

測定範囲（mg/ℓ）：0・0.1・0.3・0.7・1.0
●飲料水中の遊離残塩素の測定や浄水器、浄水シャワーの性能チェックに。

■使用方法

①試験紙を水に浸す ②一定時間反応させる ③比色表で判定するの3ステップです。



※試験紙を水に浸す方法は試験紙の種類により異なります。

うらごし・フルイ
スリブ・みぞこし
レードルトンク
ターナー
調味料入・ロート
泡立・水マス
マッシーヤ！天突
卸金・すり鉢
和食用小物・寿司
おにぎり型
抜型・細工用品
皮むき・玉子切
チーズ・バター
ハサミ・検抜
在切類
はかり・タイマー
濃度計・塩素計類