

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-893	株式会社クイックパック	0564-59-3525

893

コーヒー関連品・ティー用品

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- 設備
- サービス用品
- 喫茶用品
- 軽食・鉄板焼用品
- 製菓用品
- フココン
- 洗濯用品
- 清掃用品
- 長靴・白衣
- 衛生
- 消耗品
- ハンケット
- ウェア
- ウェア
- テーブルウェア
- 卓上備品
- 料理演出用品
- グラス・食器
- ホテル・旅館用品
- テーブル椅子
- サイン
- 店舗備品

HARIO



**① ハリオ アームスタンド
ガラスドリッパーセット
VAS-8006-G**
〈FDL-C5〉 ☒ 1-0893-0101 ¥9,000
190×155×H250
セット内容:ドリッパー-02(耐熱ガラス)
サーバー-600(耐熱ガラス)
計量スプーン
ペーパーフィルター×40枚



**② ハリオ V60オリブウッド
スタンドセット VSS-1206-OV**
〈FOR-01〉 ☒ 1-0893-0201 ¥12,000
156×160×H248
セット内容:ドリッパー-02(耐熱ガラス)、
サーバー-600(耐熱ガラス)、
計量スプーン、
ペーパーフィルター-100枚



**③ ハリオ V60ドリッ
プステーション VSS-1T**
〈FDL-93〉 ☒ 1-0893-0301 ¥6,000
132×140×H180
材質:スタンド/アクリル樹脂
トレイ/ABS樹脂
プレート/ステンレス
●ハリオ製全てのドリッパーがご使用いた
できます。
●④V60ドリッpsケールをセットして使用で
きます。
※サーバーは高さ148mmまで使用できます。



**④ ハリオ V60ドリッpsケール
VSTN-2000B
(ドリッpsステーション専用)**
〈FDL-D9〉 ☒ 1-0893-0401 ¥7,000
120×190×H29
材質:ABS樹脂
計測範囲:2~2,000g
計測時間:99分59秒
電源:単4乾電池×2本付
●抽出量と時間を同時に計測することができます。
●できあがりの抽出量も同時に管理できるので、
いつでも安定した抽出ができます。
※③ドリッpsステーションにご使用できます。



**⑤ ハリオドリッpsポット
ウッドネック 〈FDL-56〉 ☒**
1-0893-0501 DPW-1(1~2人用) ¥3,500
φ 95×H168 240c.c.
1-0893-0502 DPW-3(3~4人用) ¥4,000
φ110×H195 480c.c.
耐熱ガラス製
●キメの細かなネルを通してゆっくり濾過された
コーヒーは、豆本来の持つ酸味、渋味、苦味、
コクが失われません。
●珈琲粉は中挽きをご使用ください。
●ろか布はご使用後よく水洗いし、清水を
入れた容器にひたして冷蔵庫で保管して
ください。



**⑥ ハリオ
ドリッpsポット・カフェオール
CFCO-2B**
〈FDL-70〉 ☒ 1-0893-0601 ¥3,500
150×105×H171 実用容量:300c.c.
材質:本体/耐熱ガラス
ドリッpsパー/PP、ステンレスメッシュ
●ペーパーフィルターを使わずに
そのままドリッpsOK。



**⑦ ハリオ
カフェオールドリッpsパー CFOD-1B**
〈FDL-73〉 ☒ 1-0893-0701 ¥1,500
115×110×H82
材質:フレーム/PP
フィルター/ステンレスメッシュ



●メッシュフィルター付きのドリッpsパー。
ペーパーフィルターを使わず、
そのままドリッpsOK。



**⑧ ハリオ V60ドリッpsトレイ
DT-1W**
〈FDL-C6〉 ☒ 1-0893-0801 ¥1,300
120c.c. φ115×H42
磁器製



**⑨ ハリオ フルーツスムージーメーカー
HDJ-L 〈FSM-05〉 ☒ ¥2,500**
1-0893-0901 オフホワイト
1-0893-0902 レッド
φ88×H160 実用容量300ml
材質:本体/耐熱ガラス
ふた:ブレッド/ポリプロピレン
シャフト/ステンレス
●シャフトを上下させる事により刃部が回転し、すり潰して攪拌
するハンディーユーザー。
●攪拌後は、そのまま本体をグラスとしてご使用いただけます。

