

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-2315	株式会社クイックパック	0564-59-3525

2315 シーラー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

81 棚・作業台



シール位置ガイド
実際にシールされるラインが
分かりやすくなりました。

確認窓
袋が上面から確認できる窓が追加されました。
シール位置の微妙な調整も可能です。

冷却タイマー搭載

シールタイマーに加えて冷却タイマーを搭載。
溶着後の冷却時間をタイマーにて設定できます。
ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、
続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したら
シール完了です。これにより安定したシール作業が可能になります。



82 バスボックス・洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品

① シュアー ワンランク上のスタンドシーラー

	ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格
NL-303PS-5	5-2315-0101	370×410×H1,020	22kg	670W	300×5	300×145	1127910	¥110,000
NL-453PS-5	5-2315-0102	520×420×H1,020	23.5kg	1,140W	450×5	420×145	1128010	¥135,000
NL-603PS-5	5-2315-0103	670×430×H1,020	25.5kg	1,380W	600×5	600×145	1128110	¥170,000

電源:単相100V

●インバルス方式

② インバルス シーラー スタンド式 CHB-300

ページコード	商品コード	価格
5-2315-0201	8775200	¥122,000

外寸:370×330×H900
重量:27kg
電源:単相100V / 400W
シール時間:0~1.5秒
シール寸法:5mm(1)×300mm
●ペダルを踏むだけで簡単ワンタッチシール
●上下段シール・下段シールも用途に応じてワンタッチで切り替え
できます。
●インバルス方式

Check!

インバルス式はシーラー時のみの電力消費です。
また安定したシール条件が設定できるためキレイに
仕上がります。
カッター付を使用すれば、シール後に任意の長さに
余分な部分を切断できます。



③ 足踏み式スタンドシーラー

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格	
WN-450	5-2315-0301	530×440×H860	23.5kg	1,050W	450×5	470×203	7327910	¥128,000
WN-600	5-2315-0302	680×480×H860	26.5kg	1,350W	600×5	630×203	7327920	¥155,000

電源:単相100V

●ダブルアングル設計で米袋・肥料袋などの重袋包装作業に適しています。

●作業テーブルが10段階に(ホルト調整)調整できます。

●インバルス方式



④ 超音波ポイントシーラー US-60Cプラス

ページコード	商品コード	価格
5-2315-0401	1241720	¥56,000

発振器:約114×193×H114 発振器重量:2kg 本体:約33×183×H85 本体重量:250g
発振時間:0.5~1.7秒 発振方式:自動追尾方式 発振表示:赤色表示ランプ

有効溶着範囲:A-PET用 / 2mm×2mm OPS-PVC用 / 1.5mm×4mm

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:60W

周波数:公称 60kHz コード長:約2m(延長時)

●発熱効率の高い振動子を採用し、幅広い材質のフードバック及び異材質のフードバックをポイントシールできます。

●常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)

●フードバックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。

●シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。



⑤ 超音波ホットキス キュッパ QP-01

ページコード	商品コード	価格
5-2315-0501	7329310	¥57,000

発振機:179×183×H66 発振機重量:約1kg
ハンドピース:36×125×H54(約200g)

出力コード:50cm(ケーブルコード)

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:20W

有効溶着範囲:3×5mm半円

●ホットキス針を使用しないので異物混入の心配がありません。

●ACアダプタ採用にて100~240Vまで対応可能