


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-468	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

万能スコップ

468




ヴァイカン ハンドスコップ 5677

ページコード	商品コード	価格
① グリーン	5-0468-0101	2119700 ¥1,300
② ブルー	5-0468-0201	2119710 ¥1,300
③ レッド	5-0468-0301	2119720 ¥1,300
④ ホワイト	5-0468-0401	2119730 ¥1,300
⑤ イエロー	5-0468-0501	2119740 ¥1,300
⑥ オレンジ	5-0468-0601	1535100 ¥1,300
⑦ パープル	5-0468-0701	1535110 ¥1,300

①137 ②95 ③300
材質:ポリプロピレン 容量:500cc



商品動画は
こちら



17
ハサミ



ヴァイカン ハンドスコップ 5675

ページコード	商品コード	価格
⑧ グリーン	5-0468-0801	1535130 ¥2,000
⑨ ブルー	5-0468-0901	1535140 ¥2,000
⑩ レッド	5-0468-1001	1535150 ¥2,000
⑪ ホワイト	5-0468-1101	1535160 ¥2,000
⑫ イエロー	5-0468-1201	1535170 ¥2,000
⑬ オレンジ	5-0468-1301	1535180 ¥2,000
⑭ パープル	5-0468-1401	1535190 ¥2,000
⑮ ピンク	5-0468-1501	1535600 ¥2,000

①170 ②110 ③345
材質:ポリプロピレン 容量:1,000cc
●粉末や氷をすくうスコップとして最適です。



商品動画は
こちら



18
野菜細工
・ 芽取り・

19
魚介類・
下ごしらえ

20
肉類・下ごしらえ



ヴァイカン ラウンドスコップ (目盛付) 5681

ページコード	商品コード	価格
⑬ グリーン	5-0468-1601	2119751 ¥3,250
⑭ ブルー	5-0468-1701	2119761 ¥3,250
⑮ レッド	5-0468-1801	2119771 ¥3,250
⑯ ホワイト	5-0468-1901	2119781 ¥3,250
⑰ イエロー	5-0468-2001	2119791 ¥3,250
⑱ オレンジ	5-0468-2101	1535610 ¥3,250
⑲ パープル	5-0468-2201	1535620 ¥3,250
⑳ ピンク	5-0468-2301	1535630 製造中止

外寸:φ155×H90 全長:290
材質:ポリプロピレン 容量:1,000cc
●粉末や液体をすくうスコップとして最適です。



商品動画は
こちら



21
ポテトマッシャー・
エタカツター

22
レモン絞り・
ニンニク絞り



パークインタ 金属検出機対応 ハンドスコップ

④	⑤	⑥	赤	紺	黄	緑	価格
②4ミニ	107×77×200	5-0468-2401	5-0468-2402	5-0468-2403	5-0468-2404	5264220 5264230 5264240 5264250	¥2,340
②5小	150×110×255	5-0468-2501	5-0468-2502	5-0468-2503	5-0468-2504	5264180 5264190 5264200 5264210	¥4,050
②6中	187×138×320	5-0468-2601	5-0468-2602	5-0468-2603	5-0468-2604	5264140 5264150 5264160 5264170	¥7,350
②7大	230×167×365	5-0468-2701	5-0468-2702	5-0468-2703	5-0468-2704	5264100 5264110 5264120 5264130	¥9,800

材質:ポリプロピレン/鉄成分
●金属検出機で検出できる樹脂製
※金属検出機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。

異物混入対策に!!



ヴァイカン MDS ハンドスコップ

ページコード	④	⑤	⑥	商品コード	価格
②856693	5-0468-2801	500cc	160	97 305	4224710 ¥2,900
②856683	5-0468-2901	1,000cc	110	100 345	1170701 ¥3,250

材質:ポリプロピレン、酸化鉄 耐熱温度:100℃
●金属探知機に反応する素材を採用しています。
※金属探知機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。

金探
対応

15
ロート・スコップ

16
缶切・栓抜