

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20674-573	株式会社クイックパック	0564-59-3525

34-573 7.5寸泉重松花堂〈収納コンパクトタイプ〉PAT.P商品 **ST** 【自動洗浄機・消毒保管庫対応】



松花堂・弁当



- ① **A** 7.5寸泉重松花堂
C-3-38 黒淵朱 (仕切別)
¥2,800 (23.4×23.4×6.4) 横40
- ② **ST** 7.5寸超耐熱泉重松花堂
C-3-39 黒淵朱内黒塗 (仕切別)
¥5,900 (23.4×23.4×6.4) 横40



- ③ **A** 7.5寸泉重松花堂
C-3-40 新溜 (仕切別)
¥2,900 (23.4×23.4×6.4) 横40
- ④ **ST** 7.5寸超耐熱泉重松花堂
C-3-41 新溜内黒塗 (仕切別)
¥6,000 (23.4×23.4×6.4) 横40



- ⑤ **A** 7.5寸泉重松花堂
C-3-42 新黒石目 (仕切別)
¥3,000 (23.4×23.4×6.4) 横40
- ⑥ **ST** 7.5寸超耐熱泉重松花堂
C-3-43 新黒石目内黒塗 (仕切別)
¥6,400 (23.4×23.4×6.4) 横40



- ⑦ **A** 7.5寸泉重松花堂
C-3-44 溜 (仕切別)
¥3,250 (23.4×23.4×6.4) 横40
- ⑧ **ST** 7.5寸超耐熱泉重松花堂
C-3-45 溜内黒塗 (仕切別)
¥6,450 (23.4×23.4×6.4) 横40


4ツ仕切は角に1ヶ所切り込みを入れてありますので、仕切の取り外しが簡単です。	⑨ C-3-46 A 7.5寸泉重松花堂用 4ツ仕切 朱天黒 ¥1,350 (20.5×20.5×3.4) 横100 ⑩ C-3-47 ST 7.5寸超耐熱泉重松花堂用 4ツ仕切 朱天黒 ¥2,050 (20.5×20.5×3.4) 横100	⑪ C-3-48 A 7.5寸泉重松花堂用 4ツ仕切 黒天朱 ¥1,350 (20.5×20.5×3.4) 横100 ⑫ C-3-49 ST 7.5寸超耐熱泉重松花堂用 4ツ仕切 黒天朱 ¥2,050 (20.5×20.5×3.4) 横100
--	---	---

※オプションは614頁～626頁参照

7.5寸松花堂
オプション



- ⑬ C-3-69
TA ABS このは鉢 グリーン
¥1,200 (10×8.1×3.5) 横200



- ⑭ C-3-70
TA ABS このは鉢 青磁
¥1,400 (10×8.1×3.5) 横200



- ⑮ C-3-71
TA ABS このは鉢 機部
¥1,400 (10×8.1×3.5) 横200



- ⑯ C-3-72
TA ABS 花鉢 青磁
¥1,200 (9.1×9.1×3.7) 横200



- ⑰ C-3-73
TA ABS 花鉢 オレンジグリーン
¥1,400 (9.1×9.1×3.7) 横200



- ⑱ C-3-74
TA ABS 花鉢 オレンジ紫
¥1,400 (9.1×9.1×3.7) 横200



- ⑲ C-3-75
TA ABS 長菊鉢 黄
¥1,200 (9.2×7.9×3) 横200



- ⑳ C-3-76
TA ABS 長菊鉢 瑠璃
¥1,200 (9.2×7.9×3) 横200



- ㉑ C-3-77
TA ABS 長菊鉢 グリーン
¥1,200 (9.2×7.9×3) 横200



- ㉒ J-11-3
M 五角小鉢 アイボリー
¥980 (10×9.5×3.8) 横100



- ㉓ J-11-4
M 五角小鉢 黒
¥980 (10×9.5×3.8) 横100



- ㉔ J-11-5
M 五角小鉢 レッド
¥980 (10×9.5×3.8) 横100



- ㉕ J-11-6
M 五角小鉢 イエロー
¥980 (10×9.5×3.8) 横100



- ㉖ J-11-7
M 五角小鉢 青磁
¥980 (10×9.5×3.8) 横100



- ㉗ 1-338-16
TA 3.3寸丸鉢 黒内朱
¥880 (9.7φ×3.8) 横200



- ㉘ 1-338-17
TA 3.3寸丸鉢 朱内黒
¥880 (9.7φ×3.8) 横200



- ㉙ 1-338-18
TA 3.3寸丸鉢 朱内金
¥1,250 (9.7φ×3.8) 横200



- ㉚ 1-338-19
TA 3.2寸タレ角鉢 朱天黒
¥1,150 (9.7×9.7×3.8) 横200



- ㉛ C-3-50
A 7.5寸泉重松花堂用
十字仕切
¥450



- ㉜ C-4-88
ST 7.5寸超耐熱泉重松花堂用
十字仕切
¥700

ST樹脂 超耐熱漆器で、自動洗浄機及び、消毒保管庫対応となっております。温度管理は80℃～85℃以下として下さい。特に熱風吹き出し口付近では、温度の上がり過ぎにご注意下さい。変形等の原因になる場合がございますので、ご使用前に保管庫内の温度を計って確認してください。

※この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意ください。※ご使用時は仕切・オプション等をご利用下さい。