

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

MPO2シリーズの特長

- ①世界で初めて、中空糸膜使用の浄水器を開発した三菱レイヨン。クリンスイのポリエチレン多孔質中空糸膜は、一味違います！
●極めてクリーンで衛生的な膜です。
●強度があり屈曲疲労にも強い膜のため、充分なろ過性能を発揮します。
- ②コンパクトなのに流量豊富(10ℓ/分〜)。だからスピーディー。
●スムーズな調理のためには、スピーディーな水の提供が重要。流量はその大切な要素です。
●中空糸膜+活性炭タイプ8ℓ/分(MPO2-4)
※0.1MPa時初期流量



①業務用浄水器 クリンスイMPO2-4

外寸：160×120×H300mm (0794000)

②クリンスイMPO2-4用カートリッジ UMC2050

外寸：91×91×H252mm (0794100)

材質：本体/ステンレス、カートリッジ/ABS樹脂



本体品番	MPO2-4
カートリッジ品番	UMC2050
本体材質	ステンレス
カートリッジ材質	ABS樹脂
ろ材の種類	不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、粉状活性炭、繊維状活性炭
ろ過流量	8ℓ/min
使用可能な最小動水圧	0.07MPa (常用使用圧0.07~0.35MPa)
浄水能力	50,000ℓ
ろ過速度	50,000ℓ
本体質量(満水時)	1.7kg (3.0kg)
カートリッジ寸法	最大径91×H252mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類

●Cセット(MB-C)付属品
分岐上部×1個(バックシン1個付)、耐圧ブレッドホース×1本(バックシン2個付)、分岐ソケット止水栓×1個、横ノズル×1個、漏水受皿×1個

※残留塩素、カルキ臭等に加え、ポリエチレン中空糸膜にて赤サビ・細菌類を除去するので衛生的です。
※8リットル分の豊富なろ過量は業務用に向いています。
※130リットル/日の使用で1年間(50,000リットル)の大容量。
※ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐・製菓などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。
※焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・細菌を完全にシャットアウトします。

ファインセラミックフィルターなら、水はここまでよくできる。

C1



鉛
トリハロメタン
対応

お求めやすい
スタンダードタイプ

③浄水器 CW-101

ファインセラミック C-1 ブルー
(8763100)

世界初微炭酸水が作れる
ハイグレードタイプ

④浄水器 CW-201

ファインセラミック C-1 ブラック
(8763200)

品名	ファインセラミック浄水器 C1 [ブルー・ブラック]	
品番	③ CW-101	④ CW-201
材料の種類	本体及び切替コック ホース	ABS樹脂、ステンレス ポリエチレン
ろ材の種類	セラミック、活性炭、不織布	
ろ過流量	3.5ℓ/分	
使用可能な最小動水圧	0.05MPa (0.5kg/cm ²)	
浄水能力	除去率80%	
逆残留塩素	除去率80%	
溶解性鉛	除去率80%	
CAT	除去率80%	
2-MIB	除去率80%	
ろ過速度	ろ過速度50% (ろ過速度7,500ℓ (JIS S3201)での試験結果)	
ろ材の取替時間の目安	約12ヶ月 (1日20ℓ使用した場合の月数)	
電源	リチウムコイン電池 (CR2354) ×1個	
本体サイズ	147×156×H300mm	194×156×H310mm
質量(満水時)	2.90(3.80)kg	4.20(5.10)kg
付属品	切替コック、給水ホース 取り付け用付属品、コイン電池、結束バンド	切替コック、給水ホース 取り付け用付属品、コイン電池、結束バンド、炭酸ポンプ

トレビ



⑤電解水生成器 FW-107 トレビ (8203300)

寸法(約)：250×157×H341mm
質量(約)：5.0kg (満水時約5.5kg)
定格：AC100V (50/60Hz) 2.6A
消費電力：250W
電源コードの長さ(約)：2.5m
給水仕様：蛇口分岐式
給水接続：マルチ分岐栓
使用可能水道圧：70~750kPa (約0.7~7.5kgf/cm²)

電解：
〈電解能力切替〉アルカリ性4段階、酸性1段階、衛生水1段階
〈最大処理水量〉
〔動水圧400kPa (約4kgf/cm²)の場合〕
吐水量/アルカリイオン水(酸性イオン水)：約5.2ℓ/分
排水量/酸性イオン水(アルカリイオン水)：約0.95ℓ/分
衛生水：1回の操作で約1ℓ生成
〔動水圧100kPa (約1kgf/cm²)の場合〕
吐水量/アルカリイオン水(酸性イオン水)：約2.1ℓ/分
排水量/酸性イオン水(アルカリイオン水)：約0.4ℓ/分
〈最大連続使用可能時間〉 約30分(ただし、水質により異なります。)

浄水カートリッジ：
〈ろ過材料〉銀系微粒状活性炭、中空糸膜、メカニカルフィルター
〈能力〉残留塩素のろ過量：約16,000ℓ ※1
総トリハロメタンのろ過量：約3,000ℓ ※1
濁りのろ過量：約16,000ℓ ※2

※1 家庭用浄水器試験方法 (JIS S3201) に準拠した試験で除去率80%の値
※2 家庭用浄水器試験方法 (JIS S3201) に準拠した試験でろ過速度50%の値
〈寿命〉残留塩素・濁りを対象とした場合：約1年間 (1日の使用水量約40ℓとして)
総トリハロメタンを対象とした場合：約2.5ヶ月間 (1日の使用水量約40ℓとして)

●医療器具承認番号：21200BZZ00130000

**洗浄や除菌に大活躍
衛生水生成機能**

食塩を入れて食塩カートリッジを装着すれば、衛生水が約1ℓ生成できます。

カートリッジの収納も便利

食塩カートリッジを使わないときは、本体内に収納できます。



⑥電解水生成器用 カートリッジ FW-107 トレビ用 (8203310)

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

冷・温水ボトル・
ジューサー・アイスベンダー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック