

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

「家庭用品品質表示法」対象9物質を徹底除去!



据置型浄水器 クリンスイジャスト

① **Z9 (0793800)**

外寸: 156×121×H263mm

② **カートリッジ UZC2000 (0793900)**

外寸: 105×105×H217mm

材質: 本体/ABS樹脂・ポリアセタール、カートリッジ/ABS樹脂

- 20リットル/日使用でカートリッジ交換は1年に1回。経済的です。
- 取付工事不要のイージーオンタイプ
- フレキシブルノズルで吐水方向が自由自在。
- 操作しやすいフロント切替レバー。

品 番	Z9
カートリッジ品番	UZC2000
材 質	本体/ABS樹脂、ポリアセタール 切替弁/ABS樹脂 ホース/ポリエチレン
ろ材の種類	不織布、活性炭、イオン交換樹脂、中空糸膜(ポリエチレン)
ろ過流量	3.0ℓ/min
使用可能な最小給水圧	0.07MPa
浄水能力 (JIS S3201での試験結果)	遊離残留塩素 (総ろ過水量40,000ℓ、除去率80%) 濁り (総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%) 総トリハロメタン (総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%) 溶解性鉛 (総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%) CAT (総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) デトラクロロエチレン (総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) トリクロロエチレン (総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) 1,1,1-トリクロロエタン (総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%) 2-MIB (総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)
ろ材交換時期の目安	1日20ℓ使用で約12ヶ月 (浄水能力の低い総トリハロメタン基準)
質 量	1.4kg (満水時2.0kg)
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水) 金属イオン類(溶解性時は除去可能)



据置型浄水器 クリンスイスーパーSTX

③ **SSX880 (0794200)**

外寸: 143×113×H203mm

④ **カートリッジ SSC8800 (0794300)**

外寸: 103×103×H150mm

材質: 本体/ステンレス、ポリプロピレン(ホース)、ABS樹脂(切替弁) カートリッジ/ABS樹脂

- ※残留塩素、濁り・雑菌類に加え、トリハロメタン、溶解性鉛も除去する高性能カートリッジ。
- ※流量3リットル/分でお米研ぎや野菜洗いにもきれいな水をお使いいただけます。

品 名	浄水器、クリンスイスーパーSTX
品 番	SSX880-NV
材料の種類	本体: ABS樹脂、ステンレス ホース: ポリプロピレン 切替弁: ABS樹脂
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、セラミック、イオン交換樹脂、不織布
ろ過流量	3ℓ/分
使用可能な最小給水圧	0.07MPa
浄水能力 (JIS S3201での試験結果)	遊離残留塩素 (総ろ過水量35,000ℓ、除去率80%) 濁り (総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%) 溶解性鉛 (総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%) 総トリハロメタン (総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)
ろ材の交換時期の目安 (1日20ℓ使用した場合の月数)	12ヶ月 (浄水能力の低い溶解性鉛、総トリハロメタンを基準としております。)
容器本体サイズ	最大径143mm×直径113mm×高さ203mm
質量 (満水時)	1.5kg (2.4kg)

安心のために進化した浄水器、ゼロニ CLEANSUI、誕生。

ゼロニ クリンスイは、家庭用浄水器を常にリードしてきたクリンスイが、安心のために性能をより進化した新時代の浄水器です。



⑤ **浄水器 02 クリンスイ**

CSP1-GR (カートリッジ付)

外寸: 158×129×H70mm (0794600)

- 付属のオリジナル取り付け部品でほとんどの蛇口に取り付け可能

⑥ **浄水器 02 クリンスイ**

CSP2-WT (カートリッジ付)

外寸: 112×129×H70mm (0794700)

品名	CSP1-GR	CSP2-WT
材料の種類	ABS樹脂	ABS樹脂
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、セラミック	中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、セラミック
ろ過流量	1.8ℓ/分	2ℓ/分
使用可能な最小給水圧	0.07MPa	0.07MPa
浄水能力 (JIS S3201での試験結果)	溶解性鉛 (総ろ過水量900ℓ、除去率80%) 総トリハロメタン (総ろ過水量900ℓ、除去率80%) 遊離残留塩素 (総ろ過水量900ℓ、除去率80%) 濁り (総ろ過水量900ℓ、ろ過流量50%)	遊離残留塩素 (総ろ過水量1,800ℓ、除去率80%) 濁り (総ろ過水量1,800ℓ、ろ過流量50%)
ろ材の交換時期の目安 (1日10ℓ使用した場合の月数)	3ヶ月	6ヶ月
質量 (満水時)	321g (467g)	222g (339g)



02クリンスイ交換用カートリッジ

⑦ **ハイグレード HGC1 (0794800)**

- 鉛とトリハロメタンを、ダブルで除去します。

⑧ **スタンダード SDC2 (0794900)**

- ※交換用のハイグレードカートリッジ、スタンダードカートリッジは、CSP1・CSP2のどちらにもご使用になれます。

触れずに吐水、触れずに止水。



⑨ **自動水栓 DEL-10S センサー式**

(6382700)

電 源	カメラ用リチウム電池2CR-5、1本
感知距離	115~200mm (自動感度調整)
検出時間	0.5秒
吐水機能	a. 手を出している間は連続吐水。 b. 手を引いてから1秒後に吐水停止。 c. 連続1分間吐水にて自動停止。
使用温度	周囲0~60℃ (水温1~80℃水道水)
外形寸法	幅65×高さ90×奥行150mm
給水部接続	1/2PJ (15A)
乾電池寿命	100回/1日として約3年
重 量	600g (乾電池含む)

- 赤外線センサーとマイコンコンピュータ制御により、吐水口に手を近づけると自動的に吐水・止水ができます。
- 万一、センサー部近くに物が放置されても1分後に自動的に止水します。



⑩ 標準(170mm)タイプ

自動水栓 HS-7(電池式) デルマン

⑩ 標準(170mm)タイプ (7353400)

⑪ 130mmタイプ (7353500)

⑫ 220mmタイプ (7353600)

電 源	DC6V乾電池駆動(リチウム電池)
電 池 寿 命	2~3年(使用頻度により変動)
接続ネジ寸法	1/2PJ (16mm)
接 触 部	0mm~280mm
使用 温 度	-1℃~60℃
室 温 範 囲	0℃~50℃

〈主な特長〉

- 安心のマイコンプログラムタイマー機能
従来のオートストップタイマーに加え、手動スイッチ操作でのストップタイマーも、マイコン制御により3分・10分の2種類から選択可能になりましたので、作業場を離れても設定時間に水が止まり、安心です。
- 取付けパイプについて
通常水栓のパイプ径は16mmのものが主体ですが湯水混合栓の場合、パイプ径が19mmのものがあります。この場合には、別売のアダプターをご使用ください。



⑬ **自動水栓装置 センサー式**
ゆうこうちゃんII (6382600)

使用温度範囲	4℃~80℃ (但し、凍結する場所での使用不可)
電 源/電池寿命	単三アルカリ電池4本(約一年間(150回/1日))
感知距離	50mm~200mm (調整可能)
給水圧力	0.5kgf/cm ² ~7.5kgf/cm ²
外形寸法/重量	65mm (径)×105mm (高さ) / 約500g (乾電池4本含む)
ノズル長	120/170/220mm (出荷時に設定可能)
自動止水タイマー	5分
給水接続	1/2PJ (16mm)

- ※取付けパイプについて
通常水栓のパイプ径は16mmのものが主体ですが湯水混合栓の場合、パイプ径が19mmのものがあります。この場合には、別売のアダプターをご使用ください。