

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

世界に認められた高性能浄水システム 「シーガルフォー」



浄水器 カウンター 据置タイプシーガルフォー

- ① X-1D (8763800)
② X-2D (8763900)

※付属品:専用カートリッジ1個

交換用カートリッジ RS-1SG(X-1D用) (8763810) RS-2SG(X-2D用) (8763910)

型式	本体寸法(mm)	浄水量 (ℓ/分)	浄水能力 (トン)	重量 (kg)	交換用カートリッジ	
					RS-1SG	RS-2SG
X-1D	φ127×H137(243)	約3.8	約3.8	1.3	○	—
X-2D	φ127×H255(361)	約7.6	約7.6	1.9	—	○

※水量、使用量の違いによりカートリッジ交換時期が異なります。

- 主な除去対象物
- ・人体に有害な微生物および細菌(ジアリール等の寄生虫大腸菌等)
 - ・人体に有害な化学汚染物質(トリハロメタンTCE、農薬、塩素等)
 - ・嫌な味やにおい。

●付属のアダプターは国内仕様のほとんどの蛇口に対応できますが、蛇口先端の寸法や断面形状が特殊な蛇口によっては取り付けができないこともあります。

- ①直径が17.5mmまたは24mm以上の蛇口。(別売のアダプターで取付け可能な場合もあります。)
②先端から垂直部分が15mm未満の蛇口。 ③先端が四角い蛇口。
④先端がだ円の蛇口。 ⑤シャワーの蛇口。

※この他にもメーカーによっては取付けできない蛇口があります。ご購入の際にはよくお確かめください。

ペーパー計



⑤ pH計 ビッコロプラス ハンナ (8715800)

※温度計付で測定水の温度も計れます。
pH計専用粉末液 (8716200) 付

⑥ pH計 ビッコロ ハンナ (8715900)

※pH計専用粉末液 (8716200) は別売です

形 式	ビッコロプラス	ビッコロ
測定方式	ガラス電極法・デジタル表示	
測定範囲	0~13pH/0~70℃	0~13pH
精 度	±0.01pH/±1℃	±0.01pH
温度補償	0~70℃ (自動)	
電 池	ボタン形電池3個	
サイズ	長さ260×幅29×厚さ15mm	長さ172×幅29×厚さ15mm
本体重量	約80g	
付属電極	H1285型 (温度センサー内蔵)	H1280型 (温度センサー内蔵)
寸 法	プラスチックボディ複合pH電極	プラスチックボディ複合pH電極
付属品	pH7、pH4標準液・ミニドライバー	



⑨ pH計 PH5011 デジタル式 カスタム (8763300)

⑩ pH計 PH5011A デジタル式 カスタム (8763400)

※専用粉末液は必要ありません。
※持ちやすい、小型、軽量ポケットサイズ。
※センサー部が伸縮するので測定に便利です。
(23~80mm)

型 式	PH5011	PH5011A
測定範囲	pH0.0~14.0	pH0.00~14.00
分 解 能	0.1	0.01
測定精度	±0.2	±0.01
サンプリング	3回/秒	
使用温度範囲	0~50℃、80%RH以下	
寸 法	158×40×34mm	
重 量	120g (電池含む)	90g (電池含む)
電 源	9V電池 (006P) ×1個	ボタン電池 (LR44、1.5V) ×3個
付属品	取扱説明書、電池、ハードケース、標準液 (pH7) 校正用ドライバー	

機能アップでますます使いやすくなった、日本のおいしい水源。

「粒状活性炭」と「多層構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。東しならではの最新技術が生きています。

粒状活性炭

脱臭能力にすぐれた最高級粒状活性炭を採用。水道水のいやなニオイのもとになる残留塩素を吸着除去します。

活性コーラルサンド

水道水に、天然のサンゴを原料とする活性コーラルサンドを通すことでミネラル分が溶出し、おいしくなります。

多層構造中空糸フィルター

構造はマカロニのような空洞状で、壁面には0.1ミクロン(1/10,000ミリ)単位の超微細な孔が無数に空いています。この孔が微細にも重なる多層構造を形成し、ミクロンの汚れや大腸菌群、一般細菌、原虫類、赤サビ等をしっかりキャッチして遮断します。



③ 浄水器 SW-7J 中空糸膜タイプ トレビノー流白 II (7450400)

本体寸法:最大径φ116×H239mm
本体重量:満水時1.3kg
ろ過材:ポリスルホン中空糸膜・粒状活性炭
活性コーラルサンド
除去対象物質:残留塩素および濁度
標準ろ過水量:4ℓ/分

360度自在に回転! 収納できるロングノズル

首振り浄水口をシャワーで使いますか、それともストレート? 水仕事の時はシャワー、調理や飲料の時はストレートと使い分けられるうえ、浄水口は水の出る方向を変えられる首振り式。



④ トレビノー流用部品 SWC-J 中空糸膜専用 交換カートリッジ (4299210)

浄水を1日たっぷり20ℓ使用のご家庭でも、約1年間*使え、経済的にもすぐれています。
※ただし水質や地域、使用状況などにより寿命が短くなる場合もあります。



⑦ pH計 ベッププラス ハンナ (8716000)

※pH計専用粉末液 (8716200) は別売です。

⑧ pH計 ベップウォーターブルー73 ハンナ (8716100)

※日常防水型
pH計専用粉末液 (8716200) は別売です

形 式	ベッププラス	ベップウォーターブルー73
測定範囲	0~14pH	
精 度	±0.1pH (検出単位0.1pH)	±0.1pH
使用温度	0~50℃	
校 正	手動で2点校正	自動で2点校正
温度補償	—	0~50℃
電 池	ボタン形電池4個	ボタン形電池4個
サイズ	長さ175×幅41×厚さ23mm	長さ150×幅30×厚さ24mm
本体重量	約78g	約85g

⑪ デジタルpHメーター DPH-1 (8428600)

寸法・重量:38×38×167mm 90g
測定範囲:0.0~14.0pH
分解能:0.1pH
測定精度:±0.1pH
測定温度:0~50℃自動温度補正
校正:3点校正 (pH 4.0、7.0、10.0)
電源:ボタン型電池 (LR44) ×3個
材質:本体筐体…ABS樹脂
比較電極…PBT樹脂
防水保護等級:IP67
●電極の洗浄は水道水でOK。
●蒸留水は故障の原因になることがありますので使用しないでください。
●食品や飲料の製造管理。
●醸造・発酵食品の工程管理。
●果実果汁のpH測定。
●養殖場、水槽の水質管理。
●その他水溶液のpH測定。



カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

冷・温水ボトル・
ジューイス・アイスベンダー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシーン

効率収納用品・
ガラスラック