

●お手数ですが、ご注文の際には（商品コード）内の7けたの数字をご記入下さい。

わずらわしい残留塩素管理は、これで解消。

塩素は経済面、安全面からも一番管理されなければならない、パラメーターのひとつです。現在、塩素は飲料水・排水・スイミングプール・産業用装置・クーリングタワー等、様々な所での殺菌・消毒用に広く使われています。そのほとんどに残留塩素量の基準があり、厳密な残留塩素量の管理が必要です。ハンナの残留塩素計はDPD試薬を使用し、1/100ppmまで検出可能なコンパクト残留塩素計です。煩わしい残留塩素管理はこれ一台でOKです。携帯、保管に最適なプラスチック製キャリングケース付でありながら驚くべき低価格を実現！比色板、発癌性のあるオルトトリジンに変わる優れたものです。



残留塩素計 ハンナ

- ① HI 95701 遊離塩素用 (7354210)
- ② HI 95711 遊離/全塩素用 (7354310)

（残留塩素の測定）
残留塩素系HI-95701型は遊離残留塩素のみを測定HI-95711型は遊離残留塩素と全塩素の2つを測定することが出来ます。遊離残留塩素のみを測定する場合と遊離残留塩素と結合塩素を合わせた全塩素を測定する場合の2通りがあります。水道法では、実際に蛇口から出る水の遊離残留塩素は0.1ppm以上を保持するよう塩素消毒することが義務付けられています。

品 番	HI 95701型	HI 95711
測定範囲	遊離塩素 0.00~5.00 ppm 全 塩 素 不可	0.00~5.00 ppm
検 出 単 位	0.01ppm (0.00~3.50ppmの場合) 0.10ppm (3.50ppm以上の場合)	0.00~5.00 ppm
再 現 性	±0.02ppm (濃度1.00ppmにおき)	
発 光 源	フィルター設置付タングステンランプ、525ナノメートル	
受 光 部	シリコンフォトセル	
使用 試 薬	DPD (試薬はすべて別売りです)	
外 部 環 境 条 件	0~50℃、相対湿度95%以下	
電 源	9V (006P型) 1個	
電 源 オ フ	10分の未使用で自動オフ	
寸 法	180×83×46mm/290g (本体)	

付属品：①残留塩素計本体 ②測定用ガラスセル2組 ③はさみ ④電池
⑤取扱説明書 ⑥保証書 ⑦専用中敷付ハードキャリングケース
⑧試薬4テスト分



遊離塩素計用試薬 ハンナ

- ③ HI 93701-01 (100回分) (7354400)
- ④ HI 93701-03 (300回分) (7354500)

全塩素計用試薬 ハンナ

- ⑤ HI 93711-01 (100回分) (7354600)
- ⑥ HI 93711-03 (300回分) (7354700)

⑦ 残留塩素計サンプル採取用 ガラス容器(4ヶ入)

HI 731331 (7354810)

⑧ 残留塩素計サンプル採取用 ガラス容器用キャップ(4ヶ入)

HI 731335 (7354910)



⑨ 簡易水質検査キット シンプルバック 遊離残留塩素 8052-306

外寸：83×38×H10mm (1058700)

＜用途＞
簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプールの検査などに使用できます。水道法によると、「給水せしにおける水が遊離残留塩素を0.1mg/ℓ以上（結合残留塩素の場合は0.4mg/ℓ）を保持するよう塩素消毒をすること」。プール水は、厚生省通知により、衛生基準が示され、その中で「遊離残留塩素濃度は0.4mg/ℓ以上、1.0mg/ℓ未満であることが望ましい」とされています。

品目コード	測定項目	測定範囲	呈色	反応時間	入数	識別記号
8052-306	遊離残留塩素	0.1~5mg/ℓ 8段階	淡桃→濃桃	10秒	48	C 2 O
8052-315	残留塩素100	5~100mg/ℓ 6段階	淡黄→黄→黄土色			C 6 O 100

シンプルバックで簡単に水質検査が可能。

＜特徴＞

- 軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器（ノズルからポンプ部まで約55mm）ですので、かさばらず軽量です。
- 操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
- シンプルバックと付属のカラーチャート以外は一切不要（COD、NH₄、PO₄は除く）
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
- 測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけです。特に専門的な経験や知識を必要としません。


＜操作手順＞




ポンプ部を押して、容器内の空気を追い出します。



ノズルを検水の中に入れて、ゆっくりと指の指えを緩めながら、検水をポンプ部に吸入します。



ノズル部を持って、中の発色剤と検液を振り混ぜ、標準カラーチャートの色と比較（比色）し、濃度を特定します。



⑩ 簡易水質検査キット シンプルバック 残留塩素100 8052-315

外寸：83×38×H10mm (1058800)

＜用途＞
残留塩素100は5~100mg/ℓと、やや高濃度の残留塩素が測定できます。pHは2~12と酸性からアルカリ性まで、広範囲の検水に使用できますので、強酸性電解水、弱酸性電解水、アルカリ還元水およびプールの漂白剤槽等の残留塩素が測定できます。また、野菜等の殺菌洗浄に用いられる次亜塩素酸ナトリウム溶液にも使用できます。



⑫ 残留塩素チェッカー EW-505 (3428000)

特長

- 校正が不要なので、誰にでも簡単に測定できます
- 家庭用、業務用の浄水性能の確認が、簡単15秒測定
- わずかな塩素もキャッチできる、低濃度測定専用
- センサー寿命も測定3000回のロングライフ設計
- 安心の防滴構造
- 見やすい7段階バー表示

仕 様

測定方法	ガルバニ式
表示方法	7段階バー表示LCD
測定範囲	0.00~0.40mg/L
測定環境	水道水限定 水温:20℃±5℃ pH:7.3±0.2
電 源	DC3V CR2032 (コイン形リチウム電池) X1個
消費電流	最大4.5mA 電池寿命:約1500回測定 (1回30秒として)
オートパワーオフ	測定表示ホールド後約1分
センサー耐用回数	3000回
外形寸法	長さ214×幅34×厚さ16mm (キャップ含まず)
質 量	約50g (電池含む、キャップ含まず)
耐 水 性	防滴 (保護等級:IPX4+) *IPX4とは、1分間:10程度の水を10分間、すべての方向から噴射しても、性能に影響を及ぼさないというIS-C 0900規格です。
主 な 素 材	本体:ABS樹脂 キャップ:PE樹脂 電極:白金、塩化銀

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・酒燗器・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジュースディスプレイハンダー

調理機械

炊飯器・ジャー