

Catalogue No.

20087-576

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

576

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

Raburn

図 I

202mm	9-202-S・16-202-S 25-202-S・36-202-S 49-202-S
183mm	9-183-S・16-183-S 25-183-S・36-183-S 49-183-S・1-183
164mm	9-164-T・9-164-S 16-164-T・16-164-S 25-164-T・25-164-S 36-164-T・36-164-S 49-164-T・49-164-S 1-164
146mm	9-146-T・9-146-S 16-146-T・16-146-S 25-146-T・25-146-S 36-146-T・36-146-S 49-146-T・49-146-S 1-146
127mm	9-127-T・9-127-S 16-127-T・16-127-S 25-127-T・25-127-S 36-127-T・36-127-S 49-127-T・49-127-S 1-127
108mm	9-108-T・9-108-S 16-108-T・16-108-S 25-108-T・25-108-S 36-108-T・36-108-S 49-108-T・49-108-S 1-108
89mm	9-89-S・16-89-S 25-89-S・36-89-S 49-89-S・1-89
70mm	9-70-S・16-70-S 25-70-S・36-70-S 49-70-S・1-70

フルサイズ早見表

有効深さmm	ラック対象品番
258mm	9-258-S・16-258-S 25-258-S・36-258-S 49-258-S
239mm	9-239-S・16-239-S 25-239-S・36-239-S 49-239-S
220mm	9-220-S・16-220-S 25-220-S・36-220-S 49-220-S



軽量化に成功

ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。



レーバンラックの特長

1. 指先が自由に使えます。ラックの仕切りの隅に指先が入る余裕がありますので、グラスなどを取りそこねることなく、容易に取り出せます。
2. 高品質のPP樹脂は、耐熱はもちろん衛生的にも優れています。(耐熱110℃)

フルサイズラック選び方

1. 下記の図Ⅱの四角にグラスをさかさにして置きどの四角内におさまるかを見る。(9コンパートメントは149mm)(16コンパートメントは112mm)
2. グラスの底を左の図の位置に置きラックの種類を見る。

※S付品番は足つきグラス用、T付品番はタンブラー用
※有効深さ70mm・89mmのラックはタンブラー・足つきグラスの両方に使用可能

3. 品番の見方


(例) 25-70-S	収容数	有効深さ	形状
	25-	70-	S
			(仕切線上部まで)
H17-120-T	H17-120-	T	(仕切線中まで)
			(ハーフサイズ)

4. 形状 (S, T, C, SL) の区分



レーバンフルサイズラックの色は7色あります。(ベージュ、イエロー、グリーン、レッド、ダークブラウン、ブラウン、スカイブルー)
※グラスの識別、収納、管理にたいへん便利です。
※ベージュ以外の色は、受注生産のため納期をご確認下さい。

図Ⅱ



カイト・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

清掃用品

カトラリー

効率的収納用品・
グラスラック