

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。



① **カロリースケール CK-005**

サイズ：245×150×H44 3029800
重量：600g
電源：DC9V単3乾電池6本使用
●食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。
総カロリーと各食品群の過不足をグラフと数値で表示。
6日分の入力履歴表示。
●「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。
●容器の重さを0gに差し引き、追加計量も簡単。(風袋
引き機能付)
●2kgまで1g単位の高精度計量。重力の影響を解消でき
る地域設定機能付。



② **糖度塩分 測定機
フードテスター FD-1**

170×170×H75 0265200
質量：350g
●糖度と塩分を高精度で測定し、こ
れ1台で調味管理を実現します。
小さじ半分程度のサンプルを各測
定セルにのせるだけで簡単に測定
できます。

糖分・塩分は調味管理の基本。
食事療法や栄養管理に。

(仕様)

	糖度測定部	塩分測定部
測定対象	水溶液の糖度	水溶液の塩分濃度
測定原理	屈折率法	4電極法電気伝導率法
測定範囲	0~40Brix%	0~10wt%
測定精度	表示値±0.6% (計数、サンプル温 20~25℃一定)	食塩濃度範囲(0~0.99%)→表示値±0.05% 食塩濃度範囲(1~10%)→相対精度±5% (純食塩水25℃での試験値)
最小表示	0.1Brix%	食塩濃度範囲(0~2.99%)→0.01% 食塩濃度範囲(3~10%)→0.1%
使用温度	10~40℃自動温度補正機能付 20~80% RH	10~40℃自動温度補正機能付
電源	単3乾電池×3本	



③ **塩分濃度計 SK-10S**

外寸：62×24×H148 0837500
質量：140g (電池除く)
測定方法：電気抵抗式
測定範囲：0.1~10.0%
使用電池：006P (9V) 1コ



④ **デジタルポケット塩分計
PAL-ES1**

外寸：109×55×H31
重量：100g
測定範囲：食塩濃度0.00~3.00%
分解能：食塩濃度0.00~0.99%までは0.01%
食塩濃度1.0~3.0%までは0.1%
測定精度：±0.10% (0.00~0.99%)
±0.1% (1.0~2.0%)
±0.2% (2.1~3.0%)
温度補正範囲：10~40℃ (自動温度補正)
使用環境温度：10~40℃
サンプル量：0.5mL
測定時間：約3秒
電源：単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命：約11,000回測定



⑤ **塩分計 ES-421 デジタル式**

6382000
サイズ：170×90×H40
重量：300g
測定範囲：食塩濃度相当0.00~10.0%
最小表示：0.00~2.99まで...0.01%
3.0~10.0まで...0.10%
※検出方法は従来の屈折率を算出するやり方では
なく、より精度の高い導電率式を採用 (導
電率とは、言葉通り、電気が流れる量です。
塩分が入っているほど電気の流れがよくなる
という原理に基づいて算出するやり方です。)



⑥ **デジタル塩分計 SS-31A セキスイ**

外寸：233×20×H30 8367600
測定方式：導電率方式
測定範囲：0~5.0%
温度範囲：0~70℃
電源：LR1130タイプ電池3ヶ付
※温度計機能付 (-15~+105℃)



⑦ **塩分計 Na6303 電子式 しおみ**

電源：LR44タイプ乾電池3個付き
測定範囲：0.4~1.4% 5504100
寸法全長：205×幅29×厚さ18
表示方法：3段階式です。
うす味 0.4~0.7%
ふつう味 0.8~1.1%
から味 1.2~1.4%



⑧ **デジタル塩分計 SA-01**

外寸：212×24.8×15.4 4798100
重量：36g 測定範囲：0.3~2.0%
表示：7段階LED表示 測定液体温度：60~80℃
材質：ABS樹脂 (本体) / 銅 (センサー)
消費電力：最大20mA (全LED点灯時)
電源：LR-44 (1.5V) ボタン電池4個
付属品：電池 (LR-44 1.5V) ×4、取扱説明書
●スイッチを押すだけのお手軽な一瞬操作。
●分かりやすい電池交換ランプ付。



⑨ **デジタル塩分計 塩 (ソルト)
シェフ CH-1**

外寸：16×225×H32 2863300
重量：約54g
付属品：計測補助スプーン、センサー保護キャップ、
電池3個 (LR44またはLR1154)
●一台三役!
塩分濃度 測定範囲：0.00~5.0%
温度 測定範囲：0~100℃
濁度 測定範囲：0~999ppm.mg/L



⑩ **塩分計 Na6302 防滴タイプ
しおみスプーン タニタ**

外寸：本体28×160×13 4215500
測定範囲：0.6~1.2% (ホット専用)
表示方法：3段階式
0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~
電源：LR44タイプ電池3個内蔵



最高の味の確保に!
常に一定した味に!

⑪ **デジタルポケット
調味料濃度計
PAL-97S**

外寸：109×55×H31 1643600
重量：100g
測定範囲：調味料濃度0.0~70.0%
分解能：0.1%
測定精度：±0.2%
温度補正範囲：10~75℃
使用環境温度：10~40℃
電源：単4アルカリ乾電池×2
電池寿命：約11,000回測定
●濃さを一定に保つことができます。
●溶け出したエキスの量がわかります。
●煮込みの終点を知ることができます。
●材料の濃さがあらかじめ把握できます。

ラーメンスープ
濃度管理の必需品!



⑫ **デジタルポケットラーメンスープ濃度計
PAL-96S**

外寸：109×55×H31 1643500
重量：100g
測定範囲：主目盛 ラーメンスープ濃度 0.0~53.0%
副目盛 かん水ボーメ度 0.0~9.9°
分解能：主目盛 ラーメンスープ濃度 0.1%
副目盛 かん水ボーメ度 0.1°
測定精度：主目盛 ラーメンスープ濃度 ±0.2%
副目盛 かん水ボーメ度 ±0.3°
温度補正範囲：10~75℃ (スープ濃度) 10~40℃ (ボーメ度)
使用環境温度：10~40℃
サンプル量：0.3ml以上
測定時間：約3秒
電源：単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命：約11,000回測定 (アルカリ乾電池使用時)



⑬ **撰種計 (塩ボーメ)**

測定範囲：0~30% 0415700

⑭ **撰種計 (醤油ボーメ)**

全長：180 0415800
測定範囲：0~40%

⑮ **撰種計 (砂糖ボーメ)**

全長：180 0415900
測定範囲：0~50%

⑯ **糖度計 52253**

(ボーメ計) マトファー
全長：150 0416000
測定範囲：0~50%

⑰ **糖度計 80451シロップカプセル
(スズメック)**

容量：175cc 0416300
内寸：φ36×175
※糖度を計る際シロップを入れる器です。



ストッカー・裏漕し・
スプーン類

オープンウェア・
デリカプレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
庖丁差し類

まな板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・
温湿度計