

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の**商品コード**をご記入下さい。

MP02シリーズの特長

- 世界で初めて、中空糸膜使用の浄水器を開発した三菱レイヨン。クリンスイのポリエチレン多孔質中空糸膜は、一味違います！
●極めてクリーンで衛生的な膜です。
●強度があり屈曲疲労にも強い膜のため、充分な過性能を発揮します。
- コンパクトなのに**流量豊富**（10ℓ/分[※]）。だからスピーディー。
●スムーズな調理のためには、スピーディーな水の提供が重要。流量はその大切な要素です。
- 中空糸膜+活性炭タイプ8ℓ/分（MP02-4）
※0.1MPa時初期流量




①業務用浄水器 クリンスイMP02-4

外寸：160×120×H300 0794000

②クリンスイMP02-4用カートリッジ UMC2050

外寸：91×91×H252 0794100

材質：本体/ステンレス、カートリッジ/ABS樹脂



本体品番	①MP02-4
カートリッジ品番	②UMC2050
本体材質	ステンレス
カートリッジ材質	ABS樹脂
ろ材の種類	不織布、中空糸膜（ポリエチレン）、粉状活性炭、繊維状活性炭
ろ過流量	8ℓ/min
使用可能な最小動水圧	0.07MPa（常用使用圧力0.07～0.35MPa）
浄水能力	50,000ℓ
ろ過能力	50,000ℓ
本体質量（満水時）	1.7kg（3.0kg）
カートリッジ寸法	最大径91×H252mm
除去できない成分	水に溶け込んだ塩分（海水）、金属イオン類

●Cセット（MB-C）付属品

分岐上部×1個（バッキン1個付）、耐圧ブレードホース×1本（バッキン2個付）、分岐ソケット止水栓×1個、横ノズル×1個、漏水受皿×1個

※残留塩素、カルキ臭等に加え、ポリエチレン中空糸膜にて赤サビ・雑菌類を除去するので衛生的です。
※8リットル/分の豊富なろ過流量は業務用に向いています。
※130リットル/日の使用で1年間（50,000リットル）の大容量。
※ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐・製糖などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給湯機などさまざまなシーンで活躍します。
※焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。

カート・台車・棚
ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユラフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

冷・温水ホトル・
ジュースデスペンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック

ファインセラミックフィルターなら、
水はここまでよくできる。

C1

鉛
トリハロメタン
対応



お求めやすい
スタンダードタイプ

③浄水器 CW-101
ファインセラミック C-1 ブルー
8763100



世界初微炭酸水が作れる
ハイクレードタイプ

④浄水器 CW-201
ファインセラミック C-1 ブラック
8763200

品名	ファインセラミック浄水器 C1 [シー・ワン]	
品番	③CW-101	④CW-201
材料の種類	ABS樹脂、ステンレス	
ろ材の種類	ポリエチレン	
ろ過流量	セラミック、活性炭、不織布	
使用可能な最小動水圧	3.5ℓ/分	
ろ過流量	0.05MPa (0.5kg/cm ²)	
浄水能力	総トリハロメタン 除去率80%	
	遊離残留塩素 総ろ過水量7,500ℓ	
	溶解性鉛 C A T 2-MIB 総ろ過水量7,500ℓ (JIS S3201での試験結果)	
	濁り ろ過流量50% 総ろ過水量7,500ℓ (JIS S3201での試験結果)	
ろ材の交換時期の目安	約12ヶ月（1日2ℓ使用した場合の月数）	
電源	リチウムコイン電池（CR2354）×1個	
本体サイズ	147×156×H300	194×156×H310
質量（満水時）	2.90(3.80)kg	4.20(5.10)kg
付属品	切替コック、給水ホース 取り付け用付属品、コイン電池、 結束バンド	切替コック、給水ホース 取り付け用付属品、コイン電池、 結束バンド、炭酸ポンペ

トレビ



⑤アルカリイオン整水器 FW-307 トレビ 8203320

寸法（約）：255×120×H345
質量（約）：6.6kg（満水時）
定格：AC100V（50-60Hz）
消費電力：250W
電源コードの長さ（約）：2.5m
給水仕様：蛇口分岐式
給水接続：マルチ分岐栓
使用可能水道圧：70～750kPa
（約0.7～7.5kgf/cm²）

整水器 FW-307用 カートリッジ
FW-01CN 8203330

料理に、「アルカリ水と酸性水」

アルカリイオン水と酸性イオン水を使い分けてご利用いただけます。例えば、ごぼうやふきのアケ抜き、だし取りに強アルカリイオン水、料理全般・お茶やコーヒーなどにはpH9.5、炊飯・米とぎにpH9.0、種類のゆで上げ・天ぷらの衣作りに弱酸性イオン水など。使いこなして豊かな食生活にお役立てください。

洗顔に、「酸性水」

弱酸性イオン水は、朝の洗顔から、手や物の洗浄に、ご利用いただけます。また、飲用に向かない酸性イオン水の場合は、ブザーとランプの点滅でお知らせすることで、誤飲を防ぎます。

薬・赤ちゃんのミルクに、「浄水」

赤サビやミクロの汚れをろ過しながらも、ミネラル分は通す中空糸膜フィルターをはじめ、カルキ臭・総トリハロメタンは活性炭、鉛はセラミックで除去するなど、各種の浄水システムを採用。よりきれいな水に仕上げます。

除菌・洗浄に、「衛生水」

衛生水とは、弱酸性イオン水のことで、除菌作用が期待できます。機器内の洗浄や手洗い、まな板・ふきんの除菌、浴室タイルのカビ防止やカーテン・ペット用品の消臭、また、床・壁などの拭き掃除にお使いください。一回あたりの衛生水最大生成量は5ℓですから、たっぷり使えます。
※ご利用後は、水道水ですすぐ洗いをしてください。

電解：

〔電解能力切替〕アルカリ性4段階、酸性1段階、衛生水1段階
〔最大処理水量〕
〔動水圧100kPa（約1kgf/cm²）の場合〕
吐水量／アルカリイオン水（酸性イオン水）：約5.2ℓ/分
排水量／酸性イオン水（アルカリイオン水）：約0.95ℓ/分
衛生水：1回の操作で約1ℓ生成
〔動水圧100kPa（約1kgf/cm²）の場合〕
吐水量／アルカリイオン水（酸性イオン水）：2.3ℓ/分
排水量／酸性イオン水（アルカリイオン水）：0.5ℓ/分
〔動水圧400kPa（約4kgf/cm²）の場合〕
吐水量／アルカリイオン水（酸性イオン水）：5.5ℓ/分
排水量／酸性イオン水（アルカリイオン水）：1.2ℓ/分
浄水カートリッジ：
〔ろ過材料〕活性炭、セラミック、中空糸膜
〔能力〕残留塩素のろ過水量：約16,000ℓ※1
総トリハロメタンのろ過水量：約3,000ℓ※1
溶解性鉛のろ過水量：約16,000ℓ※1
2-MIB（カビ臭）のろ過水量：約3,000ℓ※1
濁りのろ過水量：約16,000ℓ※2

- ※1 家庭用浄水器試験方法（JIS S3201）に準拠した試験で除去率80%の値
- ※2 家庭用浄水器試験方法（JIS S3201）に準拠した試験で除去率50%の値
- 〔寿命〕残留塩素・溶解性鉛・濁りを対象とした場合：
約1年間（1日の使用水量約40ℓとして）
総トリハロメタン・2-MIBを対象とした場合：
約2.5ヶ月間（1日の使用水量約40ℓとして）

●医療機器認証番号：219AKBX00065000