

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器具・焼アミ・
焼網

餃子焼器・
フライヤー

ウォーター・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・冷蔵庫

冷・温水瓶・
ジュースベンダー

調理機械

炊飯器・ジャー

わずらわしい残留塩素管理は、これで解消。

塩素は経済面、安全面からも一番管理されなければならない、パラメーターのひとつです。現在、塩素は飲料水・排水・スイングプール・産業用装置・クーリングタワー等、様々な所で殺菌・消毒用に広く使われています。そのほとんどに残留塩素量の基準があり、厳密な残留塩素量の管理が必要です。ハンナの残留塩素計はDPD試薬を使用し、1/100ppmまで検出可能なコンパクト残留塩素計です。煩わしい残留塩素管理はこれ一台でOKです。携帯、保管に最適なプラスチック製キャリングケース付でありながら驚くべき低価格を実現！比色板、発色性のあるオルトトリジンに変わる優れものです。



残留塩素計 ハンナ

- ①HI 95701 遊離塩素用 7354210
- ②HI 95711 遊離・全塩素用 7354310

(残留塩素の測定)
残留塩素計HI-95701型は遊離残留塩素のみを測定HI-95711型は遊離残留塩素と全塩素の2つを測定することができます。遊離残留塩素のみを測定する場合と遊離残留塩素と結合塩素を合わせた全塩素を測定する場合の二通りがありますが水道法では、実際に蛇口から出る水の遊離残留塩素は0.1ppm以上を保持するよう塩素消毒することが義務付けられています。



- ⑨遊離・全塩素計 Mi404型 4019400
- ⑩遊離残留塩素計 Mi406型 4019500

●プール、水道局、温泉、食品・食肉・飲料工業、ランドリー、クーリングタワー、その他多くの塩素を使用する現場でこのフォトメーターは高い再現性・精度での測定をお約束いたします。

形 式	⑨Mi404 遊離・全塩素	⑩Mi406 遊離残留塩素
測定範囲	0.00 ~ 5.00mg / L CL ₂	0.00 ~ 5.00mg / L CL ₂
検出単位	0.01mg / L (0.00 ~ 3.50mg / L) 0.10mg / L (3.50mg / L以上)	0.01mg / L (0.00 ~ 3.50mg / L) 0.10mg / L (3.50mg / L以上)
再現性	±0.04mg / L @ 1.50mg / L	±0.04mg / L @ 1.50mg / L
測定方式	DPD試薬 吸光度法	DPD試薬 吸光度法
検出光	タンタステンランプ	タンタステンランプ
受光部	シリコンセル & 525nm 遮光フィルター	シリコンセル & 525nm 遮光フィルター
外部使用条件	0 ~ 50℃ 最大RH100%	0 ~ 50℃ 最大RH100%
電源	1 x 9V電池	1 x 9V電池
オートオフ	約10分の未使用でオートオフ	約10分の未使用でオートオフ
サイズ・重量	192 x 104 x 52、380g	192 x 104 x 52、380g
標準付属品	測定用ビン2組、試薬100測定分、キャリングケース、電池、取扱説明書	測定用ビン2組、試薬100測定分、キャリングケース、電池、取扱説明書

品 番	HI 95701型	HI 95711
遊離塩素	0.00~5.00 ppm	0.00~5.00 ppm
全 塩 素	不可	0.00~5.00 ppm
検 出 単 位	0.01ppm (0.00~3.50ppmの場合) 0.10ppm (3.50ppm以上の場合)	0.01ppm (0.00~3.50ppmの場合) 0.10ppm (3.50ppm以上の場合)
再 現 性	±0.02ppm (濃度1.00ppmにおき)	±0.02ppm (濃度1.00ppmにおき)
発 光 源	フィルター装置付タンタステンランプ、525ナノメーター	フィルター装置付タンタステンランプ、525ナノメーター
受 光 部	シリコンフォトセル	シリコンフォトセル
使 用 試 薬	DPD (試薬はすべて別売りです)	DPD (試薬はすべて別売りです)
外 部 環 境 条 件	0~50℃、相対湿度95%以下	0~50℃、相対湿度95%以下
電 源	9V (006P型) 1個	9V (006P型) 1個
電 源 オ フ	10分の未使用で自動オフ	10分の未使用で自動オフ
寸 法	180 x 83 x 46 / 290g (本体)	180 x 83 x 46 / 290g (本体)

付属品：①残留塩素計本体 ②測定用ガラスセル2組 ③はさみ ④電池
⑤取扱説明書 ⑥保証書 ⑦専用中数付ハードキャリングケース
⑧試薬4テスト分




⑫簡易水質検査キット シンプルバック 遊離残留塩素 8052-306 外寸：83×38×H10 1058700

＜用途＞
簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査などに使用できます。水道法によると、「給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg / ℓ以上（結合残留塩素の場合は0.4mg / ℓ）を保持するよう塩素消毒をすること」。プール水は、厚生省通知により、衛生基準が示され、その中で「遊離残留塩素濃度は0.4mg / ℓ以上、1.0mg / ℓ未満であることが望ましい」とされています。

仕 様	
測定方法	ガルバニ式
表示方法	7段階バー表示LCD
測定範囲	0.00~0.40mg/L
測定環境	水道水限定 水温20℃±5℃ pH: 7.3±0.2
電 源	DC3V CR2032(コイン形リチウム電池)×1個
消費電流	最大4.5mA 電池寿命約1500回測定(1回30秒として)
オートパワーオフ	測定表示ホールド後約1分
センサー耐用回数	3000回
外形寸法	長52x幅34x厚さ16(キャップ含まず)
質 量	約50g(電池含む、キャップ含まず)
耐 水 性	防滴(保護等級IP×4) *IP×4とは、「1分間10L程度の水を10分間、すべての方向から数メートル、性能に影響を及ぼさない」というJIS C 0920規格です。
主 な 素 材	本体:ABS樹脂 キャップ:PE樹脂 電極:白金、塩化銀

⑪残留塩素チェッカー EW-505 タニタ 3428000

- 校正が不要なので、誰にでも簡単に測定できます
- 家庭用、業務用の浄水性能の確認が、簡単15秒測定
- わずかな塩素もキャッチできる、低濃度測定専用
- センサー寿命は測定3000回のロングライフ設計
- 安心の防滴構造
- 見やすい7段階バー表示



遊離塩素計用試薬 ハンナ

- ③HI 93701-01 (100回分) 7354400
- ④HI 93701-03 (300回分) 7354500

全塩素計用試薬 ハンナ

- ⑤HI 93711-01 (100回分) 7354600
- ⑥HI 93711-03 (300回分) 7354700

⑦残留塩素計サンプル採取用 ガラス容器(4ヶ入) HI 731331 7354810

⑧残留塩素計サンプル採取用 ガラス容器用キャップ(4ヶ入) HI 731335 7354910



⑬簡易水質検査キット シンプルバック 残留塩素100 8052-315 外寸：83×38×H10 1058800

＜用途＞
残留塩素100は5~100mg / ℓと、やや高濃度の残留塩素が測定できます。pHは2~12と酸性からアルカリ性まで、広範囲の検水に使用できます。強酸性電解水、弱酸性電解水、アルカリ還元水およびプールの脱臭し、機等の残留塩素が測定できます。また、野菜等の殺菌洗浄に用いられる次亜塩素酸ナトリウム溶液にも使用できます。

品目コード	測定項目	測定範囲	呈色	反応時間	入数	識別記号
8052-306	遊離残留塩素	0.1~5mg / ℓ 8段階	淡桃→濃桃	10秒	48	C20
8052-315	残留塩素100	5~100mg / ℓ 6段階	淡黄→黄→黄土色	10秒	48	C20100

⑫・⑬シンプルバックで簡単に水質検査が可能。

- ＜特徴＞
- 軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器（ノズルからポンプ部まで約55mm）ですので、かさばらず軽量です。
- 操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
- シンプルバックと付属のカラーチャート以外は一切不要（COD、NH₄、PO₄は除く）
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
- 測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけです。特に専門的な経験や知識を必要としません。

＜操作手順＞

