

Catalogue No.

20147-637

637

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

Raburn

図 I

202mm	9-202-S・16-202-S 25-202-S・36-202-S 49-202-S
183mm	9-183-S・16-183-S 25-183-S・36-183-S 49-183-S・1-183
164mm	9-164-T・9-164-S 16-164-T・16-164-S 25-164-T・25-164-S 36-164-T・36-164-S 49-164-T・49-164-S 1-164
146mm	9-146-T・9-146-S 16-146-T・16-146-S 25-146-T・25-146-S 36-146-T・36-146-S 49-146-T・49-146-S 1-146
127mm	9-127-T・9-127-S 16-127-T・16-127-S 25-127-T・25-127-S 36-127-T・36-127-S 49-127-T・49-127-S 1-127
108mm	9-108-T・9-108-S 16-108-T・16-108-S 25-108-T・25-108-S 36-108-T・36-108-S 49-108-T・49-108-S 1-108
89mm	9-89-S・16-89-S 25-89-S・36-89-S 49-89-S・1-89
70mm	9-70-S・16-70-S 25-70-S・36-70-S 49-70-S・1-70

フルサイズ早見表

有効深さmm	ラック対象品番
258mm	9-258-S・16-258-S 25-258-S・36-258-S 49-258-S
239mm	9-239-S・16-239-S 25-239-S・36-239-S 49-239-S
220mm	9-220-S・16-220-S 25-220-S・36-220-S 49-220-S

フルサイズラック選び方

- 下記の図Ⅱの四角にガラスをさかさにして置きとの四角内におさまるかを見る。
(9コンパートメントは149mm)
(16コンパートメントは112mm)
- ガラスの底を左の図の位置に置きラックの種類を見る。
※S付品番は足つきガラス用、T付品番はタンブラー用
※有効深さ70mm・89mmのラックはタンブラー・足つきガラスの両方に使用可能

3. 品番の見方

(例)	25-70-S	収容数	有効深さ	形状
		25-	70-	S
				(仕切線上部まで)
	H17-120-T		H17-120-	T
			(ハーフサイズ)	(仕切線中まで)

- 形状
(S, T, C, SL)
の区分

レーバンフルサイズラックの色は7色あります。
(ベージュ、イエロー、グリーン、レッド、ダーク
ブラウン、ブラウン、スカイブルー)
※ガラスの識別、収納、管理にたいへん便利です。
※ベージュ以外の色は、受注生産のため納期を
ご確認ください。


軽量化に成功

ハーフサイズラックで
平均16%、フルサイズ
ラックで平均7%の軽量
化に成功。
さらにお取り扱いが楽
になりました。

レーバンラックの特長

- 指先が自由に使えます。ラックの仕切りの隅に指先が入る余裕がありますので、ガラスなどを取り出せることなく、容易に取り出せます。
- 高品質のPP樹脂は、耐熱はもちろぬ衛生的にも優れています。(耐熱110℃)

図Ⅱ



シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・冷蔵庫

冷・温水瓶・
ジーステップベンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック