

Catalogue No.

20147-658

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

658


●お手数ですが、ご注文の際には7桁の**商品コード**をご記入下さい。

204mm	KK-6025-204	B図
185mm	KK-6025-185 KK-6049-185	
166mm	KK-6009-166 KK-6016-166 KK-6025-166 KK-6036-166 KK-6049-166	
147mm	KK-6009-147 KK-6016-147 KK-6025-147 KK-6036-147 KK-6049-147	
128mm	KK-6009-128 KK-6016-128 KK-6025-128 KK-6036-128 KK-6049-128	
109mm	KK-6009-109 KK-6016-109 KK-6025-109 KK-6036-109 KK-6049-109	
178mm	KK-7009-178 KK-7016-178 KK-7025-178 KK-7036-178 KK-7049-178	
159mm	KK-7009-159 KK-7016-159 KK-7025-159 KK-7036-159 KK-7049-159	
140mm	KK-7009-140 KK-7016-140 KK-7025-140 KK-7036-140 KK-7049-140	
121mm	KK-7009-121 KK-7016-121 KK-7025-121 KK-7036-121 KK-7049-121	
83mm	KK-7009-83 KK-7016-83 KK-7025-83 KK-7036-83 KK-7049-83	

グラス ウェアー



ステム ウェアー



グラスのフチをこの線にあわせて下さい。


有効深さmm

「ラック対象品番

254mm	KK-7016-254 KK-7025-254 KK-7036-254 KK-7049-254
235mm	KK-7009-235 KK-7016-235 KK-7025-235 KK-7036-235 KK-7049-235
216mm	KK-7009-216 KK-7016-216 KK-7025-216 KK-7036-216 KK-7049-216
197mm	KK-7009-197 KK-7016-197 KK-7025-197 KK-7036-197 KK-7049-197

※178mm以上のサイズにつきましては最大高さを正確に測定していただき有効深さを決めて下さい。

A図 (仕切数)



※9仕切り 152×152

マスターラック

《マスターラックの特徴》

1. ジョイントのピンを使用しないでワンタッチ組み立て方式を採用。
2. 洗浄効果をアップさせる大きな窓を全側面に設置。
3. 最高品質のポリプロピレンの使用で耐久性が高い。

《グラスラックの選び方》

1. A図の上にグラス類を逆さに置き、おさまるワクの大きさが仕切サイズとなり、仕切数となります。(コーヒーカップ等は取手部分もワク内におさめて下さい。)
2. B図の下線の線にグラスのフチを合わせて、ラックの有効高さを見分ける。

品番の見方

KK-4000-71	(シルバーラック)	
有効深さ		
KK-6009-109	(グラスラック)	
タンブラー 仕切数 有効深さ		
KK-7016-83	(ステムウェアラック)	
ステムウェア 仕切数 有効深さ		
KK-8025-60	(カップラック)	
カップ 仕切数 有効深さ		

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユナイフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

清掃用品

カトラリー

効率収納用品・
グラスラック