


●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

シンプル&スマート 新しいオーダーコールシステム「ソネット君」



①ソネット君 受信機(片面表示)SRE-KS 3083400

電源電圧	AC100V (15VA)
受信周波数	426MHz
受信距離	約100m (周囲の電波環境により変化します)
表示方法	5桁、2桁、着信順に表示 (文字高さ55赤色LED)
表示保留	全検点灯時内部メモリに50個まで記憶
表示消去	消し機によるランダム消去、タイマー自動消去
チャイム	9種類
音量調節	6段階
スピーカ出力	2W
使用温度	-10℃～50℃
重量	925g
サイズ	465×112×H42 (突起部を除く)
付属品	取扱説明書
	壁掛け用取付けネジ3.5×16 (2ヶ)

配線工事が不要
取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどろな工事、配線などが不要。

先頭の表示を大きく見やすく

お客様の呼出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。

アンテナのないスッキリデザイン

特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。

送信機には盗難防止装置付き
送信機を10秒持ち上げると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに10秒経つと受信表示機に信号を送り、スタッフに知らせます。



②ソネット君 ナンバー消し機 SER-1 3083500

- 呼び出し番号消去ボタン (1～5)
- チャイム音設定
- 音量設定
- 全消去ボタン
- 電池切れ確認ボタン

電源電圧	3V (単3アルカリ乾電池×2本)
送信周波数	426.075MHz
使用温度	-10℃～50℃
重量	約200g
サイズ	218×90×29
付属品	壁掛け用取付けネジ4×25 (2ヶ)

このページの全商品は



③ソネット君 携帯型消し機 SER-C 3083700

●その場で消すことができます。



④ソネット君 中継機 REP 3083600

電源電圧	AC100V (1VA)
送信周波数	426.075MHz
使用温度	-10℃～50℃
送受信距離	約100m (周囲の電波環境により変化します)
重量	約300g
サイズ	178×120×H42



⑤ソネット君 送信機 カード型 (ホルダー付) SCR-CG-HD 3097810

電源電圧	3V (ボタン電池×1本)
送信周波数	426.075MHz (特定小電力型)
番号	0～99番まで内部メモリに登録 ユーザー側にて変更可能
使用温度	-10℃～50℃
重量	約34g
サイズ	55×93×H8

ソネット君 送信機 卓上型


	商品コード
⑥みかげ STR-TM	3098010
⑦うるし STR-TU	3098020
⑧ライトグレー STR-TG	3097910
⑨木目 STR-TW	3097920

電源電圧	3V (単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数	426.075MHz (特定小電力型)
番号	0～99番まで内部メモリに登録 ユーザー側にて変更可能
使用温度	-10℃～50℃
重量	約98g
サイズ	85×44×H61

ソネット君 送信機 卓上型用 ナフキンスタンド

	商品コード
⑩みかげ SNP-M	3084000
⑪うるし SNP-U	3097600
⑫グレー SNP	3083910
⑬木目 SNP-W	3083920

サイズ: 100×115×H110
※写真の送信機は別売です。



⑬小型充電器 (2台用) SCH-2 3090700

ACアダプター付
●3～4時間充電で約1日使用可能です。

骨伝導とは、骨導音を聴く技術です。こめかみの部分などに装置を装着し、その装置が骨に振動を伝えることで、音を聴くことができます。その音は周りの音に消されず自分だけに聴こえるのが特徴。つまり、にぎやかな飲食店の中でもお客様の呼び出しを聞き逃す心配がありません。

ソネット君 携帯型受信機

サイズ: 100×43×18
電源: 専用充電電池使用 充電池付属

⑭LED表示タイプ SRE-KL 6476400

- 送信機を押されるとバイブレーション (10秒固定) と番号をLEDで表示します。
- メモリ (最大50個) がありますので複数呼ばれてもリセットボタンを押すと順に表示されます。
- ホール担当が受信して直接対応、近くにいれば迅速な対応が出来ます。


⑮イヤホンタイプ SRE-KO-ER 6476500

⑯骨伝導タイプ SRE-KO-BO 6476600

- 受信すると音声で0番～99番の番号を2回繰り返します。
- 聞きなす時は、ファンクションボタンを押すともう1度繰り返します。
- 音声で番号を確認できるので接客中や作業中でも認識できます。
- 骨伝導ヘッドホン (骨の振動で音を聴く) を使えば、周りが騒がしくても確実に音声を認識することができ、耳をふさがないで音の聞き取りに支障がありません。

⑰充電器 (10台用) SCH 6476700

●3～4時間充電で約1日使用可能です。
※ACアダプター付



⑱ソネット君 空席情報システム SSE 6476800

- 218×90×H29
電源: AC100V (5VA) ACアダプター付
- ソネット君の送信機との連動で一目で空席情報が確認できます。
- 1台で30卓分のボタンとLEDを配置、2台まで連結可能、最大60卓分対応できます。
- お客様が退席されテーブルのバッシングが済み、次のお客様の受け入れ準備ができたら卓上送信機を1.5秒押しすると空席情報盤の番号ボタンが点灯。(もしくは消灯)

テリモハウザー
シリーズ

ベキングシート・
トレイ

ミキサー・流し器

ベカリショップ
関連商品

デコレーション用品

板型・焼型・
流し型

モビルド

ピザ・ケーキ焼型・

資料集

事務用品
時計・
チャイム