

Catalogue No.  
20339-1002

# グラスラック選定表 1002

## ◎仕切判別

- ① グラスを逆さまにして仕切サイズ図の左下に合わせて下さい。
- ② グラスをサイズ図に置いた状態で真上から見て下さい。  
(口径以外の部分が最大径になる場合があります。)
- ③ グラスの外周が完全に収まる最小の正方形が仕切のサイズになります。

## ◎高さ判別


- ④ 右側にある目盛にグラス底部を合わせて下さい。
- ⑤ グラスに合う目盛の1つ上の高さをご確認下さい。

○ 表記グラスラックの規格外グラスに関しましても対応出来る場合がございますので、お問い合わせ下さい。


## ■仕切サイズ選定表

109×109mm	フルサイズ	16仕切	
	ハーフサイズ	8仕切	
87×87mm	フルサイズ	25仕切	
	ハーフサイズ	10仕切	87×109mm
71×71mm	フルサイズ	36仕切	
	ハーフサイズ	18仕切	
59×59mm	フルサイズ	49仕切	


## ■高さ選定表 (mm)



GLASS WARE  
グラス ウェア



STEM WARE  
ステム ウェア



グラスの底をこの直線にあわせてください。