

Catalogue No.

20367-1437

1437

卓上用品

バンケットウォーマー

ご注文の際は、

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

EBM ロイヤルスタンド

テーブルに新感覚 ビュッフェに新しい提案

ロイヤルスタンドにオープンウェアを載せるだけでビュッフェの主役に早変わり。
特殊アルミ合金プレートの効果で料理をゆっくり温めます。
ランプ台が取り外せますからコールド料理にもお使いいただけます。



このページのオープンウェアは別売りとなります。
セットアップするオープンウェアは、P341~346をご参照ください。

ロイヤルスタンドセットアップ表

OV-1	ロイヤル小判グラタン皿No.200-36cm シェンバルド小判グラタン皿36cm
OV-2	ロイヤル小判グラタン皿No.200-38cm シェンバルド小判グラタン皿(ツバ付)42cm、バウシャ小判グラタン皿36cm
OV-3	ロイヤル小判グラタン皿No.200-40cm シェンバルド小判グラタン皿40cm、バウシャ小判グラタン皿40cm
OV-4	ロイヤル小判グラタン皿No.200-42cm シェンバルド小判グラタン皿44cm、バウシャ小判グラタン皿44cm
OV-5	ロイヤル小判グラタン皿No.200-44cm
OV-6	ロイヤル小判グラタン皿No.200-48cm
SQ-1	ロイヤル角グラタン皿No.500-36cm、ロイヤル長角グラタン皿No.520-40cm シェンバルド角グラタン皿39cm
SQ-2	ロイヤル角グラタン皿No.500-40cm、ロイヤル長角グラタン皿No.510-40cm
SQ-3	ロイヤル角グラタン皿No.500-44cm、シェンバルド角グラタン皿44cm
RU-1	ロイヤルスグラタン皿No.300-36cm、ロイヤルスフレNo.700-36cm
RU-2	ロイヤルスグラタン皿No.300-40cm
RU-3	ロイヤルスグラタン皿No.300-50cm、ロイヤルスグラタン皿No.300-52cm

ロイヤルスタンドは積み重ねができますので場所を取りません。



①EBM 18-8 ロイヤルスタンド 小判型

外寸	商品コード	価格
OV-1 350×182×H173 ランプ台1付	6196700	¥19,700
OV-2 355×200×H173 ランプ台1付	6196800	¥20,700
OV-3 386×213×H173 ランプ台1付	6196900	¥21,700
OV-4 412×230×H173 ランプ台2付	6197000	¥23,100
OV-5 428×250×H173 ランプ台2付	6197100	¥24,600
OV-6 467×275×H173 ランプ台2付	6197200	¥25,800



②EBM 18-8 ロイヤルスタンド 角型

外寸	商品コード	価格
SQ-1 365×252×H173 ランプ台1付	6197300	¥22,300
SQ-2 393×291×H173 ランプ台2付	6197400	¥24,200
SQ-3 435×323×H173 ランプ台2付	6197500	¥25,500



③EBM 18-8 ロイヤルスタンド 丸型

外寸	商品コード	価格
RU-1 φ348×173 ランプ台1付	6197600	¥23,000
RU-2 φ385×173 ランプ台2付	6197700	¥24,200
RU-3 φ509×173 ランプ台2付	6197800	¥27,600

業務用燃料シリーズ

世界中の一流ホテル、レストランで使用されていて、ユーザーの皆様の全てのニーズに対応できる優れた商品です。



液体タイプ

液体タイプは長時間使用できます。更に、ほとんど揮発しない為、繰り返し使用できとても経済的です。芯がないと発火しなく、外側の缶は熱くならず引火点も非常に高いので安全です。(ジエチレングリコール)



ジェルタイプ

ジェルタイプはワックスやパラフィン成分が使用されていない為、点火後液化せず安全です。しかもほとんど無臭です。(エタノール)



商品名	④ヒートシェフ 6時間3009	⑤ヒートシェフ 2時間5006	⑥ヒートシェフ 2時間4408	⑦ヒートシェフ 1時間4006
燃焼時間	6時間	2時間	2時間	1時間
ケース入り数	24個	24個	72個	144個
内容量	260g	90g	198.4g	85g
缶寸法	φ84×H61 (芯の先端までの高さ)85mm	φ62×H48 (芯の先端までの高さ)73mm	φ84×H53	φ62×H45

※ご注文の際は、ケース単位でお願いいたします。



⑧チューフイング500 (ウォーマー)

φ125×H60 5552100 ¥14,000

〈使用方法〉

- 本体にフタをはずした反応剤メタ500をセットする。
- 一度離してメタ500に着火する。
- 着火したメタ500で本体内部を暖める。
- メタ500の炎を缶フタを裏返して消火する。
- 本体にメタ500をセットする。

※反応剤メタ500は別売です。⑨をご使用ください。



⑨チューフイング500用反応剤 メタ500

商品コード	価格
No.260-W 3時間 φ88×H34 1ケース120入	5552200 ¥34,800
No.261-W 5時間 φ88×H48 1ケース 96入	5552300 ¥38,400

※ご注文の際は、ケース単位でお願いいたします。



⑩チューフイング500用
高さ調節アダプター
No.256-W

φ89×H30 5552400 ¥1,500

- ウォーターパンの高さや料理の種類に合わせてチューフイング500の本体の高さを調節することができます。