

Catalogue No.

20367-963

963

厨房用品

効率収納用品・グラスラック

ご注文の際は、

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

Raburn (レーバン)

202mm	9-202-S・16-202-S 25-202-S・36-202-S 49-202-S
183mm	9-183-S・16-183-S 25-183-S・36-183-S 49-183-S・1-183
164mm	9-164-T・9-164-S 16-164-T・16-164-S 25-164-T・25-164-S 36-164-T・36-164-S 49-164-T・49-164-S 1-164
146mm	9-146-T・9-146-S 16-146-T・16-146-S 25-146-T・25-146-S 36-146-T・36-146-S 49-146-T・49-146-S 1-146
127mm	9-127-T・9-127-S 16-127-T・16-127-S 25-127-T・25-127-S 36-127-T・36-127-S 49-127-T・49-127-S 1-127
108mm	9-108-T・9-108-S 16-108-T・16-108-S 25-108-T・25-108-S 36-108-T・36-108-S 49-108-T・49-108-S 1-108
89mm	9-89-S・16-89-S 25-89-S・36-89-S 49-89-S・1-89
70mm	9-70-S・16-70-S 25-70-S・36-70-S 49-70-S・1-70

フルサイズ早見表

有効深さmm	ラック対象品番
258mm	9-258-S・16-258-S 25-258-S・36-258-S 49-258-S
239mm	9-239-S・16-239-S 25-239-S・36-239-S 49-239-S
220mm	9-220-S・16-220-S 25-220-S・36-220-S 49-220-S



軽量化に成功

ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。



フルサイズラック選び方

- 下記の図Ⅱの四角にグラスをさかさにして置きどの四角内におさまるかを見る。
(9コンパートメントは149mm)
(16コンパートメントは112mm)
- グラスの底を左の図の位置に置きラックの種類を見る。
※S付品番は足つきグラス用、T付品番はタンブラー用
※有効深さ70mm・89mmのラックはタンブラー・足つきグラスの両方に使用可能
- 品番の見方

(例) 25-70-S
H17-120-T
H17-120-T
(ハーフサイズ)(仕切線まで)

- 4.形状 (S.T.C.SL) の区分
- S. ステムウェア
 - T. タンブラー
 - C. カップ
 - SL. シルバー

カラーバリエーション
標準ベースカラーはベージュです。
その他はオプションになります。

フルサイズ




ハーフサイズ



ベージュ以外
受注可能

レーバンラックの特長

- 指先が自由に使えます。ラックの仕切りの隅に指先が入る余裕がありますので、グラスなどを取り出せることなく、容易に取り出せます。
- 高品質のPP樹脂は、耐熱はもちろん衛生的にも優れています。(耐熱110℃)



●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のものです。税抜価格です。●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。