

Catalogue No.

20395-1141

1141

厨房用品

食品包装・容器

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 食品包装・容器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・

36 効率収納用品・

37 カート・台車

38 棚・シンク・作業台

39 手袋・マスク・

40 帽子・エプロン・



①マジックバック 真空バック器 アリス V952S ㊦

4798820 ¥34,800
外形寸法:380×147×H82
本体重量:2.3kg
電気定格:単相 100V 50/60Hz
消費電力:170W
脱気圧:約79kPa(600mmHg)
本体材質:ABS樹脂
コード長:1.5m
付属品: ロール1本(幅30×600cm)
カット袋(幅20×長さ30cm)
●空気を遮断することにより、食品の酸化、カビの発生、腐敗を最小限におさえることができます。
●冷凍した時の霜付きが無く、冷凍やけが起こりません。
●脱気からシールまでの動作がワンタッチ



マジックバック専用袋 ㊦

- ②ロール袋タイプ 30cm幅 ACO-1025
30cm×6m 2本入 4798900 ¥2,400
③ロール袋タイプ 20cm幅 ACO-1026
20cm×6m 2本入 4799000 ¥2,000
④カット袋タイプ 50枚入 ACO-1059
200×300 4799100 ¥2,000
耐熱温度:100℃
●そのまま、お鍋に入れてゆでる事ができます。
●電子レンジで加熱できます。
●袋の角に穴を空けてから電子レンジにお入れください。
●①専用袋です。
※袋はよく水洗いし、乾かしてから接着部分をハサミで切れば再利用できます。



⑤BONA BONA 真空バック器 BZ-V34 ㊦

2263810 ¥19,000
サイズ:360×98×H120
質量:2.65kg
定格電圧:AC100V
消費電力:120W
吸引力:最大600mmHg
シール可能幅:最大300mm
付属品:専用抗菌ロール袋(26cm×3m)
●独自の特許技術で空気を抜くときの作動音を抑えた静音設計
●密封時のバックの厚さに合わせて、3段階のシール温度設定が可能



真空バック器

BM-V05・BZ-V34専用抗菌袋 ㊦

- ⑥EX-3008 大 20枚入
280×345 2263900 ¥1,600
⑦EX-3009 小 20枚入
200×258 2264000 ¥1,200
⑧EX-3024 ロールタイプ
26cm×6m 2264100 ¥1,200

⑨超音波ポイントシーラー US-60C ㊦

1241720 ¥50,000
発振器:約60×105×H40
本体:約33×183×H85
本体重量:250g
発振時間:0.1~1.3秒(無段階変速)
発振方式:自動追尾方式
発振表示:赤色表示ランプ
有効溶着範囲:1.5×4mm
電源:24V 50/60Hz
消費電力:18W
●US-60Cはバッテリーも標準装備し電源コンセントを必要としないため、場所の制約を受けずに持ち出し使用できます。
●超音波式の為、常時発熱している部分がなく、火傷の心配が少なく安全です。



⑩超音波ホットキス キュッパ QP-01 ㊦

7329310 ¥49,800
発振機:179×183×H66
発振機重量:約1kg
ハンドピース:36×125×H54(約200g)
出力コード50cm(カールコード)
電源:100V 50/60Hz
消費電力:20W
有効溶着範囲:3×5mm半円
●ホットキス針を使用しないので異物混入の心配がありません。
●超音波溶着の為やけどの心配がなく、どなたでも簡単に使用できます。
●ACアダプタ採用にて100~240Vまで対応可能

無段階のため、わずかな調節でも可能



⑪超音波式 ウルトラシーラー FV900-01 ㊦

5209400 ¥48,000
本体(発振器):114×216×H102(突起部含まず)
ハンドピース:35×129×H73(突起部含まず、最大開口時)
電源:100V 50/60Hz
消費電力:30W
有効溶着範囲:6×3mm
●空打ち防止機能付
●部材の厚みや作業者の好みに合わせて開口部が調節できます。

シールできる素材

フードバック プリスターバック
かんごうバック ポリ袋
不織布 網ネット包装



ポリ袋の口をピタッと閉じます。

食べかけのスナック菓子、
野菜類の保存にぴったり!

⑫ハンディシーラー HS-103 WT ㊦

4302100 ¥980
97×44×H45
材質:本体 ABS樹脂、発熱部/ニクロム線、セラミック、スチール
シール幅:10mm
※使用可能な素材はポリプロピレン、ポリエチレン、塩ビ、アルミ蒸着袋で厚みは0.1mmまで。
※使い方や袋の厚さ種類によってはシール部分が切れやすくなる場合がございます。
※液体の入った袋は液漏れのおそれがありますので使用しないでください。
●取り付け便利なマグネット付
●電池付(アルカリ単3乾電池×2個)
●充電器も使えます(ニッケル水素電池のみ)