

Catalogue No.

20424-916

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

冷・温水ボトル・浄水器

厨房用品

916

**ファインセラミックフィルターが99.999%の細菌を除去
見やすい液晶表示でカートリッジの寿命が一目でわかる!**



お求めやすい
スタンダードタイプ

①ファインセラミック 浄水器
C-1 ブルー CW-101 
8763100 ¥60,000



世界初微炭酸水が作れる
ハイレードタイプ

②ファインセラミック 浄水器
C-1 ブラック CW-201 
8763200 ¥87,000

品 名		ファインセラミック浄水器 C1[シー・ワン]	
品 番		①CW-101	②CW-201
材料の種類	本体及び切替コック	ABS樹脂、ステンレス	
	ホース	ポリエチレン	
ろ材の種類		セラミック、活性炭、不織布	
ろ過流量		3.5ℓ/分	
使用可能な最小動水圧		0.05MPa(0.5kg/cm ²)	
浄水能力	総トリハロメタン	除去率80%	
	遊離残留塩素	ろ過水量7,500ℓ	
	溶解性鉛	(JIS S3201での試験結果)	
	C A T	ろ過流量50% 総ろ過水量7,500ℓ(JIS S3201での試験結果)	
	2-MIB	ろ過流量50% 総ろ過水量7,500ℓ(JIS S3201での試験結果)	
ろ材の交換時期の目安		約12ヶ月(1日20ℓ使用した場合の月数)	
電 源		リチウムコイン電池(CR2354)×1個	
本 体 サ イ ズ		147×156×H300	194×156×H310
質 量 (満 水 時)		2.90(3.80)kg	4.20(5.10)kg
付 属 品		切替コック、給水ホース 取り付け用付属品、コイン電池、 結束バンド	切替コック、給水ホース 取り付け用付属品、コイン電池、 結束バンド、炭酸ボンベ



③据置型浄水器 クリンスイ
ジャスト Z9 

0793800 ¥28,000
外寸:156×121×H263

カートリッジ UZC2000YT 0793900 ¥15,500
外寸:105×105×H217

材質:本体/ABS樹脂・ポリアセタール、
カートリッジ/ABS樹脂

除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去
対象9物質

- 20リットル/日使用でカートリッジ交換は1年に1回、経済的です。
- 取付工事不要のイーザーオンタイプ
- フレキシブルノズルで吐水方向が自由自在
- 操作しやすいフロント切替レバー



品 名		③据置型浄水器 クリンスイ ジャスト Z9
カ ー ト リ ッ ジ 品 番		UZC2000YT
材 質	本体/ABS樹脂、ポリアセタール	切替弁/ABS樹脂 ホース/ポリエチレン
	ホース/ポリエチレン	
ろ材の種類		不織布、活性炭、イオン交換繊維、中空系膜(ポリエチレン)
ろ過流量		3.0ℓ/分
使用可能な最小動水圧		0.07MPa
浄 水 能 力 (JIS S3201での試験結果)	遊離残留塩素(総ろ過水量40,000ℓ、除去率80%)	濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%) 総トリハロメタン(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%) 溶解性鉛(総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%) CAT(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) テトラクロロエチレン(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) トリクロロエチレン(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%) 1.1.1-トリクロロエタン(総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%) 2-MIB(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)
	濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%)	
	総トリハロメタン(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)	
	溶解性鉛(総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%)	
	CAT(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)	
	テトラクロロエチレン(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)	
	トリクロロエチレン(総ろ過水量20,000ℓ、除去率80%)	
	1.1.1-トリクロロエタン(総ろ過水量10,000ℓ、除去率80%)	
ろ材交換時期の目安		1日20ℓ使用で約12ヶ月 (浄水能力の低い総トリハロメタン基準)
質 量 (満 水 時)		1.4kg(2.0kg)
除 去 で き な い 成 分		水に溶け込んでいる塩分(海水) 金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)

汚れ
防止



⑤蛇口直結型浄水器
クリンスイ CSP701 (WT) 
0955500 ¥12,500
外寸:126×132×H78
※カートリッジは⑥と共通

本 体 品 番		⑤CSP701-WT	⑥CSP601-SV
カ ー ト リ ッ ジ 品 番		HGC9S	
本 体 材 質	ABS樹脂	ろ材の種類 活性炭、セラミック、中空系膜 ろ過流量(初期流量) 1.6ℓ/分 使用可能な最小動水圧 0.07MPa 遊離残留塩素 900ℓ 濁り 900ℓ 本体質量(満水時) 310g(満水時430g) 電 源 CR2032(電池) φ55×90 水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類など	
	ABS樹脂		
ろ材の種類			
ろ過流量(初期流量)			
使用可能な最小動水圧			
遊離残留塩素			
濁り			
本体質量(満水時)			
電 源			
カ ー ト リ ッ ジ 寸 法			
除去できない成分			



④据置型浄水器 クリンスイ
スーパー STX SSX880 

0794200 ¥40,000
外寸:143×113×H203

カートリッジ SSC8800 0794300 ¥12,500

外寸:103×103×H150

材質:本体/ステンレス、ポリプロピレン(ホース)、ABS樹脂(切替弁)
カートリッジ/ABS樹脂

除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象13物質
「浄水器協会」で定められた除去対象2物質

※流量3リットル/分でお米研ぎや野菜洗いにきれいな水をお使いいただけます。

品 名		④据置型浄水器 クリンスイ スーパーSTX SSX880
カ ー ト リ ッ ジ 品 番		SSC8800
材 質	本体/ABS樹脂	ステンレス ホース/ポリプロピレン 切替弁/ABS樹脂
	ホース/ポリプロピレン	
ろ材の種類		中空系膜(ポリエチレン)、活性炭、セラミック、イオン交換樹脂、不織布
ろ過流量		3ℓ/分
使用可能な最小動水圧		0.07MPa
浄 水 能 力 (JIS S 3201での試験結果)	遊離残留塩素(総ろ過水量35,000ℓ、除去率80%)	濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%) 溶解性鉛(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%) 総トリハロメタン(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)
	濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%)	
	溶解性鉛(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)	
	総トリハロメタン(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)	
ろ材の交換時期の目安		12ヶ月 (浄水能力の低い溶解性鉛、総トリハロメタンを基準としております。)
質 量 (満 水 時)		1.5kg(2.4kg)

適正水量を文字で知らせるトップモデル



⑥蛇口直結型浄水器 クリンスイ CSP601 (SV) 
0794650 ¥12,800
外寸:124×132×H79
除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象13物質
「浄水器協会」で定められた除去対象2物質
●浄水ナビゲーション、残量サイン、電池交換サインを文字でお知らせするデジ
チェックナビ
●カートリッジの汚れがひと目でわかるチェックウィンドー
※カートリッジ交換の目安:3ヶ月(1日10ℓ使用の場合)
CSPシリーズ用交換カートリッジ HGC9S 
0794670 ¥4,700

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

33 浄水器
冷・温水
ボトル・

34 ボット・
ケットル

35 喫茶用品・
ミキサー・
コーヒーマシン

36 効率収納用品・
グラスラック

37 カート・
台車

38 棚・
シンク・
作業台

39 手袋・
マスク・
マット

40 帽子・
エプロン・
ユニフォーム