


Catalogue No.
20439-1030



竹型蒸器

小次郎竹蒸器 (ABS樹脂) 1030




7寸小次郎竹蒸器 若竹 (ヒートバック用)
5-1030-1 蓋 ¥2,400 A 210×110×55 3-1209-1 (51012920)
5-1030-2 親 ¥3,150 A 210×110×50 3-1209-2 (51012535)
5-1030-3 長角竹ス ¥400 竹 150×90 3-1209-3 (45151802)



7寸小次郎竹蒸器 すす竹 (ヒートバック用)
5-1030-4 蓋 ¥2,900 A 210×110×55 3-1209-7 (51012540)
5-1030-5 親 ¥3,550 A 210×110×50 3-1209-8 (51012550)
5-1030-6 長角竹ス ¥400 竹 150×90 3-1209-9 (45151802)

ヒートバックご使用方法

- ①専用容器にモーリアンヒートバックを入れます。
- ②ヒートバックに水を注ぎます。(水の量は下記参照)
- ③すぐに蓋をします。
- ④蒸し料理が完成。



9寸小次郎竹蒸器 すす竹 (ヒートバック用)
5-1030-7 蓋 ¥3,600 A 270×110×55 3-1209-10 (75003800)
5-1030-8 親 ¥4,100 A 270×110×50 3-1209-11 (99902820)
5-1030-9 長角竹ス ¥500 竹 210×90 3-1209-12 (75000030)



9寸小次郎竹蒸器 若竹 (ヒートバック用)
5-1030-10 蓋 ¥2,850 A 270×110×55 3-1209-4 (75000011)
5-1030-11 親 ¥3,500 A 270×110×50 3-1209-5 (75000025)
5-1030-12 長角竹ス ¥500 竹 210×90 3-1209-6 (75000030)

モーリアンヒートバック(発熱剤)

■発熱材にたいしての水容量

容量	水容量	容量	水容量
10g	20ml	25g	50ml
15g	30ml	30g	60ml
20g	40ml	35g	70ml

■蒸気発生時間

ヒートバック	蒸気発生時間	加熱持続時間	水量
15g	約3分	約15分	30ml
25g	約5分	約20分	50ml
35g	約8分	約25分	70ml

測定条件：気温20℃ 湿度50% 加熱袋M型使用

使用上の注意

- ・モーリアンヒートバックは発熱の際に、蒸気と一緒に微量の水素ガスを発生します。引火しますので絶対に火気を近づけないでください。(危険ですので固形燃料やロウソクなどの併用は止めてください。)
- ・蒸気や加熱持続時間は、あくまでも目安です。ご使用される食器や食品、環境によっても変わりますのでよく確認してご使用ください。



5-1030-13 (直運) ¥26,000
 ヒートバック 10g (200個入)
 (1個 ¥130) 63×60 3-1209-13 (92982540)

5-1030-14 (直運) ¥21,000
 ヒートバック 15g (150個入)
 (1個 ¥140) 63×70 3-1209-14 (92982550)

5-1030-15 (直運) ¥21,000
 ヒートバック 20g (125個入)
 (1個 ¥168) 63×80 3-1209-15 (92982560)

5-1030-16 (直運) ¥19,500
 ヒートバック 25g (100個入)
 (1個 ¥195) 63×90 3-1209-16 (92982570)

5-1030-17 (直運) ¥18,700
 ヒートバック 30g (85個入)
 (1個 ¥220) 63×100 3-1209-17 (92982580)

5-1030-18 (直運) ¥18,750
 ヒートバック 35g (75個入)
 (1個 ¥250) 63×110 3-1209-18 (92982590)

(直運) 商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。