

Catalogue No.


20511-2134

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

真空包装机

2134

食材の仕込み
真空調理に



①シュアー
小型真空包装机
NL-280V-10

1129510 ¥448,000

- オイルレス真空ポンプの採用により、オイル交換の手間や、気になるオイルの匂いがありません。
- ヒーターユニットは取り外し可能なため、真空槽の清掃も簡単です。

■仕様 NL-280V-10

外形寸法 (mm)	372×470×H350
シール有効寸法 (mm)	280×10
真空到達度	約-99kPa以上
真空槽寸法 (mm)	300×350×H105
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 370/420W
コンセント形状	接地 2P-15A
本体重量	27.5kg

コンパクトな卓上タイプの高性能密封包装機

※卓上真空包装机専用規格袋 (P2137、2138) をご使用ください。



②卓上密封包装機 SQ-203S

3706910 ¥186,000

〈特長〉

- シールヒーター幅3mm、片側加熱のスタンダードタイプ
- 吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作
- ノズルで袋内の空気を強力吸引
- ヒートシールでしっかり密封
- 横幅は29センチの袋まで可能
- 吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能
- ノズル・集水タンクが取り外せてお手入れ簡単
- 店頭、厨房でも使いやすいコンパクトサイズ

〈付属品〉

- シールヒーター3本 ●テフロンテープ3枚
- ノズル清掃具1個 ●シールヒーター交換用具1個
- 排水ホース1本 ●本体カバー1枚
- 試験袋 旭化成パックス (飛竜ほか) 1式

※⑤のSQドレンを使用すれば水ものの吸引も可能になります。

■仕様 SQ-203S

電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	530W
吸気性能	-66.7kPa (外気温25℃ ノズル先端)
接着部温度	160℃
外形寸法	410×260×H177
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重量	13.5kg
吸気時間	連続・約2秒～10秒
シール時間	約1秒～4秒
シール可能幅	290mm以下
シールヒーター	下側加熱 3mm幅
機能	吸気シール・シールのみ
最大連続使用 (表示以上使用されると安全 装置が働くことがあります。)	吸気シール 3回/分 シールのみ 6回/分



③卓上密封包装機 SQ-303W

3707010 ¥226,000

〈特長〉

- 上下ダブルヒーターのグレードアップタイプ (シール幅は3mmです)
- 203Sの上下加熱タイプです。
- アルミ構成のラミネートフィルムもシール可能
- ガセットや青張りの袋もシール可能 (素材、厚みによりシールできない場合もあります)
- 横幅は27.5センチの袋まで可能

〈付属品〉

- シールヒーター上下各1本 ●テフロンテープ上下各1本
- ノズル用テフロンテープ2枚 ●ノズル清掃具1個
- シールヒーター交換用具1個 ●排水ホース1本
- 本体カバー1枚 ●試験袋 旭化成パックス (飛竜ほか) 1式

※⑤のSQドレンを使用すれば水ものの吸引も可能になります。

■仕様 SQ-303W

電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	740W
吸気性能	-66.7kPa (外気温25℃ ノズル先端)
接着部温度	180℃
外形寸法	410×260×H287
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重量	15.5kg
吸気時間	連続・約2秒～10秒
シール時間	約1秒～4秒
シール可能幅	275mm以下
シールヒーター	上下加熱 3mm幅
機能	吸気シール・シールのみ
最大連続使用 (表示以上使用されると安全 装置が働くことがあります。)	吸気シール 3回/分 シールのみ 6回/分



④卓上密封包装機 SQ-205S

3706800 ¥198,000

〈特長〉

- シールヒーター幅5mmのグレードアップタイプ (加熱は片側です。)
- 横幅は29センチの袋まで可能

〈付属品〉

- シールヒーター3本 ●テフロンテープ3本
- ノズル清掃具1個 ●シールヒーター交換用具1個
- 排水ホース1本 ●本体カバー1枚
- 試験袋 旭化成パックス (飛竜ほか) 1式

※⑤のSQドレンを使用すれば水ものの吸引も可能になります。

■仕様 SQ-205S

電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	720W
吸気性能	-66.7kPa (外気温25℃ ノズル先端)
接着部温度	160℃
外形寸法	410×260×H287
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重量	15.3kg
吸気時間	連続・約2秒～10秒
シール時間	約1秒～4秒
シール可能幅	290mm以下
シールヒーター	下側加熱 5mm幅
機能	吸気シール・シールのみ
最大連続使用 (表示以上使用されると安全 装置が働くことがあります。)	吸気シール 3回/分 シールのみ 6回/分



⑤卓上密封包装機 SQドレン
(水もの専用オプション)

3707100 ¥18,000

〈特長〉

- 水ものの吸引の連続使用を可能にする (タンク内に溜った液体をシール後自然に排出するので集水タンクをはずす手間がいらない)
- 終業時の洗浄も簡単 (良水の吸引による水洗い)
- SQシリーズ本体への取付操作も簡単

■仕様

- 最大吸水量 1回の吸水につき200cc
- 排水時間 約20秒 / 200cc (水使用時)
- 許容真空度 -600mmHg (最大時)
- 保護装置 オーバーフロー防止弁 (ポンプ内部への吸い込みを抑制する)