

Catalogue No.

20573-1241

1241 コーヒーミル・クリーマー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

68 カフェ・サバイス用品・トレイ

61 セイロ類・蒸し器

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスフレイ用品

64 加熱調理器



①ブジョー アンティーク コーヒーミル

ページコード	商品コード	価格
31152	2-1241-0101	5056000 ¥30,000

外寸:135×135×H210
材質:本体/木(ブナ材) 刃/鉄
●厳選された木材を使ってつくられヴィンテージ感が溢れています。



②ブジョー コーヒーミル ノスタルジー

ページコード	商品コード	価格
841-1	2-1241-0201	3173600 ¥22,000

外寸:130×130×H210
材質:ボディー/木製(ブナ材) 刃/鉄
●1920年頃製造されていたクラシックモデルの復刻版です。ペッパーミル同様、雄大な刃と螺旋の組み合わせ。



③コーヒーミル

ページコード	商品コード	価格
46169	2-1241-0301	0940000 ¥2,200

外寸:約φ48×140×H135
材質:本体/ステンレス
刃/セラミック
●調節ネジで粗挽きから粗挽きまで粒度の調節が簡単にできます。



④ハリオ セラミックコーヒーミル・ スケルトン

ページコード	商品コード	価格
MSCS-2B	2-1241-0401	2895721 ¥3,500

外寸:φ93×172×H231
材質:フタ・ホッパー・グリップ/ポリプロピレン
刃/セラミック
●コーヒー粉100g
●白が洗えて衛生的です。



⑤ハリオ コーヒーミル・ セラミックスリム

ページコード	商品コード	価格
MSS-1TB	2-1241-0501	2895711 ¥3,000

外寸:φ72×150×H220
材質:フタ・本体/メタクリル樹脂
刃/セラミック
●コーヒー粉24g
●白が洗えて衛生的です。



⑥ミルル セラミックコーヒーミル

ページコード	商品コード	価格
MI-002	2-1241-0601	0793100 ¥5,000

φ80×H185
材質:本体/ポリプロピレン樹脂
刃部/セラミック磁器



⑦ミルル ウッドコーヒーミル 樺

ページコード	商品コード	価格
MI-008	2-1241-0701	1022780 ¥12,000

φ56×H140
容量:95ml
材質:天然木(ケヤキ(ウレタン塗装))
●天然木を木地職人の手によって仕上げました。
●木目が美しく、手にしっとり馴染む心地。
●セラミック刃は金属臭がなく、コーヒー本来の風味を損ないません。
●粗さ調節ネジで粗さを調節できます。



⑧ミルル セラミック ステンレスコーヒーミル (楕目)

ページコード	商品コード	価格
MI-011	2-1241-0801	1022770 ¥6,000

φ57×H158
容量:150ml
材質:18-8ステンレス、ポリプロピレン
●丁寧に押し出した趣のある凹凸。素材に表情を生み、美しい質感と上品な存在感を与えてくれます。
●セラミック刃は金属臭がなく、コーヒー本来の風味を損ないません。
●磨耗しにくく、使い始めの焼き味が持続
●粗さ調節ネジで粗さを調節できます。



⑨ミルル セラミック ステンレスコーヒーミル (黒染)

ページコード	商品コード	価格
MI-020	2-1241-0901	1022791 ¥8,000

φ47×H135
容量:120ml
材質:18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、セラミック磁器
表面加工:酸化被色
●耐食性に優れ、錆びにくい
●黒色光沢の重厚な質感
●セラミック刃は金属臭がなく、コーヒー本来の風味を損ないません。
●磨耗しにくく、使い始めの焼き味が持続
●粗さ調節ネジで粗さを調節できます。



⑩ミルル セラミック ステンレスコーヒーミル (艶消)

ページコード	商品コード	価格
MI-019	2-1241-1001	1022761 ¥5,000

φ47×H135
容量:120ml
材質:18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、セラミック磁器
●セラミック刃は金属臭がなく、コーヒー本来の風味を損ないません。
●磨耗しにくく、使い始めの焼き味が持続
●粗さ調節ネジで粗さを調節できます。



⑪ミルク フォーマー フォミーノ

ページコード	商品コード	価格
V2	2-1241-1101	5246610 ¥318,000

外寸:150×340×H385
電源:100V 消費電力:1,100W
重量:10kg 容量:牛乳収容能力/2ℓ
ヒートアップタイム:2ℓの牛乳を6℃から56℃に加熱する時間/17分以内
ポーションタイム:ミルクフォーム1ポーションを出す時間/6秒以内
●ボタンを押すだけで、すぐにミルクフォームを取り出せます。
●市販の牛乳を使って、泡立てられます。